

大型南京錠

LARGE STAINLESS STEEL PADLOCK

C-1549
ステンレス製C-1549-RC
ゴム製

特 徴 Feature

- 錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキー-TAK80タイプを標準装備。
- TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
- 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
- The lock comes with the TAK80 type, an easy-to-use, high-security reversible key as standard equipment.
- The TAK80 cylinder can be keyed to differ (118,000 key variations), master keyed, or made to support only exclusive key codes for a customer, to comply with any key plan.
- A strongly built padlock with a bar 11 mm in diameter.

- 仕 様 ●材 質: 本体/ステンレス鋼铸件 (SUS304)
 弦/ステンレス鋼棒 (SUS303)
 錠前部/削削黄銅棒 (C3604BD)
 防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム (EPDM)
- 表面仕上: 本体/電解研磨
 弦/パレル研磨
 錠前部/クロムめっき (MBCr)

- 付 属 品: キー2本
 ●最大鍵違い数: 11万8,000通り
 ●大型フェンス・点検口
 ●特注品・・・納期お問合せください
 ●キーモールドは、黒色以外に赤色・青色・黄色があります。お問合せください。
- 施錠位置以外では鍵を無理に引抜かないでください。
 ●施錠行為は弦を完全に挿入した状態で行ってください。
 ●キーロックタイプ: 吊金を奥まで押込み、キーで施錠してください。

- Specifications ●Material: Main body: Stainless steel casting (SUS304)
 Hanger: Stainless steel rod (SUS303)
 Lock: Free-cutting brass bar (C3604BD)
 Dust-proof cap: Ethylene propylene rubber (EPDM)
- Finish: Main body: Electrolytic polishing
 Hanger: Barrel polishing
 Lock: Chrome plating (MBCr)
- Accessories: Two keys
 ●Maximum number of key variations: 118,000
 ●Large fences, inspection doors
- Specific use Remarks ●Key molds are available in red, blue and yellow, in addition to black, please inquire.
 ●Do not forcibly pull out the key at other positions than locking.
 ●Close the lock with the bar fully inserted.
 ●Key lock type: Press the plunger in fully and lock using the key.

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器




ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチスナッチ
ロックコントロール
センターパイプ
関連金具グレーチング
ロックINDUSTRIAL LOCKS
工業用
錠前
電磁波
対策
パッキン
窓枠・カード
ホルダーゴム脚・
グロメット周辺機器
(C)充電器用
金具フリーザー
金具ラッシング
システム

C-1549-1-A

C-1549-2-A

ハイセキュリティ
特殊錠前
High-security
special lock鍵違い
Key differencesキー回転角度90°
Key turning angle防塵キャップ (EPDM)
Dust-proof cap
C-1549-RC

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
C-1549-1-RC	2D/3D		18	23949	¥600	20個～ ¥576
C-1549-2-RC	2D/3D		14	23950	¥600	20個～ ¥576
C-1549-3-RC	2D/3D		12.4	23974	¥550	20個～ ¥528

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	備 考 Remarks	L1	(L2)	(L3)	W1	W2	φD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
C-1549-1-A 鍵違い key differences	2D/3D		TAK80タイプ Type	45	30	20	60	29	11	456	23646	¥12,000	5個～ ¥11,520
C-1549-2-A 鍵違い key differences	2D		TAK80タイプ Type	40	25.3	19	50	24.5	9	337	23647	¥11,000	5個～ ¥10,560
C-1549-3-A 鍵違い key differences	2D		TAK80タイプ Type	40	25.3	13	45	22.5	7	287	23975	¥10,000	5個～ ¥9,500
C-1549-1-B 鍵違い key differences	2D/3D		ハイセキュリティ特殊錠前 High-security special lock	45	30	20	60	29	11	456	23648	¥14,000	5個～ ¥13,440
C-1549-2-B 鍵違い key differences	2D		ハイセキュリティ特殊錠前 High-security special lock	40	25.3	19	50	24.5	9	337	23649	¥13,000	5個～ ¥12,500

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

特注品のご案内
Custom-made items弦の長いタイプも
製作します。TAKIGEN
総合 25
1273