

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



LED-Dauerlicht ultrabright

LED Perm. light ultrabright

644 #80 55

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: $U_{\text{nenn}} = 24\text{V}$
operating voltage
Einschaltstrom: $< 0,5\text{A}$ bei 24V
starting current $< 0,5\text{A}$ at 24V
Stromaufnahme: max. 190mA
current consumption approx 190mA
Lebensdauer: bis zu 50.000 Std
life duration up to 50.000 h

Bestell-Nr.:

order no.:

644 #80 55 24 V DC

1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau

1 = red 2 = green 3 = yellow 4 = clear 5 = blue

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material: Polycarbonat
material Polycarbonate
Masse ca.: 78 g
weight approx.
Dichtung: bei jedem Element vormontiert
seal premounted with each element
Temperatur: $-20^\circ \dots +50^\circ \text{C}$
temperature
Schutzart: IP 65 in montiertem Zustand
protection rating IP 65 when mounted

Vorschriften:


regulations

Die zutreffenden EG-
Richtlinien werden erfüllt
conforms to current
EU regulations

Besonderheiten:

characteristic features

ultrabright
ultrabright



Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet drawn up	Geprüft checked	Freigegeben released	Datenblatt-Nr. data sheet no.
Name name	E. Jennert-Berndt	G. Kühnemundt	C. Höhler	312644005
Datum date	25.06.2009	25.06.2009	26.06.2009	Seite 1 v. 1 page 1 of 1