

ENG. NO.  
SD-52478-\*\*-15


EDP NO.

MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8 7 6 5 4 3 2 1

CKT.IB IDENTIFICATION



回路表示 1 B



回路表示 (N/2) B  
CKT.(N/2)B IDENTIFICATION

回路表示 1 A  
CKT.IA IDENTIFICATION

回路表示 (N/2) A  
CKT.(N/2)A IDENTIFICATION




注記  
NOTES

1. 材料: ハウジング: ガラス入りポリエステル 灰色  
MATERIALS: HOUSING: G.F. POLYESTER, UL94V-0, GRAY  
ターミナル: 磷青銅  
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE
2. 仕上げ: 鍍メッキ  
FINISH: PRE-PLATED TIN 0.9μm MIN.
3. 適合ヘッダー: (全極数)  
MATING HEADERS: 53313-\*\*-15 (ALL SIZES)  
(30数以上)  
53314-\*\*-15 (OVER 28 CKT.S)
4. LOCK部: 表参照  
LOCK: REFER TO CHART
5. Nは総極数を示す。  
N DENOTES THE TOTAL NO. OF CKT.S

|                         |      |    |            |      |
|-------------------------|------|----|------------|------|
| 4<br>無し<br>NONE<br>↓    | 63.5 | 58 | 52478-6015 | 60   |
|                         | 53.5 | 48 | 4 -5015    | 50   |
|                         | 43.5 | 38 | -4015      | 40   |
|                         | 37.5 | 32 | -3415      | 34   |
|                         | 33.5 | 28 | -3015      | 30   |
| 4<br>有り<br>4 PLC.S<br>↓ | 31.5 | 26 | -2815      | 28   |
|                         | 29.5 | 24 | -2615      | 26   |
|                         | 27.5 | 22 | -2415      | 24   |
|                         | 25.5 | 20 | -2215      | 22   |
|                         | 23.5 | 18 | -2015      | 20   |
|                         | 21.5 | 16 | -1815      | 18   |
|                         | 19.5 | 14 | -1615      | 16   |
|                         | 17.5 | 12 | 7 -1415    | 14   |
|                         | 15.5 | 10 | -1215      | 12   |
|                         | 13.5 | 8  | 52478-1015 | 10   |
| LOCK部                   | (B)  | A  | ENG. NO.   | CKT. |

回路表示 1 B  
CKT.IB IDENTIFICATION



回路表示 1 A  
CKT.IA IDENTIFICATION

|                         |  |                           |        |                      |                 |
|-------------------------|--|---------------------------|--------|----------------------|-----------------|
| 角度 ANGLE                |  | ±3°                       | 2      | REVISIONS            | GMS H.I 9/17/30 |
| 30 以上 OVER              |  | +0.3                      | 1      | REVISIONS            | GMS H.I 9/13/5  |
| 10 以上 30 未満 UNDER       |  | +0.25                     | 0      | 新規作成                 | GMS H.I 90/9/20 |
| 10 未満 UNDER             |  | +0.2                      | 記号 LTR | 変更内容 REVISION RECORD | DR. CHK. DATE   |
| 一般公差 GENERAL TOLERANCES |  | REVISE ONLY ON CAD SYSTEM |        |                      |                 |

|                   |                  |                                           |  |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------|--|
| 材料 MATERIAL       | 注記参照 SEE NOTES   | molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.<br>日本モレックス株式会社 |  |
| 仕上げ FINISH        | 注記参照 SEE NOTES   | EDP. NO. #                                |  |
| 適用電線範囲 WIRE RANGE | ---              | ENG. NO. SD-52478-**-15                   |  |
| 被覆外径 INS. RANGE   | ---              | REV 2                                     |  |
| DRAWN BY 90/9/20  | CHK'D BY 90/9/20 | TITLE 名称                                  |  |
| APP'D BY 90/9/20  | SCALE 5-1        | 2mm W-to-B DUAL ROW                       |  |
|                   |                  | IDT RECEPTACLE CONN. ASS'Y.               |  |