


Hochspannungstastkopf für Oszilloskope

High Voltage Probe for Oscilloscopes

TT-HVP 15HF



Typ / Type	TT-HVP 15HF
Bestellnummer / Ordernumber	15000
Bandbreite / Bandwidth	50MHz (-3dB)
Teilungsfaktor / Attenuation	1000:1 $\pm 1\%$ @ 1M Ω
Genauigkeit / Accuracy	VDC: $\pm 2\%$ / VAC: $\pm 2\%$ @ 1kHz
Eingangsimpedanz / Loading Input	100M Ω / 1pF
Anstiegszeit / Rise Time	7ns
Kompensationsbereich / Compensation Range	15..30pF
Max. Eingangsspannung / Max. Input Voltage	DC: 15kV AC: 10kVrms PEAK: 30kV
Kabellänge / Cable Length	2,0m
Abmessungen (L x B x H) / Dimensions (L x W x H)	350mm x 75mm x 75mm
IEC1010	CAT II Pollution Degree 2

Technische Änderungen vorbehalten / All specifications and characteristics are subject to change without notice