







NUMBER 316040



METRIC

単位: 1% DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST
C断面 "A" - "A"
SECT "A" - "A"断面 "B" - "B"
SECT "B" - "B"AMPマーク 又は、TYCOマーク
AMP MARK or TYCO MARKPLATING ID NO
めっき ID No抱合電線断面積 ID マーク
WIRE RANGE ID MARKコンタクト ID マーク
CONTACT ID MARK

注記

- ①. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μ m MIN金めっき
- ②. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μ m MIN金めっき
- ③. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
全面: 2.54 μ m MIN銀めっき

NOTES

- ①. FINISH(CONTACT AREA): 0.38 μ m MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
- ②. FINISH(CONTACT AREA): 0.76 μ m MIN GOLD PLATING
OVER Ni PLATING
- ③. FINISH(CONTACT AREA): 2.54 μ m MIN SILVER PLATING
OVER Ni PLATING

PRODUCT SPEC. 108-5453

APPLICATION SPEC. 114-5206

6	③	316040-6
3	②	316040-3
2	①	316040-2
めっき ID No	仕上(FINISH)	バラ状 L/P
PL ID CODE		型番(P/N)

TE Connectivity

抱合電線断面積(WIRE RANGE)	AWG #16/#14	被覆外径(INSULATION DIA.)	3/3.8 mmφ	名称(NAME)	REC CONTACT "S" SIZE リセコンタクト "S" サイズ <DYNAMIC D-5 SERIES>
材料(MATERIAL)	銅合金 (COPPER ALLOY)	仕上(FINISH)	表参照 (SEE TABLE)	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC 番号(No.)
DR. K.Ikeda	10/JUN/'98	DE. K.Ikeda	10/JUN/'98	10mmF : ±0.3 10mmF 30mmF : ±0.35 30mmF 100mmF : ±0.4 角 度 : ±3'	A3 J C 316040
CHK. N.MATSUBARA	10/JUN/'98	APP. I.HASEGAWA	10/JUN/'98	尺度(SCALE)	REV. D1 SHEET 7 OF 7

D1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	24MAR11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[316040-2](#)