




- OBS



コネクタ装着状態

CONNECTOR PACKAGING STYLE

部品表 PARTS LIST

部番 PT NO	品 名 PARTS NAME	型 番 CAT. NO.	材 質 MATERIAL	数 量 Q'TY	記 事 NOTE
1	リール REEL	_____	硬質紙 CARDBOARD	1	色：白 COLOR : WHITE
2	プラスチック (エンボス)テープ PLASTIC (EMBOSS) TAPE	_____	PET樹脂 A-PET	___	色：透明 COLOR : TRANSPARENCY
3	カバーテープ COVER	_____	ポリエステル POLYESTER	___	色：透明 COLOR : TRANSPARENCY
4	コネクタ CONNECTOR	62684-__210	SHEET NO.2 参照 SEE SHEET NO.2	2000	

製品の種類 CAT. NO. & DIMENSIONS

	極數 NO. OF CONTACTS (n)	型 番 CAT. NO.	寸 法 DIMENSIONS			
			A MAX.	B ± 0.1	C ± 0.1	D ± 0.3
OBS	32	62684-322100	48.4	20.2	40.4	44
OBS	34	62684-342100	48.4	20.2	40.4	44
OBS	36	62684-362100	48.4	20.2	40.4	44
OBS	40	62684-402100	48.4	20.2	40.4	44
OBS	43	62684-432100	48.4	20.2	40.4	44
OBS	45	62684-452100	48.4	20.2	40.4	44
OBS	50	62684-502100	48.4	20.2	40.4	44



		表面処理 SURFACE TREATMENT
OBS	62684-__2100	はんだめっき SOLDER PLATING

NOTE

1. THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC/FFC AND CYPES WITH AUTOMATIC MOUNTING (SMT)
2. THIS CATALOG NO. INDICATES PLASTIC TAPE PACKAGED CONNECTOR.
3. SEE JIS C 0806 (PACKING OF ELECTRONIC COMPONENTS ON CONTINUOUS TAPES (SURFACE MOUNTING DEVICES)) FOR SHAPE AND DIMENSIONS OF PLASTIC (EMBOSS) TAPE AND REEL.
4. A DIMENSION IS PORTION OF THE CORE.

注記.

1. 本製品は、自動実装（SMT）対応
FPC/FFC用コネクタである。
2. 本型番は、プラスチックテープ梱包品を示す。
3. プラスチック（エンボス）テープ及び
リール形状寸法は、JIS C 0806
（電子部品のテーピング（表面実装部品））に準ずる。
4. A寸法は、芯径部（コア部）の寸法を示す。

mat'l. code ---										surface ISO 1302 ✓				tolerance ISO 406 ISO 1101				projection 			product family 58DF										CODE JP										
ltr		description		ecn no		dr		date		tolerances unless otherwise specified													title 0.5mmピッチ FPC/FFC用 SMTタイプコネクタ プラスチック梱包品 PLASTIC TAPE PACKAGED 0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR																		
A		Released		J00527		T.H		2000-7-31		angles		linear				±5																									
AD		Added sheet 11 to 14		J11-0249		M.Y		2011-11-04		±5°								scale $\propto$																							
AE		Changed sheet 8 and 9		J11-0270		S.W		2011-11-29		dr		S.Watanabe				2014-11-13							dwg no 62684										sheet 1 of 14		size A3						
AF		Revised		ELX-J-18880		S.W		2014-9-24		engr		S.Watanabe				2014-11-13																									
AG		Changed sheet 8		ELX-J-19059		S.W		2014-10-15		chr		T-P.Lai				2014-11-13																									
AH		Changed sheet 6 and 7		ELX-J-19424		S.W		2014-11-13		appd		Y.Kameda				2014-11-13																									
sheet index		revision sheet		AH		M		E		K		H		L		R		N		N		D		B		B		B		type Product Customer Drawing										Rev. AH	
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14											



FCIconnect.com

Copyright FCI

PRODUCT NO.

62684-__210

OBS

部品表 PARTS LIST

部番 PT NO.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	記事 NOTE
		62684-__210	
1	ハウジング HOUSING	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94-V0) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)	色: ベージュ COLOR: BEIGE
2	スライダー SLIDER	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94-V0) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)	色: 黒 COLOR: BLACK
3	コンタクト CONTACT	りん青銅 : はんだめっき PHOSPHOR BRONZE : SOLDER PLATING	
4	金具 MOUNTING PLATE	黄銅 : はんだめっき BRASS : SOLDER PLATING	

n: 極数
n: NO. OF CONTACTS

製品の種類 CAT. NO. & DIMENSIONS

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS			
		A	B	C	D
OBS 32	62684-32210	15.5	16.65	20.3	21.5
OBS 34	62684-34210	16.5	17.65	21.3	22.5
OBS 36	62684-36210	17.5	18.65	22.3	23.5
OBS 40	62684-40210	19.5	20.65	24.3	25.5
OBS 43	62684-43210	21	22.15	25.8	27
OBS 45	62684-45210	22	23.15	26.8	28
OBS 50	62684-50210	24.5	25.65	29.3	30.5

注記.

- 本製品は、自動実装 (SMT) 対応 FPC、FFC用コネクタである。
- プラスチック (エンボス) テープ梱包品及びその型番は SHEET No.1 に示す。
- 推奨基板パターン寸法、適用導体は SHEET No.3 に示す。

NOTE

- THIS CONNECTOR IS THE CONNECTOR USED FOR FPC/FFC AND COPEs WITH AUTOMATIC MOUNTING (SMT).
- SEE SHEET No.1 REGARDING PLASTIC TAPE PACKAGED PRODUCT.
- SEE SHEET No.3 REGARDING RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT AND CABLE.

mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family 58DF				CODE JP	
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title 0.5mm pitch FPC/FFC connector 0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR					
A	Released	J00527	H.T	2000-7-31	angles	linear		±0.3								
H	Revised	J04-0353	H.T	2004-10-6					scale $\times$	dwg no 62684 sheet 2 of A3 type Product Customer Drawing						
J	Revised	J04-0432	H.T	2004-12-1	dr	S.Watanabe	2014-9-24									
K	Add Thin Tin Plating	J05-0801	H.T	2005-11-25	enrg	S.Watanabe	2014-9-24									
L	Delete B and Z type	J06-0429	H.T	2006-10-18	chr	T-P.Lai	2014-9-24									
M	OBS of Solder plating P/N	ELX-J-18880	S.W	2014-9-24	appd	Y.Kameda	2014-9-24									
sheet index	revision sheet														Rev. M	

form: A3

PDS: Rev :AH

STATUS:Released

Printed: Nov 19, 2014



FCIconnect.com

Copyright FCI

D

form: A3

1


2 3

4


5

6

推奨基板パターン寸法
(部品搭載側)
RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
(COMPONENT SIDE)



推奨導体寸法 (FFC)
RECOMMENDED CABLE (FFC)



部番 PT NO.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	厚み (μm) THICKNESS (μm)
1	絶縁体 INSULATOR	難燃性ポリエステル又は同等材 FLAME RESISTING POLYESTER OR EQUAL	—
2	導体 CONDUCTOR	銅箔 (錫めっき) COPPER FOIL (Tin plating)	35 又は 50 OR
3	補強板 SUPPORTING TAPE	難燃性ポリエステル又は同等材 COPPER FOIL	—


注 記

- 1.各部には、有害なバリのないこと。
- 2.各部材は、通常の使用で剥離しないこと。

NOTE

- 1.NOBURR AT EACH PORTION
- 2.NO PEELING IN COMMON USE.

推奨導体寸法 (FPC)
RECOMMENDED CABLE (FPC)



部番 PT NO.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	厚さ (μm) THICKNESS (μm)
1	ベースフィルム BASE FILM	ポリイミド又は、ポリエステル又は、同等材 POLYIMIDE OR POLYESTER OR EQUAL	25
2	導体 CONDUCTOR	銅箔 (錫めっき) COPPER FOIL (Tin plating)	35 又は 50 OR
3	オーバーレイ OVERLAY	ポリイミド又は、ポリエステル又は、同等材 POLYIMIDE OR POLYESTER OR EQUAL	—
4	補強板 SUPPORTING TAPE	ポリエステル又は、ポリイミド又は、同等材 POLYIMIDE OR POLYESTER OR EQUAL	—

注 記

1. 各部には、有害なバリのないこと。
2. 各部材は、通常の使用で剥離しないこと。
3. 各部材の総合厚さ (粘着剤を含む) 範囲を規定する。

NOTE

- 1.NOBURR AT EACH PORTION
- 2.NO PEELING IN COMMON USE.
- 3.TOTAL THICKNESS LIMIT OF EACH MATERIAL (INCLUDING ADHESIVE AGENT) IS SPECIFIED.

mat'l. code ----					surface ISO 1302 ✓			tolerance ISO 406 ISO 1101			projection 			product family 58CF/DF					CODE JP			
ltr	description		ecn no		dr		date		tolerances unless otherwise specified						title 推奨導体 RECOMMENDED CABLE							
A	Released		J00527		T.H		2000-7-28		angles		linear		±0.05							mm 		
B	Revised		J04-0276		H.T		2004-8-26															
C	Changed Logo		J06-0429		H.T		2006-10-18															
D	Corrected writing error		J08-0482		H.T		2008-12-10		dr		Y.Yamashita		2009-4-9					dwg no 62684			sheet 3 of size A3	
E	Added tolerance		J09-0140		M.Y		2009-4-9		engr		Y.Yamashita		2009-4-9									
									chr		S.Watanabe		2009-4-9									
									appd		S.Okudaira		2009-4-9									
sheet index		revision sheet																		Rev. E		



FCIconnect.com

Copyright FCI


D

form: A3

PRODUCT NO. 


62684__1100

OBS 




引き出し方向
DRAWING DIRECTION
40±0.2
(10ピッチ)
(10 PITCH)
4±0.1
2±0.1

2.6±0.3



12±0.1
(エンボス穴ピッチ)
(EMBOSSED HOLE PITCH)

VIEW X



コネクタ装着状態
CONNECTOR PACKAGING STYLE

部品表 PARTS LIST

部番 PT NO	品 名 PARTS NAME	型 番 CAT. NO.	材 質 MATERIAL	数 量 Q'TY	記 事 NOTE
1	リール REEL	—	硬質紙 CARDBOARD	1	色 : 白 COLOR : WHITE
2	プラスチック (エンボス)テープ PLASTIC (EMBOSS) TAPE	—	PET樹脂 A-PET	—	色 : 透明 COLOR : TRANSPARENCY
3	カバーテープ COVER	—	ポリエステル POLYESTER	—	色 : 透明 COLOR : TRANSPARENCY
4	コネクタ CONNECTOR	62684__110	SHEET NO.5 参照 SEE SHEET NO.5	2000	

製品の種類 CAT. NO. & DIMENSIONS

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型 番 CAT. NO.	寸 法 DIMENSIONS			
		A MAX.	B ± 0.1	C ± 0.1	D ± 0.3
 OBS 38	62684-381100	48.4	20.2	40.4	44
 OBS 40	62684-401100	48.4	20.2	40.4	44
 OBS 45	62684-451100	48.4	20.2	40.4	44
 OBS 50	62684-501100	48.4	20.2	40.4	44



	表 面 処 理 SURFACE TREATMENT
 OBS 62684__1100	はんだめっき SOLDER PLATING

NOTE

- THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC/FFC AND COPES WITH AUTOMATIC MOUNTING (SMT).
- THIS CATALOG NO. INDICATES PLASTIC TAPE PACKAGED CONNECTOR.
- SEE JIS C 0806 (PACKING OF ELECTRONIC COMPONENTS ON CONTINUOUS TAPES (SURFACE MOUNTING DEVICES)) FOR SHAPE AND DIMENSIONS OF PLASTIC (EMBOSS) TAPE AND REEL.
- A DIMENSION IS PORTION OF THE CORE.

注 記.

- 本製品は、自動実装 (SMT) 対応 FPC/FFC用コネクタである。
- 本型番は、プラスチックテープ梱包品を示す。
- プラスチック (エンボス) テープ及びリール形状寸法は、JIS C 0806 (電子部品のテーピング (表面実装部品)) に準ずる。
- A寸法は、芯径部 (コア部) の寸法を示す。

mat'l. code ---				surface ISO 1302 		tolerance ISO 406 ISO 1101	projection 	product family 58CF	CODE JP
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified			title 0.5mmピッチ FPC/FFC用 SMTタイプコネクタ プラスチック梱包品 PLASTIC TAPE PACKAGED 0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR	
A	Released	J00527	T.H	2000-7-31	angles	linear			
F	Change Cat. No.	J04-0432	H.T	2011-6-10	±5°		scale $\times$	dwg no 62684	
G	Added Thin Tin plating	J05-0801	H.T	2011-10-21	dr	S.Watanabe			
H	Delete B and Z type	J06-0429	H.T	2011-11-04	engr	S.Watanabe		sheet 4 of A3	
J	Collected writing error	J08-0482	H.T	2011-11-29	chr	T-P.Lai			
K	OBS of Solder plating P/N	ELX-J-18880	S.W	2014-9-24	appd	Y.Kameda		type Product Customer Drawing	
sheet index	revision sheet								
								Rev. K	








FCIconnect.com

Copyright FCI

PRODUCT NO. 

62684-__110

OBS 



部品表 PARTS LIST

部番 PT NO.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	記事 NOTE
		62684-__110	
1	ハウジング HOUSING	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94-V0) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)	色: ベージュ COLOR: BEIGE
2	スライダー SLIDER	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94-V0) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)	色: 黒 COLOR: BLACK
3	コンタクト CONTACT	りん青銅 : はんだめっき PHOSPHOR BRONZE : SOLDER PLATING	
4	金具 MOUNTING PLATE	黄銅 : はんだめっき BRASS : SOLDER PLATING	

n : 極数
n : NO. OF CONTACTS

製品の種類 CAT. NO. & DIMENSIONS

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS			
		A	B	C	D
 OBS 38	62684-38110	18.5	19.65	23.3	24.5
 OBS 40	62684-40110	19.5	20.65	24.3	25.5
 OBS 45	62684-45110	22	23.15	26.8	28
 OBS 50	62684-50110	24.5	25.65	29.3	30.5

注記.

1. 本製品は、自動実装 (SMT) 対応 FPC、FFC用コネクタである。
2. プラスチック (エンボス) テープ梱包品及びその型番は SHEET No.4 に示す。
3. 推奨基板パターン寸法、適用導体は SHEET No.3 に示す。

NOTE


1. THIS CONNECTOR IS THE CONNECTOR USED FOR FPC/FFC AND COPES WITH AUTOMATIC MOUNTING (SMT).
2. SEE SHEET No.4 REGARDING PLASTIC TAPE PACKAGED PRODUCT.
3. SEE SHEET No.3 REGARDING RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT AND CABLE.

mat'l. code ---					surface ISO 1302 	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection 	product family 58CF	CODE JP
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified			title 0.5mmピッチFPC/FFC用コネクタ 0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR	
A	Released	J10564	T.H	2001-9-11	angles	linear			
D	Revised	J04-0353	T.H	2004-10-6			scale λ		
E	Change Cat. No.	J04-0432	T.H	2004-12-1	dr	S.Watanabe	2014-9-24		
F	Add Thin Tin Plating	J05-0801	T.H	2005-11-25	engr	S.Watanabe	2014-9-24		
G	Delete B and Z type	J06-0429	T.H	2006-10-18	chr	T-P.Lai	2014-9-24		
H	OBS of Solder plating P/N	ELX-J-18880	S.W	2014-9-24	appd	Y.Kameda	2014-9-24	type Product Customer Drawing	
sheet index	revision sheet								
								Rev. H	


PRODUCT NO.

62684-__21_0A_LF


紙リール
PAPER REEL





A (注4)
(NOTE 4)




プラスチックリール
PLASTIC REEL



A (注4)
(NOTE 4)




END PORTION
末端部



CONNECTOR PACKAGING
PORTION
コネクタ装着部

20 HOLE MIN.
20ポケット(穴)以上

コネクタ装着状態
CONNECTOR PACKAGING STYLE



VIEW X

CAT. NO.	表面処理 SURFACE TREATMENT	その他 OTHER	リール REEL
62684-__21_0ALF	金めっき GOLD PLATING		紙リール PAPER REEL
62684-__21_0AHLF	金めっき GOLD PLATING	ハロゲンフリー HALOGEN FREE	
62684-__21_1AHLF	金めっき GOLD PLATING	ハロゲンフリー HALOGEN FREE	プラスチックリール PLASTIC REEL

製品の種類 (紙リール)

CAT. NO. & DIMENSIONS (PAPER REEL)

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS			
		A ± 5	B ± 0.1	C ± 0.1	D ± 0.3
32	62684-322100ALF	48.4	20.2	40.4	44
34	62684-342100ALF	48.4	20.2	40.4	44
36	62684-362100ALF	48.4	20.2	40.4	44
40	62684-402100ALF	48.4	20.2	40.4	44
43	62684-432100ALF	48.4	20.2	40.4	44
45	62684-452100ALF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-502100ALF	48.4	20.2	40.4	44
55	62684-5521N0ALF	60.4	26.2	52.4	56
57	62684-5721N0ALF	60.4	26.2	52.4	56
40	62684-402100AHLF	48.4	20.2	40.4	44
45	62684-452100AHLF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-502100AHLF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-5021C0AHLF	48.4	20.2	40.4	44

製品の種類 (プラスチックリール)

CAT. NO. & DIMENSIONS (PLASTIC REEL)

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS			
		A ± 5	B ± 0.1	C ± 0.1	D ± 0.3
40	62684-402121AHLF	48.4	20.2	40.4	44
45	62684-452121AHLF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-502121AHLF	48.4	20.2	40.4	44

部品表 PARTS LIST

部番 PT NO	品名 PARTS NAME	型番 CAT. NO.	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	記事 NOTE
1	リール REEL		硬質紙 CARDBOARD	1	色:白 COLOR: WHITE
			ポリスチレン POLYSTYREN	1	色:白 or 黒 COLOR: WHITE or BLACK
2	プラスチック (エンボス) テープ PLASTIC (EMBOSS) TAPE		PET樹脂 A-PET		色:透明 COLOR: TRANSPARENCY
3	カバーテープ COVER		ポリエステル POLYESTER		色:透明 COLOR: TRANSPARENCY
4	コネクタ CONNECTOR	62684-__21_A_LF	SHEET 7 参照 SEE SHEET 7	2000	

注記.

- 本製品は、自動実装 (SMT) 対応FPC用コネクタである。
- 本型番は、プラスチックテープ梱包品を示す。
- プラスチック (エンボス) テープ及びリール形状寸法は、
JIS C 0806 (電子部品のテーピング (表面実装部品)) に準ずる。
- A寸法は、芯径部 (コア部) の寸法を示す。

NOTE


- THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC AND COPES WITH AUTOMATIC MOUNTING(SMT).
- THIS CATALOG NO. INDICATES PLASTIC TAPE PACKAGED CONNECTOR
- SEE JIS C 0806 (PACKING OF ELECTRONIC COMPONENTS ON CONTINUOUS TAPES (SURFACE MOUNTING DEVICES)) FOR SHAPE AND DIMENSIONS OF PLASTIC (EMBOSS) TAPE AND REEL.
- A DIMENSION IS PORTION OF THE CORE.

mat'l. code					surface		tolerance		projection		product family				CODE		
---					ISO 1302		ISO 406 ISO 1101				58DF				JP		
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title						
A	Released	J04-0276	H.T	2004-8-26	angles	linear					0.5mmピッチ FPC/FFC用 SMTタイプコネクタ プラスチック梱包品						
							±5				PLASTIC TAPE PACKAGED						
G	Added Halogen free	J08-0482	H.T	2008-12-10	±5°				scale		0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR						
H	Added Cat. No.	J10-0178	M.Y	2010-6-24	dr	S.Watanabe		2014-11-13			dwg no				sheet 6 of		size
J	Added Cat. No.	J11-0246	S.W	2011-10-21	engr	S.Watanabe		2014-11-13			62684						A3
K	Change layout	FLX-J-18880	S.W	2014-9-24	chr	T-P.Lai		2014-11-14									
L	Added Cat. No.	FLX-J-19424	S.W	2014-11-13	appd	Y.Kameda		2014-11-14									
sheet index	revision	type Product Customer Drawing															
	sheet																Rev.
																	L

PRODUCT NO. 


62684-__11_0A_LF

紙リール
PAPER REEL







A (注4)
(NOTE 4)


プラスチックリール
PLASTIC REEL



A (注4)
(NOTE 4)



コネクタ装着状態
CONNECTOR PACKAGING STYLE



CAT. NO.	表面処理 SURFACE TREATMENT	その他 OTHER	リール REEL
62684-__11_0ALF	金めっき GOLD PLATING		紙リール PAPER REEL
62684-__11_0AHLF	金めっき GOLD PLATING	ハロゲンフリー HALOGEN FREE	紙リール PAPER REEL
62684-__11_1AHLF	金めっき GOLD PLATING	ハロゲンフリー HALOGEN FREE	プラスチックリール PLASTIC REEL

製品の種類 (紙リール)
CAT. NO. & DIMENSIONS (PAPER REEL)

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS			
		A ± 5	B ± 0.1	C ± 0.1	D ± 0.3
32	62684-321100ALF	48.4	20.2	40.4	44
38	62684-381100ALF	48.4	20.2	40.4	44
40	62684-401100ALF	48.4	20.2	40.4	44
45	62684-451100ALF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-501100ALF	48.4	20.2	40.4	44
55	62684-551100ALF	60.4	26.2	52.4	56
57	62684-571100ALF	60.4	26.2	52.4	56
60	62684-601100ALF	60.4	26.2	52.4	56
45	62684-451100AHLF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-501100AHLF	48.4	20.2	40.4	44
55	62684-551100AHLF	60.4	26.2	52.4	56
57	62684-571100AHLF	60.4	26.2	52.4	56
60	62684-601100AHLF	60.4	26.2	52.4	56
45	62684-451140AHLF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-501140AHLF	48.4	20.2	40.4	44
55	62684-551150AHLF	60.4	26.2	52.4	56
57	62684-571150AHLF	60.4	26.2	52.4	56

製品の種類 (プラスチックリール)
CAT. NO. & DIMENSIONS (PLASTIC REEL)

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS			
		A ± 5	B ± 0.1	C ± 0.1	D ± 0.3
60	62684-6011N1ALF	60.4	26.2	52.4	56
45	62684-451141AHLF	48.4	20.2	40.4	44
50	62684-501141AHLF	48.4	20.2	40.4	44
55	62684-551151AHLF	60.4	26.2	52.4	56
57	62684-571151AHLF	60.4	26.2	52.4	56

- 注記.
1. 本製品は、自動実装 (SMT) 対応 FPC 用コネクタである。
 2. 本型番は、プラスチックテープ梱包品を示す。
 3. プラスチック (エンボス) テープ及びリール形状寸法は、JIS C 0806 (電子部品のテーピング (表面実装部品)) に準ずる。
 4. A寸法は、芯径部 (コア部) の寸法を示す。

NOTE

- 1.THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC AND COPES WITH AUTOMATIC MOUNTING(SMT).
- 2.THIS CATALOG NO. INDICATES PLASTIC TAPE PACKAGED CONNECTOR
- 3.SEE JIS C 0806 (PACKING OF ELECTRONIC COMPONENTS ON CONTINUOUS TAPES (SURFACE MOUNTING DEVICES)) FOR SHAPE AND DIMENSIONS OF PLASTIC (EMBOSS) TAPE AND REEL.
- 4.A DIMENSION IS PORTION OF THE CORE.

部品表 PARTS LIST

部番 PT NO	品名 PARTS NAME	型番 CAT. NO.	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	記事 NOTE
1	リール REEL		硬質紙 CARDBOARD	1	色: 白 COLOR : WHITE
			ポリスチレン POLYSTYREN	1	色: 白 or 黒 COLOR : WHITE or BLACK
2	プラスチック (エンボス) テープ PLASTIC (EMBOSS) TAPE		PET樹脂 A-PET		色: 透明 COLOR : TRANSPARENCY
3	カバーテープ COVER		ポリエステル POLYESTER		色: 透明 COLOR : TRANSPARENCY
4	コネクタ CONNECTOR	62684-__11_A_LF	SHEET 9 参照 SEE SHEET 9	2000	

mat'l. code					surface ISO 1302	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection	product family	CODE
---					ISO 1302	ISO 406 ISO 1101		58CF	JP
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		mm	title	
A	RELEASED	J04-0276	H.T	8/26/04	angles	linear			
H	Added 32pos.	J09-0023	H.T	2009-1-19	±5°		scale	0.5mmピッチ FPC/FFC用 SMTタイプコネクタ プラスチック梱包品 PLASTIC TAPE PACKAGED 0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR	
J	Added Cat. No.	J10-0178	M.Y	2010-6-24					
K	Added P/N. No.	J11-0134	H.T	2011-6-10	dr	S.Watanabe		dwg no sheet 8 of size	
L	Added 60pos.	J11-0270	S.W	2011-11-29	engr	S.Watanabe			
M	Revised	ELX-J-18880	S.W	2014-9-24	chr	Y.Kameda		62684 A3	
					appd	M.Kajjura			
sheet index	revision sheet							type Product Customer Drawing	
								Rev. M	

PRODUCT NO. 
62684-__11_A_LF

部品表 PARTS LIST

部番 PT NO.	品名 PARTS NAME	材 質 MATERIAL		数量 Q'TY	記事 NOTE
		62684-__11_ALF	62684-__11_AHLF		
1	ハウジング HOUSING	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0)(ハロゲンフリー) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)(HALOGEN FREE)	1	色 : ベージュ COLOR : BEIGE
2	スライダー SLIDER	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0)(ハロゲンフリー) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)(HALOGEN FREE)	1	色 : 黒 COLOR : BLACK
3	コンタクト CONTACT	りん青銅 : Ni下地 1.27μmMIN. 金めっき 0.05μmMIN. PHOSPHOR BRONZE : Ni UNDERPLATED 1.27μmMIN. GOLD PLATING 0.05μmMIN.		n	
4	金具 MOUNTING PLATE	黄銅 : Ni下地 1.27μmMIN. すずめっき 1μmMIN. BRASS : Ni UNDERPLATED 1.27μmMIN. TIN PLATING 1μmMIN.		2	

n : 極数
n : NO. OF CONTACTS

	表面処理 その他 SURFACE TREATMENT AND OTHER
62684-__11_ALF	金めっき GOLD PLATING
62684-__11_AHLF	金めっき ハロゲンフリー GOLD PLATING HALOGEN FREE

製品の種類 CAT. NO. & DIMENSIONS


極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS				ハウジング材質 HOUSING MATERIAL
		A	B	C	D	
32	62684-32110ALF	15.5	16.65	20.3	21.5	PA9T
38	62684-38110ALF	18.5	19.65	23.3	24.5	
40	62684-40110ALF	19.5	20.65	24.3	25.5	
45	62684-45110ALF	22	23.15	26.8	28	
50	62684-50110ALF	24.5	25.65	29.3	30.5	
55	62684-5511NALF	27	28.15	31.8	33	
57	62684-5711NALF	28	29.15	32.8	34	
60	62684-6011NALF	29.5	30.65	34.3	35.5	LCP
45	62684-45110AHLF	22	23.15	26.8	28	
50	62684-50110AHLF	24.5	25.65	29.3	30.5	
55	62684-5511NAHLF	27	28.15	31.8	33	
57	62684-5711NAHLF	28	29.15	32.8	34	
60	62684-6011NAHLF	29.5	30.65	34.3	35.5	
45	62684-45114AHLF	22	23.15	26.8	28	
50	62684-50114AHLF	24.5	25.65	29.3	30.5	
55	62684-55115AHLF	27	28.15	31.8	33	
57	62684-57115AHLF	28	29.15	32.8	34	

注 記.

1. 本製品は、自動実装 (SMT) 対応 FPC用コネクタである。
2. プラスチック (エンボス) テープ梱包品 及びその型番は SHEET No.8に示す。
3. 推奨基板パターン寸法、適用導体は SHEET No.10に示す。
4. 本製品は 260℃ピーク10秒のリフローに耐えられる。
5. 型番末尾に "LF" の付く製品は、GS-22-008 に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合している。

NOTE

- 1.THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC AND COPES WITH AUTOMATIC MOUNTING (SMT).
- 2.SEE SHEET No.8 REGARDING PLASTIC TAPE PACKAGED PRODUCT.
- 3.SEE SHEET No.10 REGARDING RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT AND CABLE.
- 4.THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A REFLOW SOLDERING OVEN.
- 5.THE PRODUCT THAT THE END HAS "LF" MEETS EUROPEAN DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.



mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family 58CF				CODE JP		
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						title 0.5mmピッチ FPC/FFC用コネクタ 0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR						
A	RELEASED	J04-0276	H.T	2014-8-26	angles	linear	±0.3										
J	Added Pating thickness	J09-0056	M.Y	2009-2-10					scale $\times$		dwg no 62684 sheet 9 of size A3						
K	Added MP plating	J09-0140	M.Y	2009-4-9	dr	S.Watanabe		2014-9-24									
L	Added Cat. No.	J10-0178	M.Y	2010-6-24	engr	S.Watanabe		2014-9-24									
M	Added 60pos.	J11-0270	S.W	2011-11-29	chr	T-P.Lai		2014-9-24									
N	Change layout	ELX-J-18880	S.W	2014-9-24	appd	Y.Kameda		2014-9-24				type Product Customer Drawing					
sheet index		revision sheet															Rev. N




FCIconnect.com


Copyright FCI

推奨基板パターン寸法
(部品搭載側)

RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
(COMPONENT SIDE)



推奨導体寸法 (FPC)
RECOMMENDED CABLE (FPC)



部番 PT NO.	品名 PARTS NAME	材質 MATERIAL	厚さ (μm) THICKNESS (μm)
1	ベースフィルム BASE FILM	ポリイミド又は,ポリエステル又は,同等材 POLYIMIDE OR POLYESTER OR EQUAL	25
2	導体 CONDUCTOR	銅箔 (金めっき) COPPER FOIL (Gold plating)	35 又は 50 OR
3	オーバーレイ OVERLAY	ポリイミド又は,ポリエステル又は,同等材 POLYIMIDE OR POLYESTER OR EQUAL	—
4	補強板 SUPPORTING TAPE	ポリエステル又は,ポリイミド又は,同等材 POLYIMIDE OR POLYESTER OR EQUAL	—

注 記

- 各部には, 有害なバリのないこと。
- 各部材は, 通常の使用で剥離しないこと。
- 各部材の総合厚さ (粘着剤を含む) 範囲を規定する。

NOTE

- NOBURR AT EACH PORTION
- NO PEELING IN COMMON USE.
- TOTAL THICKNESS LIMIT OF EACH MATERIAL (INCLUDING ADHESIVE AGENT) IS SPECIFIED.

mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection mm	product family 58CF/DF	CODE JP
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		mm	title 推奨導体 RECOMMENDED CABLE	
A	Released	J04-0276	H.T	2004-8-26	angles	linear	±0.05	dwg no 62684 sheet 10 of A3	
B	Changed Logo	J06-0429	H.T	2006-10-18					
C	Corrected writing error	J08-0482	H.T	2008-12-10					
D	Added tolerance	J09-0140	M.Y	2009-4-9	dr	Y.Yamashita	2009-4-9		
					engr	Y.Yamashita	2009-4-9	type Product Customer Drawing	
					chr	S.Watanabe	2009-4-9		
					appd	S.Okudaira	2009-4-9		
sheet index	revision sheet							Rev. D	










FCIconnect.com

Copyright FCI.

form: A3

PRODUCT NO. 

62684-__21_0A_LF

紙リール
PAPER REELA (注4)
(NOTE 4)プラスチックリール
PLASTIC REELA (注4)
(NOTE 4)コネクタ装着状態
CONNECTOR PACKAGING STYLE

VIEW X

CAT. NO.	表面処理 SURFACE TREATMENT	その他 OTHER	リール REEL
62684-__21_0ALF	金めっき GOLD PLATING		紙リール PAPER REEL
62684-__21_0AHLF	金めっき GOLD PLATING	ハロゲンフリー HALOGEN FREE	
62684-__21_1AHLF	金めっき GOLD PLATING	ハロゲンフリー HALOGEN FREE	プラスチックリール PLASTIC REEL

製品の種類 (紙リール)

CAT. NO. & DIMENSIONS (PAPER REEL)

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS			
		A ± 5	B ± 0.1	C ± 0.1	D ± 0.3
45	62684-452160AHLF	48.4	20.2	40.4	44

DUAL CONTACT TYPE

部品表 PARTS LIST

部番 PT NO	品名 PARTS NAME	型番 CAT. NO.	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	記事 NOTE
1	リール REEL		硬質紙 CARDBOARD	1	色: 白 COLOR: WHITE
			ポリスチレン POLYSTYREN	1	色: 白 or 黒 COLOR: WHITE or BLACK
2	プラスチック (エンボス) テープ PLASTIC (EMBOSS) TAPE		PET樹脂 A-PET		色: 透明 COLOR: TRANSPARENCY
3	カバーテープ COVER		ポリエステル POLYESTER		色: 透明 COLOR: TRANSPARENCY
4	コネクタ CONNECTOR	62684-__21_A_LF	SHEET 12 参照 SEE SHEET 12	2000	2点接点タイプ DUAL CONTACT TYPE

注記.

- 本製品は、自動実装 (SMT) 対応 FPC 用コネクタで 2 点接点である。
- 本型番は、プラスチックテープ梱包品を示す。
- プラスチック (エンボス) テープ及びリール形状寸法は、JIS C 0806 (電子部品のテーピング (表面実装部品)) に準ずる。
- A 寸法は、芯径部 (コア部) の寸法を示す。

NOTE

- THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC AND COPES WITH AUTOMATIC MOUNTING (SMT) AND DUAL CONTACT.
- THIS CATALOG NO. INDICATES PLASTIC TAPE PACKAGED CONNECTOR
- SEE JIS C 0806 (PACKING OF ELECTRONIC COMPONENTS ON CONTINUOUS TAPES (SURFACE MOUNTING DEVICES)) FOR SHAPE AND DIMENSIONS OF PLASTIC (EMBOSS) TAPE AND REEL.
- A DIMENSION IS PORTION OF THE CORE.

mat'l. code ----					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family 58DF					CODE JP	
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified					 mm scale ∞	title 0.5mm pitch FPC/FFC use SMT type connector plastic packaging PLASTIC TAPE PACKAGED 0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR						
A	RELEASED	J11-0249	M.Y	2011-11-04	angles	linear											
B	Change layout	FLX-J-18880	S.W	2014-9-24					±5								
							±5°										
					dr	S.Watanabe		2014-9-24			dwg no 62684 sheet 11 of A3						
					engr	S.Watanabe		2014-9-24									
					chr	T-P.Lai		2014-9-24									
					appd	Y.Kameda		2014-9-24									
sheet index		revision sheet															Rev. B

PDS: Rev :AH

STATUS:Released

Printed: Nov 19, 2014



Copyright FCI

PRODUCT NO.		部品表 PARTS LIST										4		5		6	
62684-__21_A_LF																	
部番 PT NO.	品名 PARTS NAME	材 質 MATERIAL				数量 Q'TY	記事 NOTE										
		62684-__21_ALF															
1	ハウジング HOUSING	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)				1	色 : ベージュ COLOR : BEIGE										
2	スライダー SLIDER	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)				1	色 : 黒 COLOR : BLACK										
3	コンタクト CONTACT	りん青銅 : Ni下地 1.27μmMIN. 金めっき 0.05μmMIN. PHOSPHOR BRONZE : Ni UNDERPLATED 1.27μmMIN. GOLD PLATING 0.05μmMIN.				n	2点接点 DUAL CONTACT										
4	金具 MOUNTING PLATE	黄銅 : Ni下地 1.27μmMIN. すずめっき 1μmMIN. BRASS : Ni UNDERPLATED 1.27μmMIN. TIN PLATING 1μmMIN.				2											

n : 極数
n : NO. OF CONTACTS

製品の種類 CAT. NO. & DIMENSIONS

極 数 NO. OF CONTACTS (n)	型 番 CAT. NO.	寸 法 DIMENSIONS				ハウジング材質 HOUSING MATERIAL
		A	B	C	D	
45	62684-45216AHLF	22	23.15	26.8	28	LCP

注 記.

1. 本製品は、自動実装 (SMT) 対応 FPC用コネクタで2点接点である。
2. プラスチック (エンボス) テープ梱包品 及びその型番はSHEET No.11に示す。
3. 推奨基板パターン寸法、適用導体は SHEET No.10に示す。
4. 本製品は 260℃ピーク10秒のリフロー に耐えられる。
5. 型番末尾に "LF" の付く製品は、GS-22-008 に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合している。






NOTE

- 1.THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC AND CYPES WITH AUTOMATIC MOUNTING (SMT) AND DUAL CONTACT.
- 2.SEE SHEET No.11 REGARDING PLASTIC TAPE PACKAGED PRODUCT.
- 3.SEE SHEET No.10 REGARDING RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT AND CABLE.
- 4.THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10SECONDS IN A REFLOW SOLDERING OVEN.
- 5.THE PRODUCT THAT THE END HAS "LF" MEETS EUROPEAN DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.

mat'l. code					surface ISO 1302		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection		product family		CODE		
---					✓						58DF		JP		
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified				mm		title				
A	Released	J11-0249	M.Y	2011-11-04							0.5mmピッチFPC/FFC用コネクタ				
B	Revised	ELX-J-18880	S.W	2014-9-24	angles linear				±0.3		0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR				
					dr		S.Watanabe		2014-9-24		dwg no		sheet12 of		
					engr		S.Watanabe		2014-9-24		62684		A3		
					chr		T-P.Lai		2014-9-24		type		Product Customer Drawing		
					appd		Y.Kameda		2014-9-24						
sheet index		revision sheet												Rev. B	

PRODUCT NO. 

62684-__11_0A_LF

紙リール
PAPER REELA (注4)
(NOTE 4)プラスチックリール
PLASTIC REELA (注4)
(NOTE 4)引き出し方向
DRAWING DIRECTION
40±0.2
(10ピッチ)
(10 PITCH)
4±0.1
2±0.1DRAWING DIRECTION
引き出し方向
400以上
(カバーテープリーダ部)
(COVER TAPE LEADER PORTION)END PORTION
末端部40MIN.
40以上
(空部)
(SPACE)CONNECTOR PACKAGING
PORTION
コネクタ装着部20 HOLE MIN.
20ポケット(穴)以上
(空部)
(SPACE)コネクタ装着状態
CONNECTOR PACKAGING STYLE

VIEW X

12±0.1
(エンボス穴ピッチ)
(EMBOSSED
HOLE PITCH)

CAT. NO.	表面処理 SURFACE TREATMENT	その他 OTHER	リール REEL
62684-__11_0ALF	金めっき GOLD PLATING		紙リール PAPER REEL
62684-__11_0AHLF	金めっき GOLD PLATING	ハロゲンフリー HALOGEN FREE	紙リール PAPER REEL
62684-__11_1AHLF	金めっき GOLD PLATING	ハロゲンフリー HALOGEN FREE	プラスチックリール PLASTIC REEL

製品の種類 (紙リール)
CAT. NO. & DIMENSIONS (PAPER REEL)

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS			
		A ± 5	B ± 0.1	C ± 0.1	D ± 0.3
45	62684-451160AHLF	48.4	20.2	40.4	44
55	62684-551170AHLF	60.4	26.2	52.4	56

注 記.

1. 本製品は、自動実装 (SMT) 対応 FPC 用コネクタで 2 点接点ある。
2. 本型番は、プラスチックテープ梱包品を示す。
3. プラスチック (エンボス) テープ及びリール形状寸法は、JIS C 0806 (電子部品のテーピング (表面実装部品)) に準ずる。
4. A 寸法は、芯径部 (コア部) の寸法を示す。

NOTE

- 1.THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC AND COTES WITH AUTOMATIC MOUNTING(SMT) AND DUAL CONTACT.
- 2.THIS CATALOG NO. INDICATES PLASTIC TAPE PACKAGED CONNECTOR
- 3.SEE JIS C 0806 (PACKING OF ELECTRONIC COMPONENTS ON CONTINUOUS TAPES (SURFACE MOUNTING DEVICES)) FOR SHAPE AND DIMENSIONS OF PLASTIC (EMBOSS) TAPE AND REEL.
- 4.A DIMENSION IS PORTION OF THE CORE.

部品表 PARTS LIST

部番 PT NO	品名 PARTS NAME	型番 CAT. NO.	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	記事 NOTE
1	リール REEL		硬質紙 CARDBOARD	1	色: 白 COLOR: WHITE
			ポリスチレン POLYSTYREN	1	色: 白 or 黒 COLOR: WHITE or BLACK
2	プラスチック (エンボス) テープ PLASTIC (EMBOSS) TAPE		PET樹脂 A-PET		色: 透明 COLOR: TRANSPARENCY
3	カバーテープ COVER		ポリエステル POLYESTER		色: 透明 COLOR: TRANSPARENCY
4	コネクタ CONNECTOR	62684-__11_A_LF	SHEET 14 参照 SEE SHEET 14	2000	2点接点タイプ DUAL CONTACT TYPE

mat'l. code ---					surface ISO 1302	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection 	product family 58CF	CODE JP
ltr	description	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		mm 	title 0.5mmピッチ FPC/FFC用 SMTタイプコネクタ プラスチック梱包品 PLASTIC TAPE PACKAGED 0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR	
A	RELEASED	J11-0249	M.Y	2011-11-04	angles	linear			
B	Change layout	ELX-J-18880	S.W	2014-9-24	±5°		scale $\propto$	dwg no 62684	
					dr	S.Watanabe	2014-9-24		
					engr	S.Watanabe	2014-9-24	sheet 13 of A3	
					chr	T-P.Lai	2014-9-24		
					appd	Y.Kameda	2014-9-24	type Product Customer Drawing	
sheet index	revision sheet								
								Rev. B	

PRODUCT NO. 
62684-__11_A_LF

部品表 PARTS LIST


部番 PT NO.	品名 PARTS NAME	材 質 MATERIAL		数量 Q'TY	記事 NOTE
		62684-__11_ALF	62684-__11_AHLF		
1	ハウジング HOUSING	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0)(ハロゲンフリー) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)(HALOGEN FREE)	1	色 : ベージュ COLOR : BEIGE
2	スライダー SLIDER	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)	ガラス繊維入耐熱性樹脂 (UL94V-0)(ハロゲンフリー) GLASS FILLED THERMOPLASTIC (UL94V-0)(HALOGEN FREE)	1	色 : 黒 COLOR : BLACK
3	コンタクト CONTACT	りん青銅 : Ni下地 1.27μmMIN. 金めっき 0.05μmMIN. PHOSPHOR BRONZE : Ni UNDERPLATED 1.27μmMIN. GOLD PLATING 0.05μmMIN.		n	2点接点 DUAL CONTACT
4	金具 MOUNTING PLATE	黄銅 : Ni下地 1.27μmMIN. すずめっき 1μmMIN. BRASS : Ni UNDERPLATED 1.27μmMIN. TIN PLATING 1μmMIN.		2	

n : 極数
n : NO. OF CONTACTS

	表面処理 その他 SURFACE TREATMENT AND OTHER
62684-__11_ALF	金めっき GOLD PLATING
62684-__11_AHLF	金めっき ハロゲンフリー GOLD PLATING HALOGEN FREE


製品の種類 CAT. NO. & DIMENSIONS

極数 NO. OF CONTACTS (n)	型番 CAT. NO.	寸法 DIMENSIONS				ハウジング材質 HOUSING MATERIAL
		A	B	C	D	
45	62684-45116AHLF	22	23.15	26.8	28	LCP
55	62684-55117AHLF	27	28.15	31.8	33	



- 注 記.
1. 本製品は、自動実装 (SMT) 対応 FPC用コネクタで2点接点である。
 -  2. プラスチック (エンボス) テープ梱包品及びその型番は SHEET No.13に示す。
 3. 推奨基板パターン寸法、適用導体は SHEET No.10に示す。
 4. 本製品は 260℃ピーク10秒のリフローに耐えられる。
 5. 型番末尾に "LF" の付く製品は、GS-22-008 に記載されたヨーロッパ連合指令と他国の規制に適合している。

- NOTE
- 1.THIS PRODUCT IS THE CONNECTOR USED FOR FPC AND COPES WITH AUTOMATIC MOUNTING (SMT) AND DUAL CONTACT.
 -  2.SEE SHEET No.13 REGARDING PLASTIC TAPE PACKAGED PRODUCT.
 - 3.SEE SHEET No.10 REGARDING RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT AND CABLE.
 - 4.THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A REFLOW SOLDERING OVEN.
 - 5.THE PRODUCT THAT THE END HAS "LF" MEETS EUROPEAN DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.

mat'l. code ---					surface ISO 1302 ✓		tolerance ISO 406 ISO 1101		projection 		product family 58CF				CODE JP						
ltr	description		ecn no	dr	date		tolerances unless otherwise specified					title 0.5mmピッチFPC/FFC用コネクタ 0.5mm CONTACT SPACING CONNECTOR									
A	RELEASED		J11-0249	M.Y	2011-11-04		angles		linear								±0.3				
B	Revised		ELX-J-18880	S.W	2014-9-24												mm 				
												scale		χ		dwg no sheet14 of 62684 size A3					
							dr		S.Watanobe			2014-9-24									
							engr		S.Watanobe			2014-9-24									
							chr		T-P.Lai			2014-9-24									
							appd		Y.Kameda			2014-9-24						type Product Customer Drawing			
sheet index		revision sheet																Rev. B			