



Självhäftande fäste med speciallim SolidTack® Serien

Egenskaper och fördelar

Ibland går det inte att fästa en kabel med standardfästen och fästplattor. Särskilt lackerade ytor är ofta ett problem, när det inte är möjligt att borra ett hål, använda kantclips, använda svetsbult, där det är alltför tidskrävande och dyrt eller ytan är problematisk (som PE eller PP) och där ett standardlim inte fäster.


För dessa applikationer har den nya SolidTack® serien med ett speciallim utvecklats.

SolidTack® fäster extra starkt på målade ytor. Den självhäftande tejen är gjord av akrylatmassa med mycket god fästförmåga. Dess egenskaper gör det också möjligt att använda tejen på plaster med låg ytenergi som PP eller PE.


Det finns tre olika storlekar på buntbandsfästena. HellermannTyton kan också erbjuda 2 typer av clips för att fästa och säkra platta och runda kablar utan att använda buntband.

Användningsområde

SolidTack® serien fungerar på lackerade och pulverlackade ytor som används i tåg-, flyg- och fordonsindustrin. Det kan även användas på plast, väskor och delar som används inom många andra industrier.



Buntbandsfästen MB3, MB4, MB5



Flatkabelfästen FKH-serien



SolidTack® fungerar på lackade och pulverlackade ytor.

Materialdata	
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Temperaturområde	-40°C till +85°C (+105°C i 500 tim.)
Brännbarhetsklass	Uppfyller UL 94 V2 (utan lim)



Materialdata	
Material	Polyamid 6.6 slagtålig (PA66HIR)
Temperaturområde	-40°C till +110°C
Brännbarhetsklass	UL94 HB (endast fäste utan lim)



Akrylat	
Lim	mod. Akrylat
Temperaturområde lim	-40°C till +90°C

Teknisk tabell

Art-nr	Typ	Längd (L)	Bredd (W)	Höjd (H)	Hål Ø (FH)	Bandbr max. (G)	Material	Färg
MB Serien								
151-00432	MB3APT	19,0	19,0	3,8	3,1	4,1	PA66	Svart (BK)
151-00433	MB4APT	28,0	28,0	4,7	4,0	5,4	PA66	Svart (BK)
151-00434	MB5APT	38,0	38,0	6,4	4,7	10,0	PA66	Svart (BK)
151-00435	MB5AVHB	38,0	38,0	6,4	4,7	10,0	PA66	Svart (BK)
FKH Serie								
						För max kabelbredd		
151-00312	FKH50AVHB	56,5	25,0	–	3,1	50,0	PA66HIR	Svart (BK)
151-00313	FKH80AVHB	86,0	25,0	–	3,1	80,0	PA66HIR	Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.