




Dimensioni in millimetri. Dimensions shown in millimetres.

Dati generali General data

Dati tecnici Technical data



N. poli	2	3	N. poles
Terminali	vite/perforazione <i>screw/piercing</i>		<i>Terminals</i>
Sezione cavo	max 4.0 mm ² (bussola cieca <i>end barrier terminals</i>)		<i>Cable section</i>
	max 2.5 mm ² (bussola WP <i>WP terminals</i>) 0.5 mm ² - 1.5 mm ² (bussola a perforazione <i>piercing clip terminals</i>)		
Diametro cavo min-max ⁽¹⁾	7.0 mm - 13.5 mm		<i>Cable diameter min-max ⁽¹⁾</i>
Grado di protezione (IP)	IP68 2 - 5 bar (20 - 50 m / 1 h)		<i>Degree of protection (IP)</i>
Corrente e tensione nominale	32A 450V (bussola cieca <i>end barrier terminals</i>) 24A 450V (bussola WP <i>WP terminals</i>) 17.5A 450V (bussola a perforazione <i>piercing clip terminals</i>)		<i>Rated current and voltage</i>
T marking	T85°C		<i>T marking</i>
Temperatura di funzionamento	-40°C to +125°C		<i>Operating temperature</i>
Indice di tracking	PTI 250		<i>Tracking index</i>
Materie prime <i>Raw materials</i>			
Canotto esterno	PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C nero <i>black</i> - grigio <i>grey</i> RAL 7035		<i>Connector housing</i>
Pressacavi	PA66 UL94 V2 GWT 850°C nero <i>black</i> - grigio <i>grey</i> RAL 7035		<i>Cable glands</i>
Corpo plastico morsettiera	PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C nero <i>black</i> - marrone <i>brown</i>		<i>Terminal block housing</i>
Gommini di tenuta cavo	TPE		<i>Grommets</i>
Guarnizioni	silicone <i>silicon</i>		<i>Seals</i>
Bussole	ottone nichelato <i>brass nickel plated</i>		<i>Contact screw terminals</i>
Viti/Perforazione	M3 acciaio zincato passivato/ottinato <i>steel zinc plated/brass plated</i>		<i>Screws/Piercing</i>

Norme Standards

EN60529:1991+A1:2000 EN60998-1:2004 EN60998-2-1:2004

Note: Per cavi $\varnothing \leq 7.0$ mm si consiglia l'utilizzo dell'accessorio codice 6000087LF. For cable $\varnothing \leq 7.0$ mm it is recommended to use the accessory code 6000087LF.Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.

TH390 PATENTEDCONNESSIONE FISSA A "I-L-T" AD ALTA PROTEZIONE. 2-3 POLI.
"I-L-T" TYPE HIGH PROTECTION WATERPROOF CONNECTOR. 2-3 POLES.**Codice Order number**

versione version	n. poli n. poles	bussola contact terminal	pz/mb pcs/box	codice order number
 IP68 5 BAR max voltage 450 V max current 32 A Ø cable 7.0-13.5 mm	2		200	THB.390. A1B
			200	THB.390. A3B
	3		200	THB.390. A1A
			200	THB.390. A3A
 IP68 2 BAR max voltage 450 V max current 32 A Ø cable 7.0-13.5 mm	2		200	THB.390. B1B
			200	THB.390. B3B
	3		200	THB.390. B1A
			200	THB.390. B3A
 IP68 2 BAR max voltage 250 V max current 32 A Ø cable 7.0-13.5 mm	2		200	THB.390. C1B
			200	THB.390. C3B
	3		200	THB.390. C1A
			200	THB.390. C3A
Le versioni sopra indicate sono disponibili con terminali a perforazione di isolante. The above versions are available with piercing clip terminal blocks. 			200	THP.390.X1X
Note:  Bussola cieca End barrier contact  Bussola WP per sezione cavo WP contact for cable section < 1.0 mm²  Bussola a perforazione max 1.5 mm² Piercing clip terminals max 1.5 mm²				

* Sono possibili personalizzazioni di prodotto e progetti su richieste specifiche. Contatta il Servizio Clienti.
Personalization and new custom products are possible. Please contact our Customer Service.

Eventuali modifiche e migliorie sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.

Varianti Options

Colore Colour Contatta il Servizio Clienti per maggiori informazioni. Contact our Customer Service for availability.

versione version	codice order number
☒ grigio grey RAL 7035	THX.390.XXX.CG
☐ altri colori other colours	THX.390.XXX.CX

Kit di fornitura Purchasing kit

versione version	misure imballaggio box dimensions	contenuto contents	pz/imb pcs/box	codice order number
kit non assemblato unassembled kit	C05 (395x395x185 mm)		200	THX.390.XXX
	C07 (590x390x240 mm)			THX.390.CXX
kit assemblato assembled kit	C05 (395x395x185 mm)		200	THX.390.XXX.Z
	C07 (590x390x240 mm)			THX.390.CXX.Z
kit imbustato retail pack kit Consulta il catalogo Rivenditori. See the Retailers catalogue.	--		--	THX.390.XXX.R
versione speciale custom version	*	*	*	THX.390.XXX.K

Note: Per maggiori informazioni sugli accessori consulta pagina 120. Per maggiori informazioni sulle istruzioni di assemblaggio consulta www.techno.it.
For more information about accessories see page 120. For more information about assembling instructions see www.techno.it.