

Neuheiten kühlen schützen verbinden

Buchsenleiste Raster 2,00 mm

Präzisionskontakte für □ 0,5 mm und Ø bis 0,56 mm Stiftquerschnitt

- keine Kapillarwirkung beim Löten durch geschützten Innenkontakt
- Trennbar! Jede gewünschte Polzahl kann geliefert werden.


Art. Nr.		
BLY 9 SMD ...	bitte angeben: ... Polzahl zweireihig 4 - 40	... Verpackungsform (optional) SM = Stangenmagazin

... Verpackungsform (Option) - Ergänzungen:

BLY 9 SMD ... SM: 10-40 polig

Kontakthülse:	verzinnt
Kontaktfeder:	vergoldet

Option, zur automatischen Bestückung



Buchsenleiste Raster 1,27 mm

Gabelkontakt für □ 0,3 mm und □ 0,4 mm Stiftquerschnitt, breiter Isolierkörper

- passend für Stifteleiste SLV, einreihig 2-20 Kontakte

Art. Nr.		
BLM 3 SMD ...	bitte angeben: ... Polzahl einreihig 2 - 20	... Kontaktobерfläche G = vergoldet Z = verzinnt

