

スタッド付防水レバーロックハンドル

WATERPROOF LEVER-LOCK HANDLES WITH STUDS


A-130-S
亜鉛合金製


特 徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 (A-130-S-TAK60)
- L型ハンドルA-140-S-1と取付けに互換性があります。
- トリガーを握って回転させるストッパー付安全機構でロッド棒の自重や振動でのハンドル回転を防止しました。
- 止め金の取付け位置が調節できます。
- 防水タイプ (Oリング・シートパッキン使用)
- 防錆アップのサチライトクロムめっき (25μm)
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-130-S-TAK60)
- Installation is same as to L-handle standard A-140-S-1.
- Trigger-gripped-and-turned stopper-incorporated safety mechanism prevents the handle from turning caused by rod weight and vibrations.
- Stopper plate installing position can be adjusted.
- Waterproof (using O-ring and sheet packing)
- Rustproof satellite chrome plating (25μm)
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕 様**
- 材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上: サチライトクロムめっき (MZCr)
 - 鍵 番 号: TAK60・0200
 - 最大適用板厚: 2mm
 - 付 属 品: 大ナット・ビスセット・キー2本
- 用 途**
- キュービクル・配分電盤・制御盤
- 納 期**
- 標準在庫品 (TAK60はお問合せください)
- 備 考**
- マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せください。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

- Specifi-**
- Material: Zinc alloys (ZDC)
 - Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
 - Key No.: TAK60, 0200
 - Max. applicable panel thickness: 2mm
 - Accessories: Large nut, screws and two keys.
- Specific-**
- Cubicles, distribution boards and control boards
- Remarks**
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

- 止め金**
Stopper plate
- 止め金は646～650ページの□10穴の中からお選びください。
Select the stopper plate with 10-hole on page 646 to 650.



A-140-S-1と交換できます 回転防止ストッパー付

PAT. PEND.





A-130-S-1-1

キーNo.0200
Key


A-130-S-3-1

キーNo.TAK60
Key






使用例
Example of application

止め金の奥行きを調節できます。
Stopper plate depth can be adjusted.

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions


商品番号 Product No.		RoHS	CAD	L	W	製品質量 (g) Mass	コード Code		単 価 Price	量販価格 Bulk Price
TAK60	0200	TAK60	0200				TAK60	0200		数量 Quantity 単価 Price
A-130-S-1-TAK60	A-130-S-1-1	●	2D	167	20	659	04027	01661	¥3,500	5個～ ¥3,360
A-130-S-2-TAK60	A-130-S-2-1	●	2D	142	20	647	04028	01662	¥3,400	5個～ ¥3,270
A-130-S-3-TAK60	A-130-S-3-1	●	2D	127	18	636	04029	01663	¥3,300	5個～ ¥3,170

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。


回転角度 70°
Turning angle

調整範囲 (27~36)
Adjusting range


No. TAK60

No. 0200

ハンドル・取手
つまみ・周辺機器


A

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L-SHAPED HANDLES
L 型
ハンドル
T 型
ハンドル
丸型
小型
押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

18.01

TAKIGEN
総合 24

489