

□62 mm ファンモータ  
ブラシレス DC ファン  
BRUSHLESS DC FANS

F614T

■特長 FEATURES

- 小型・薄型 (62 × 62 × 14.5 mm)
- 軽量 (約40 g)
- 23 dB (A) の低騒音 (MC タイプ)
- Compact, slim body (62 × 62 × 14.5 mm)
- Light weight (approx. 40 g)
- Low noise, 23 dB (A)

■構造 STRUCTURE

- フレームとインペラ  
ABS/PBT アロイ
- 軸受け  
滑り軸受け 1 個
- Frame and impeller  
ABS/PBT alloy
- Bearing  
1 sleeve bearing

RoHS 指令対応 RoHS compliant



■型式表示 PART NUMBER DESIGNATION

F614T - 12 MC

シリーズ名 Series name

軸受け Bearing

滑り軸受け 1 個  
1 sleeve bearing

電源 Power supply

風量 Air flow

05 : DC5 V

M : 0.36 m³/min

12 : DC12 V

■型式一覧表 LIST OF PART NUMBERS

電源 Power supply	風量 Air flow
	0.36 m³/min
DC5 V	F614T-05MC
DC12 V	F614T-12MC

※ ご注文際しては、上記型式をご確認ください。

Verify the above part numbers when placing orders.

# F614T

## BRUSHLESS DC FANS

### ■標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS


項目 Item	F614T-05MC	F614T-12MC
定格電圧 Rated voltage	DC5 V	DC12 V
使用電圧範囲 Voltage range	4.5 ~ 5.5 V	10.2 ~ 13.8 V
定格電流 Rated current	0.10 A	0.06 A
回転数 Rotating speed		2900 min <sup>-1</sup>
風量 Air flow		0.36 m <sup>3</sup> /min
静圧 Static pressure		20 Pa
騒音 Noise		23 dB (A)
使用環境 Use environment		-10 ~ +60 °C (35 ~ 85 %RH)
保存環境 Storage environment		-20 ~ +70 °C (35 ~ 85 %RH)
質量 Net weight		Approx. 40 g

※ 上記の仕様は、25°C ± 2°C 35%~85%、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です。

この温度・湿度条件以外の仕様につきましては、別途お問合せ願います。

※The specifications above are typical values measured on the conditions of no-loading running with rated voltage in the circumstances of 25 °C ± 2 °C, 35~85 %RH. Please contact us if you would like to check the specifications in different circumstances.

### ■風量静圧特性 AIR FLOW PERFORMANCE CURVES



### ■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

(Unit: mm)

