

止め金付キースイッチ

KEYSWITCHES WITH STOPPER PLATES


S-27
黄銅製

キースイッチ

特 徴 Feature

PAT.PEND.

- キースイッチに止め金を付属したロック機構付キースイッチです。止め金の動作とスイッチ動作を、同時に行います。
- 錠前はC-35タイプでマスター装置可能です。
- 反転スイッチ機構
- Lock mechanism keyswitch: stopper plate is attached to keyswitch. Stopper plate and switch operations are performed simultaneously.
- Lock is C-35 type and master system can be incorporated.
- Reversible switch mechanism

- 仕 様
- 製品質量: 65g
 - 材 質: 本体/快削黄銅棒 (C3602BD) 亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上: 本体/クロムめっき (MBCr) 亜鉛めっきクロメート処理 (MZZn-C)
 - キー/ニッケルめっき (MBNi)

- 用 途 期 間
- 鍵 番 号: D600
 - 同一鍵番号・鍵違いがあります。
 - 付 属 品: キー2本
 - コンピュータ・電源装置
 - 標準品・・・納期お問合せください
 - マスターシステムの組み込みが可能です。お問合せください。
 - 微小負荷タイプはお問合せください。
 - 鍵違いも製作致します。お問合せください。

- スイッチ部 特 性
- 定 格: AC125V・3A (抵抗負荷) DC30V・3A (抵抗負荷)
 - 最小適用負荷: DC5V・100mA (抵抗負荷)
 - 接触抵抗: 20mΩ以下 (初期値)
 - 絶縁抵抗: 100MΩ以上 (500VDC)
 - 耐 電 圧: (50/60Hz, 1分間) 非連続端子 AC1000V 各端子と非充電金属部間 AC1500V
 - 耐 久 性: 機械的3万回以上 電氣的1.5万回以上
 - 接点素材: 銀めっき
 - 使用周囲温度: -20～+70℃ (氷結しないこと)
 - 使用周囲湿度: 85%RH以下 (結露しないこと)
 - 耐 振 動: 10～55Hz 複振幅1.5mm
 - 耐 衝 撃: 30G以上

- Speci-
fications
- Mass: 65g
 - Material: Main body: Free cutting brass bar (C3602BD) Zinc alloy (ZDC)
 - Key: Brass plate (C2801P)
 - Finish: Main body: Chrome plating (MBCr) Zinc plating chromate treatment (MZZn-C)
 - Key: Nickel plating (MBNi)

- Specific use
Switch
charac-
teristic
- Key No.: D600
 - Keyed alike and key differences are available.
 - Accessories: Two keys
 - Computers and power supplies
 - Rated: AC125V・3A (resistanced load) DC30V・3A (resistanced load)
 - Min. applicable load: DC5V・100mA (resistanced load)
 - Contact resistance: 20mΩ or less
 - Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC)
 - Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute) Between non-continuous terminals: AC1000V Between each terminal and non-charged metal: AC1500V
 - Durability: Mechanical: 30,000 times or more Electrical: 15,000 times or more
 - Contact material: Silver plating
 - Ambient temperature: -20°C to +70°C (non-freezing)
 - Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing)
 - Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm
 - Impact resistance: 30G or more



S-27-90-EF-1

キーNo.D600
Key

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price
S-27-90-E-1 同番 keyed alike	●	2D	40192	¥2,000	10個～ ¥1,920
S-27-90-E-2 同番 keyed alike	●	2D/3D	40231	¥2,050	10個～ ¥1,968
S-27-90-EF-1 同番 keyed alike	●	2D	40194	¥2,000	10個～ ¥1,920
S-27-90-EF-2 同番 keyed alike	●	2D/3D	40233	¥2,050	10個～ ¥1,968

●: RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。





▲: RoHS指令に対応可能です。

接点構成表


Contact structures table

●印の位置は鍵が抜き差しできます。
Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

商品番号 Product No.	鍵回転角度 Key turning angle	E 位置 E position	F 位置 F position
S-27-90-E-1 (1回路2接点型) (one-circuit-two-contact)	90° E position F position	SW COM NO NC	SW COM NO NC
S-27-90-EF-1 (1回路2接点型) (one-circuit-two-contact)	90° E position F position	SW COM NO NC	SW COM NO NC
S-27-90-E-2 (2回路2接点型) (two-circuit-two-contact)	90° E position F position	SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC	SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC
S-27-90-EF-2 (2回路2接点型) (two-circuit-two-contact)	90° E position F position	SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC	SW1 COM NO NC SW2 COM NO NC



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



KEYSWITCHES WITH STOPPER PLATES



S

コントロール
キースイッチソレノイド付
キースイッチオペレーター
キースイッチ止め金付
キースイッチマイクロ
スイッチ