

## Lamellenstopfen


Material: EPDM (VTD-93) 80 °Sh

Farbe: schwarz

Temperatur: -40 °C bis +130 °C

Ozon- und witterungsbeständig.


Auf Anfrage auch NBR (schwarz) (VTD-04)  
und Silikon (rotbraun) (VTD-06) lieferbar.



Das Sackloch ermöglicht eine Positionierung an schwer zugänglichen Stellen mittels einer Montagehilfe.

Zwei gummielastische Lamellen passen sich den Gewindegängen an und sorgen für einen zuverlässigen Sitz.


Hochwertige Materialeigenschaften der Elastomere EPDM, NBR und Silikon bieten ein breites Anwendungsspektrum.



| Artikel-Nr. | Durchmesser-Bereich | Maße<br>A ø | B   | C   | D    | d   | MOQ<br>Stück |
|-------------|---------------------|-------------|-----|-----|------|-----|--------------|
| 1611-01     | 4,0 – 5,5           | 8,0         | 7,0 | 2,5 | 3,5  | 1,5 | 500          |
| 1612-01     | 5,5 – 7,0           | 9,0         | 7,0 | 2,8 | 4,5  | 1,5 | 500          |
| 1613-01     | 7,0 – 8,5           | 10,5        | 7,0 | 3,0 | 6,5  | 1,7 | 250          |
| 1614-01     | 8,5 – 10,0          | 12,0        | 7,0 | 3,0 | 7,5  | 2,0 | 500          |
| 1615-01     | 10,0 – 12,0         | 14,0        | 7,0 | 3,0 | 8,5  | 3,0 | 500          |
| 1616-01     | 12,0 – 16,0         | 18,0        | 9,8 | 4,0 | 10,6 | 4,0 | 250          |

Material: LD-PE (SK-03)

Farbe: schwarz,  
weiß und grau  
auf Anfrage








| Artikel-Nr.     | Maße<br>A | B    | C   | D   | E   | MOQ<br>Stück |
|-----------------|-----------|------|-----|-----|-----|--------------|
| 085 0100 699 03 | 10,0      | 12,0 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 100          |
| 085 0120 699 03 | 12,0      | 12,0 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 500          |
| 085 0130 699 03 | 13,0      | 12,0 | 4,0 | 0,8 | 2,0 | 100          |
| 085 0140 699 03 | 14,0      | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 100          |
| 085 0150 699 03 | 15,0      | 12,0 | 3,0 | 0,8 | 2,0 | 500          |
| 085 0160 699 03 | 16,0      | 12,0 | 5,0 | 0,8 | 2,0 | 100          |
| 085 0180 699 03 | 18,0      | 12,0 | 5,0 | 0,8 | 2,0 | 100          |
| 085 0190 699 03 | 19,0      | 12,0 | 5,0 | 0,8 | 2,0 | 100          |
| 085 0200 699 03 | 20,0      | 12,0 | 5,0 | 0,8 | 2,5 | 100          |
| 085 0210 699 03 | 21,0      | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 100          |
| 085 0220 699 03 | 22,0      | 12,0 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 100          |
| 085 0230 699 03 | 23,0      | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 100          |
| 085 0240 699 03 | 24,0      | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 100          |
| 085 0250 699 03 | 25,0      | 12,0 | 5,0 | 1,0 | 2,5 | 100          |
| 085 0260 699 03 | 26,0      | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 100          |
| 085 0270 699 03 | 27,0      | 12,0 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 100          |
| 085 0280 699 03 | 28,0      | 12,0 | 5,0 | 0,8 | 2,5 | 100          |
| 085 0300 699 03 | 30,0      | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 100          |
| 085 0320 699 03 | 32,0      | 12,0 | 5,0 | 0,8 | 2,5 | 100          |
| 085 0340 699 03 | 34,0      | 12,0 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 50           |
| 085 0350 699 03 | 35,0      | 12,0 | 5,0 | 1,0 | 2,5 | 50           |
| 085 0360 699 03 | 36,0      | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 50           |
| 085 0370 699 03 | 37,0      | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 50           |
| 085 0380 699 03 | 38,0      | 12,0 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 50           |
| 085 0400 699 03 | 40,0      | 12,0 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 50           |
| 085 0420 699 03 | 42,0      | 12,0 | 5,0 | 0,8 | 2,5 | 50           |
| 085 0430 699 03 | 43,0      | 12,0 | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 50           |
| 085 0450 699 03 | 45,0      | 12,0 | 5,0 | 0,8 | 3,5 | 50           |
| 085 0490 699 03 | 48,0      | 12,0 | 5,0 | 1,2 | 3,6 | 50           |
| 085 0500 699 03 | 50,0      | 12,0 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 50           |
| 085 0550 699 03 | 55,0      | 12,0 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 50           |
| 085 0600 699 03 | 60,0      | 19,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 25           |

weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar

## Lamellenstopfen

Material: LD-PE (SK-03)

Farbe: schwarz  
weiß und grau auf Anfrage



| Artikel-Nr.     | Maße  |       |      |     |     |     | MOQ<br>Stück |
|-----------------|-------|-------|------|-----|-----|-----|--------------|
|                 | A     | B     | C    | D   | E   | F   |              |
| 056 0100 699 03 | 10,0  | 10,0  | 11,5 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 500          |
| 056 0120 699 03 | 12,0  | 12,0  | 7,0  | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 500          |
| 056 0130 699 03 | 13,0  | 13,0  | 11,5 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 100          |
| 056 0150 699 03 | 15,0  | 15,0  | 13,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 500          |
| 056 0160 699 03 | 16,0  | 16,0  | 11,5 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 500          |
| 056 0180 699 03 | 18,0  | 18,0  | 12,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 500          |
| 056 0200 699 03 | 20,0  | 20,0  | 11,5 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 100          |
| 056 0220 699 03 | 22,0  | 22,0  | 11,5 | 5,0 | 1,0 | 3,5 | 100          |
| 056 0250 699 03 | 25,0  | 25,0  | 12,0 | 6,0 | 1,5 | 2,0 | 100          |
| 056 0300 699 03 | 30,0  | 30,0  | 12,0 | 6,0 | 1,5 | 2,0 | 100          |
| 056 0350 699 03 | 35,0  | 35,0  | 14,5 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 50           |
| 056 0400 699 03 | 40,0  | 40,0  | 14,5 | 5,0 | 1,5 | 3,0 | 50           |
| 056 0450 699 03 | 45,0  | 45,0  | 14,5 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 50           |
| 056 0500 699 03 | 50,0  | 50,0  | 20,0 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 50           |
| 056 0600 699 03 | 60,0  | 60,0  | 24,0 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | 10           |
| 056 0800 699 03 | 80,0  | 80,0  | 24,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 10           |
| 056 0900 699 03 | 90,0  | 90,0  | 25,0 | 7,0 | 3,5 | 5,0 | 10           |
| 056 1000 699 03 | 100,0 | 100,0 | 24,0 | 7,0 | 1,0 | 4,0 | 10           |

| Artikel-Nr.     | Maße  |      |      |     |     |     | MOQ<br>Stück |
|-----------------|-------|------|------|-----|-----|-----|--------------|
|                 | A     | B    | C    | D   | E   | F   |              |
| 057 2010 699 03 | 20,0  | 10,0 | 11,5 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 100          |
| 057 2012 699 03 | 20,0  | 12,0 | 9,5  | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 100          |
| 057 2015 699 03 | 20,0  | 15,0 | 11,5 | 5,0 | 1,0 | 1,5 | 100          |
| 057 2016 699 03 | 20,0  | 16,0 | 11,5 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 100          |
| 057 2510 699 03 | 25,0  | 10,0 | 11,5 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 100          |
| 057 2515 699 03 | 25,0  | 15,0 | 11,5 | 5,0 | 1,0 | 2,5 | 100          |
| 057 2520 699 03 | 25,0  | 20,0 | 11,5 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 100          |
| 057 3010 699 03 | 30,0  | 10,0 | 11,5 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 100          |
| 057 3015 699 03 | 30,0  | 15,0 | 12,0 | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 100          |
| 057 3020 699 03 | 30,0  | 20,0 | 12,0 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 100          |
| 057 3520 699 03 | 35,0  | 20,0 | 11,5 | 5,0 | 1,5 | 2,5 | 100          |
| 057 3525 699 03 | 35,0  | 25,0 | 11,5 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 100          |
| 057 4020 699 03 | 40,0  | 20,0 | 14,5 | 6,0 | 1,5 | 2,0 | 100          |
| 057 4025 699 03 | 40,0  | 25,0 | 11,5 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 100          |
| 057 4030 699 03 | 40,0  | 30,0 | 11,5 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 100          |
| 057 4520 699 03 | 45,0  | 20,0 | 11,5 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 100          |
| 057 4525 699 03 | 45,0  | 25,0 | 11,5 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 50           |
| 057 5020 699 03 | 50,0  | 20,0 | 14,5 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 50           |
| 057 5025 699 03 | 50,0  | 25,0 | 14,5 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 50           |
| 057 5030 699 03 | 50,0  | 30,0 | 14,5 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 50           |
| 057 6020 699 03 | 60,0  | 20,0 | 14,5 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 25           |
| 057 6025 699 03 | 60,0  | 25,0 | 14,5 | 5,0 | 1,0 | 2,5 | 25           |
| 057 6030 699 03 | 60,0  | 30,0 | 14,5 | 5,0 | 1,0 | 2,5 | 25           |
| 057 6040 699 03 | 60,0  | 40,0 | 14,5 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 25           |
| 057 8040 699 03 | 80,0  | 40,0 | 14,5 | 5,0 | 1,0 | 3,0 | 10           |
| 057 9030 699 03 | 120,0 | 30,0 | 14,5 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 10           |

weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar