


中継型端子盤

Relay-type Terminal Block




ピッチ／Pitch 14.2mm

型 名 Type Number	F146S
定 格 Rating	AC250V 20A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 100MΩ 以上 DC500V 100MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	2.0mm ²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm



- 注文方法：[型名] — [極数] P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.4 N・m です。
- Connection screw : Tightening torque is 1.4 N・m.

■仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	黄 銅 Brass	C2700W	M4×0.7×8 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	バインド Type⑧

極数／Poles	1 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	39.0	53.2	67.4	81.6	95.8	110.0	124.2	138.4	152.6	166.8	181.0	195.2	209.4	223.6	237.8	252.0	266.2	280.4	294.6	308.8	323.0	337.2
B	28.4	42.6	56.8	71.0	85.2	99.4	113.6	127.8	142.0	156.2	170.4	184.6	198.8	213.0	227.2	241.4	255.6	269.8	284.0	298.2	312.4	326.6

中
継
型