

# 締付ハンドル FASTENING HANDLES



**A-167**  
亜鉛合金製

## 特 徴 Feature

- ポリプロピレン (PP) 製キャップ付
- ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
- 左右兼用型
- With Polypropylene (PP) cap.
- Insert handle and turn it clockwise to secure the door.
- For both left-hand and right-hand use.

仕 様 ●材 質：本体／亜鉛合金 (ZDC)  
ハンドル／黄銅板 (C2600P)  
●表面仕上：本体／クロムめっき (MZCr)  
ハンドル／クロムめっき (MBCr)

- 用 途 ●最大適用板厚：4.5mm (キャップ使用時)
- 納 期 ●付 属 品：ポリプロピレン (PP) 製キャップ
- 備 考 ●小型振動機器
- 標準在庫品
- 特別な表面処理はご相談ください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

- Speci- ●Material: Main body: Zinc alloy (ZDC).  
fications Handle: Brass plate (C2600P)
- Finish: Main body: Chrome plating (MZCr).  
Handle: Chrome plating (MBCr)
- Max. applicable panel thickness:  
4.5mm (with cap)
- Accessories: Polypropylene (PP) cap
- Specific use ●Small vibration equipment
- Remarks ●For special surface finish, consult us.
- It is recommended that thread-  
locking fluid be used to prevent  
loosening of the mounting screws  
for the catch.

〔PP製キャップ (A-167-1・A-167-2共通) 本体に付属しています。〕  
〔PP cap (A-167-1 and A-167-2 common) Included with body.〕

| 商品番号<br>Product No. | RoHS | CAD   | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code | 単 価<br>Price | 量販価格 Bulk Price<br>数量 Quantity 単価 Price |
|---------------------|------|-------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------------------------|
| A-167-1             | ●    | 2D/3D | 85              | 00367       | ¥1,700       | 10個～ ¥1,632                             |
| A-167-2             | ●    | 2D/3D | 70              | 00368       | ¥1,500       | 10個～ ¥1,440                             |
| A-167-H             | ●    |       | 25              | 00064       | ¥800         | 20個～ ¥768                               |

●: RoHS指令対応品  
▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



A-167-1

A-167-2



PAT.PEND.

A-167-H

