



ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

パイプ
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・カード
ホルダー

ゴム脚・
グロメット

周辺機器
(C)

充電器用
金具

フリーザー
金具

ラッシング
システム

WINDOW FRAMES & CARD HOLDERS

C-164 窓枠

窓枠 WINDOW FRAMES



C-164
プラスチック製

特 徴 Feature

- 透明アクリル樹脂板付
- With clear acrylic resin plate.


- 用 途 ●配分電盤
納 期 ●標準在庫品
備 考 ●透明網入り樹脂板付はお問合せください。

Specific use ●Power/distribution boards




C-164-11-Black
ブラック



[C-164-11~16]




パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



[C-164-17]



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	L1	L2	L3	W1	W2	W3	R	t1	t2	アクリル板の寸法 Acrylic resin plate dimensions L×W×t	適用パネル厚 Applicable panel thickness	材 質 Material	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
C-164-11-Black	●	3D	125	86	106	125	86	106	8	13	5.5	109×109×2	1.6~2.3	軟質塩化ビニル Soft polyvinylchloride resin	80	20468	¥770	15個~ ¥739
C-164-11-Gray	●	3D														20469	¥770	15個~ ¥739
C-164-12-Black	●	2D/3D	175	136	156	125	86	106	8	13	5.5	162×109×2			105	20470	¥990	10個~ ¥950
C-164-12-Gray	●	2D/3D														20471	¥990	10個~ ¥950
C-164-13-Black	●	3D	266	220	240	196	150	170	14	13	7.5	253×182×2		合成ゴム (EPDM) Synthetic rubber (EPDM)	334	20472	¥2,200	5個~ ¥2,112
C-164-14-Black	●	3D	366	320	340	196	150	170	14	13	7.5	353×182×2			435	20473	¥2,500	5個~ ¥2,400
C-164-15-Black	●	2D/3D	160	120	143	140	100	123	8	13	5.5	147×124×2		軟質塩化ビニル Soft polyvinylchloride resin	130	20474	¥1,050	10個~ ¥1,008
C-164-16-Black	●	3D	240	200	223	140	100	123	8	13	5.5	227×124×2			182	20475	¥1,300	10個~ ¥1,248
C-164-17-Black	●	2D	図面参照 See the drawings									274×374×3	1.6~3.2	合成ゴム (EPDM) Synthetic rubber (EPDM)	1,880	20476	¥7,200	5個~ ¥6,910

※品番・材質が変更になりました。(1~7→11~17)※Product No. and material have been changed. (1 to 7 → 11 to 17)
●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。