






## Einschub- und Gerätegriffe

## Module and Equipment Handles POIGNEES POUR BOITIERS ET ARMOIRES A PLAQUES



Einschließlich Schrauben und Unterlegscheiben.  
Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage.  
Including screws and washers.  
Other types and sizes upon request.

Aluminium, Kanten verrundet, matt eloxiert, verdichtet.

Aluminium, grinded edges rounded, mat anodized, compacted.

| Ausführung      | Gewicht<br>Weight | Art.-Nr.  |
|-----------------|-------------------|-----------|
| natur / natural | 17 gr.            | 3271.1091 |
| schwarz / black | 17 gr.            | 3271.1093 |

### Geräte-Spezialgriffe Special Purpose Equipment Handles

Material: Alu-Druckguß, Oberfläche: Maschinengeschliffen

Belastbarkeit: 75 kg

Material: Al die-casting. Surface: machine-grinded

Carrying capacity: 75 kg

| A   | Gewicht<br>Weight | Art.-Nr.<br>farblos<br>colourless | Art.-Nr.<br>schwarz<br>black |
|-----|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 120 | 60 gr.            | 287.3                             | 3287.1203                    |
| 180 | 75 gr.            | 287.4                             | 3287.1803                    |

Einschließlich Schrauben und Unterlegscheiben.  
Including screws and washers.

### Meßgeräte-Griff in flacher Ausführung

Aluminium, geschliffen, farblos und schwarz eloxiert

Instrument Handles, Flat Style

Aluminium, grinded, colourless and black anodized

| A   | B  | C  | H  | Gewicht<br>Weight | Art.-Nr.<br>farblos<br>colourless | Art.-Nr.<br>schwarz<br>black |
|-----|----|----|----|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 55  | 12 | 8  | 29 | 25 gr.            | <b>277.1</b>                      | 3277.0553                    |
| 88  | 12 | 8  | 29 | 35 gr.            | <b>277.2</b>                      | 3277.0883                    |
| 120 | 15 | 10 | 39 | 75 gr.            | <b>277.3</b>                      | 3277.1203                    |
| 180 | 15 | 10 | 39 | 100 gr.           | <b>277.4</b>                      | 3277.1803                    |
| 235 | 15 | 10 | 39 | 125 gr.           | <b>277.5</b>                      | 3277.2353                    |
| 100 | 12 | 8  | 39 | 45 gr.            | <b>277.6</b>                      | 3277.1003                    |

Ausf.: einbrennlackiert. Standard: beige nach RAL1001, seidenmatt  
Ausf.: baked varnish. Standard: beige to RAL1001, silky mat

| A   | B  | C  | H  | Gewicht<br>Weight | Art.-Nr.  |
|-----|----|----|----|-------------------|-----------|
| 55  | 12 | 8  | 29 | 25 gr.            | 3277.1102 |
| 120 | 15 | 10 | 39 | 75 gr.            | 3277.1302 |
| 180 | 15 | 10 | 39 | 100 gr.           | 3277.1402 |
| 235 | 15 | 10 | 39 | 125 gr.           | 3277.1502 |
| 100 | 12 | 8  | 39 | 45 gr.            | 3277.1602 |

Andere Farben auf Anfrage.

Other colours upon request.

Vagerdruck keine Lagertype · Bestellmengen und Preise auf Anfrage

Light printing non stock item · Quantity and pricing upon request