


- Fixed voltage versions from 4,5 to 24V
- Modular connector
- Available with EU, UK or AUS plug-in terminals
- Other output voltages on request
- Cord not included
- 8 faste utgangsspenninger fra 4,5 til 24V
- Modulærkontakt
- Leveres med EU, UK eller AUS nettilkobling
- Andre spenningsversjoner leveres på forespørsel
- Leveres uten sekundærledning


Technical specifications* Tekniske data*

Input voltage:	Inngangsspenning:	190-264 VAC or 240-360 VDC
Load regulation:	Lastregulering:	<1 %
Line regulation:	Linjeregulering:	<0.1 %
Ripple:	Rippel:	<30mVp-p at max. load and 230VAC mains <30mV p-p ved maks. last og 230VAC nett
Efficiency (typical):	Virkningsgrad (typisk)	72%
Switch frequency:	Svitsjefrekvens	38-45 kHz
Temperature range:	Temperaturområde:	-10°C - +40°C
Insulation class:	Isolasjonsklasse:	II
Insulation voltage:	Isolasjonsspenning:	3000 VAC / 4300 VDC
Electrical safety:	Electrisk sikkerhet:	EN 60950
EMC standards	EMC standarder	
• Emission:	• Emisjon:	EN 61000-6-3
• Immunity:	• Immunitet:	EN 61000-6-1
Mains connection:	Nettilkobling:	EU, UK, AUS plug-in
Output terminals:	Utgangsterminaler:	Modular connector Modulærkontakt
Dimensions (L×W×H):	Mål (L×B×H):	75×32×50 mm (without plug)
Weight:	Vekt:	80 g (without output cable)

* Some technical specifications may differ for other voltage versions. / Visse tekniske data kan variere for de forskjellige spenningsversjoner.

Voltage versions 9923 - Spenningsversjoner 9923

Output Utgang (VDC)	Max. load Maks. last (A)	Output power Utgangseffekt (W)
4,5	1,2	5,4
5	1,2	6,0
6	1,2	7,2
7,5	1,2	9,0
9	1,2	10,8
12	1	12,0
16	0,75	12,0
24	0,5	12,0

**Adjustable voltage versions 9923 -
Justerbare spenningsversjoner 9923**

Output Utgang (VDC)	Max. load Maks. last (A)	Output power Utgangseffekt (W)
4,5-10	1,2	10,8
10-15	1	12
15-20	0,8	12
23-29	0,5	12