


**Vorsprung durch Qualität**  
Quality keeps up on top

**Avantage par qualité**  
Ventaja por la calidad



**R29 S** 160 mm -  
Mit Kunststoff-Handschutz, ohne direkten Kontakt zum Metall  
With plastic hand-protection, no direct contact with metal  
Avec protège-main sans contact direct au métal  
Con protector de manos sin contacto directo al metal

**R29** 160 mm -  
Vernickelt – Nickel-plated – Nickelée – Niquelada

**R29b S** 160 mm -  
Dito, gebogen – Ditto, curved – Idem, cintrée – Idem, curvada

**R29b** 160 mm -  
Vernickelt – Nickel-plated – Nickelée – Niquelada

**R30** 160 mm -  
Stabiles, starkes Modell mit gezahnter Spitze, vernickelt  
Sturdy model, high resilience, toothed tip, nickel-plated  
Modèle fort et robuste à pointe dentée, nickelée  
Modelo fuerte y robusto con punta dentada, niquelada

**R32** 160 mm -  
Wärmeableitpinzette mit aufgelöteten Kupferbacken, vernickelt  
Heat-dissipating tweezers with soldered-on copper jaws, nickel-plated  
Brucelle dériveuse de chaleur à mâchoires cuivre soudées, nickelée  
Pinza transmisora de calor, con mandíbulas de cobre soldadas, niquelada

**R28** 160 mm -  
Preiswertes Modell, vernickelt  
Inexpensive Model, nickel-plated  
Modèle d'un prix avantageux, nickelée  
Modelo ventajoso en precio, niquelada

**R12 S** 160 mm -  
Lange und schmale Spitzen  
Long, narrow tips  
Pointe longue et effilée  
Punta larga y fina

**T1L** 145 mm -  
Spitze 1 mm breit, mit Feststellschieber, vernickelt  
Tip 1 mm wide, with sliding lock, nickel-plated  
Pointe de 1 mm de large, à coulisse d'arrêt, nickelée  
Punta de 1 mm de ancho, con corrector de sujeción, niquelada

**T1** 115 mm -  
Spitze 3 mm breit, vernickelt  
Tip 3 mm wide, nickel-plated  
Pointe de 3 mm de large, nickelée  
Punta de 3 mms de ancho, niquelada