



A



Durchbruch
cut out

B




Sechskantmutter M6-St-ISO 4032
hexagonal nut

C


Fächerscheibe A6,4-FSt-DIN 6798
serrated lock washer

Senkschraube ISO 2009 - M6x18 - 8.8
counter sunk screw



M 1:1

D



E

black coated



Roh- / Ausgangsteil

Zul. Abw.
ISO 2768-mK
ISO 8015

Oberflächen
ISO 1302

Werkstoff
GD-Zn / zinc diecast

STUV Mat.-Nr. ---

0 g
cm³

Abmessung

Benennung

Maßstab

hinge

1:1

with counter sunk screw

Format

A4H

Zeichnungsnummer

Blatt

08702280

01

von 1 Bl.

Steinbach & Vollmann

GmbH + Co. KG
42579 Heiligenhaus
www.stuv.de



Zust.	Änderung					Datum	Name	Urspr.: 087022800000					Ers. f.:					Ers. d.:								
ISO 2768 mK	Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinklig.			Symmetrie			Lauf	
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300		100 bis 1000
mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2