

**Signalleuchten mit integrierter Glühlampe - 5 mm, Blende  
rund, 24 V, Blende gelb**

**1.69.508.113/1402**



**Allgemein**

Blendenform	rund
Blendenfarbe	transparent gelb
Bunddurchmesser	5,8

**Einbaumaße**

Bauhöhe	1 mm
Einbautiefe	18 mm
Einbauöffnung	5 mm

**Mechanischer Aufbau**

Befestigung	Eindrücken in Einbauöffnung
Anschlüsse	Lötanschluss
Lampenfassung	nein
Leuchtmittel	Glühlampe

**Elektrische Kennwerte**

Grenzwert Spannung max.	24 V
Grenzwert Leistung max.	0,45 W

**Sonstige Angaben**

Lebensdauer	10000 h
Schutzart frontseitig	IP40
Gewicht	0,3 g

**Einbaubohrung**



