

all empty ABS 150/75 HG



Beispiel

Bestellzeichen:	ABS 150/75 HG
Artikelnummer:	6081314
Beschreibung:	Gehäuse ABS • grauer Deckel
Anmerkungen:	hohes Unterteil

EAN Code:	6418074022943
E-Nummer:	
Finland:	3420553
Dänemark:	8212023275
Italien:	7361095
Schweden:	2535754
Norwegen:	

Besteht aus: all empty

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	180	130	75
inch:	7.1	5.1	3.0

Materials:

Material:	all empty
Unterteilfarbe:	RAL 7035
Deckelfarbe:	RAL 7035
	Polyamid

Deckelschraubenmaterial:
Deckelschraubenfarbe: Grau
Dichtungsmaterial: TPE

Temperatur Bereich:

Kurzzeit:	-40 ... 80 °C
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F

Zubehör:

MIV 150	Montageplatte
MIN 10	Tragschiene TS 15
MIN 15	Tragschiene TS 15
MIV 10	Tragschiene TS 35
MIV 15	Tragschiene TS 35
FP A 150/180	Frontplatte
HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
FP 22046	Wandbefestigungslaschen

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 66/67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6

Zertifikate:

Fimko
Europe EN 62208: 2003
Gost R

