

■ SK 32 B

Sortimentskasten, Stahl, mit Aderendhülsen 0,5 - 16 mm² DIN 46228 Teil 1 und Presswerkzeug K 3

Eigenschaften

- Abmessungen: 285x155x45 mm

Artikel		Artikel-Nr.	
Sortimentskasten mit Aderendhülsen 0,5 - 16 mm ² DIN 46228 Teil 1 und Presswerkzeug K 3		SK32B	
Lieferumfang	Beschreibung	Menge	Seite
SK32L	Stahlblechkasten	1	
K3	Mechanisches Presswerkzeug für Aderendhülsen 0,5 - 16 mm ²	1	
716V	Aderendhülsen 0,75 mm ²	1000	
72S6V	Aderendhülsen 1 mm ²	1000	
727V	Aderendhülsen 1,5 mm ²	1000	
737V	Aderendhülsen 2,5 mm ²	500	
749V	Aderendhülsen 4 mm ²	500	
7510V	Aderendhülsen 6 mm ²	500	
7618V	Aderendhülsen 10 mm ²	250	
7718V	Aderendhülsen 16 mm ²	150	



■ SK 45 B

Sortimentskasten, Stahl, mit isolierten Aderendhülsen 0,75 - 2,5 mm² DIN 46228 Teil 4 und Presswerkzeug K 48

Eigenschaften

- Abmessungen: 200x140x40 mm

Artikel			Artikel-Nr.	
Sortimentskasten mit isolierten Aderendhülsen 0,75 - 2,5 mm² DIN 46228 Teil 4 und Presswerkzeug K 48			SK45B	
Lieferumfang	Farbe	Beschreibung	Menge	Seite
SK30L		Stahlblechkasten	1	
K48		Mechanisches Presswerkzeug für Aderendhülsen 0,14 - 2,5 mm²	1	
4708		Aderendhülsen 0,75 mm²	300	
4718		Aderendhülsen 1 mm²	300	
4728		Aderendhülsen 1,5 mm²	300	
4738		Aderendhülsen 2,5 mm²	200	





■ SK 47 B

Sortimentskasten, Stahl, mit isolierten Aderendhülsen 0,75 - 16 mm²
DIN 46228 Teil 4 und Presswerkzeug K 3

Eigenschaften

- Abmessungen: 285x155x45 mm

Artikel			Artikel-Nr.	
Sortimentskasten mit isolierten Aderendhülsen 0,75 - 16 mm ² DIN 46228 Teil 4 und Presswerkzeug K 3			SK47B	
Lieferumfang	Farbe	Beschreibung	Menge	Seite
SK32L		Stahlblechkasten	1	
K3		Mechanisches Presswerkzeug für Aderendhülsen 0,5 - 16 mm ²	1	
4708	■	Aderendhülsen 0,75 mm ²	200	
4718	■	Aderendhülsen 1 mm ²	200	
4728	■	Aderendhülsen 1,5 mm ²	200	
4738	■	Aderendhülsen 2,5 mm ²	200	
47410	■	Aderendhülsen 4 mm ²	100	
47512	■	Aderendhülsen 6 mm ²	100	
47618	■	Aderendhülsen 10 mm ²	100	
47718	■	Aderendhülsen 16 mm ²	50	



■ SK 43 NB

Sortimentskasten mit isolierten Aderendhülsen 0,5 - 10 mm² DIN 46228 Teil 4
sowie Abisolierwerkzeug K 43/2 und Presswerkzeug K 30/3

Eigenschaften

- Abmessungen: 370x210x40 mm

Artikel			Artikel-Nr.	
Sortimentskasten mit isolierten Aderendhülsen 0,5 - 10 mm ² DIN 46228 Teil 4 sowie Abisolierwerkzeug K 43/2 und Presswerkzeug K 30/3			SK43NB	
Lieferumfang	Farbe	Beschreibung	Menge	Seite
SK43L		Stahlblechkasten	1	
K432		Automatische Abisolierzange	1	
K303		Mechanisches Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,14 - 10 mm ²	1	
4698	□	Aderendhülsen 0,5 mm ²	500	
4708	■	Aderendhülsen 0,75 mm ²	500	
4718	■	Aderendhülsen 1 mm ²	400	
4728	■	Aderendhülsen 1,5 mm ²	400	
4738	■	Aderendhülsen 2,5 mm ²	300	
47612	■	Aderendhülsen 10 mm ²	100	
47512	■	Aderendhülsen 6 mm ²	100	
47410	■	Aderendhülsen 4 mm ²	100	

■ SK 30/3 P

Sortimentskasten, Kunststoff, mit isolierten Aderendhülsen 0,5 - 10 mm²
DIN 46228 Teil 4 sowie Abisolierwerkzeug K 43/2 und Presswerkzeug K30/3

Eigenschaften

- Abmessungen: 395x295x106 mm

Artikel		Artikel-Nr.		
Sortimentskasten mit isolierten Aderendhülsen 0,5 - 10 mm ² DIN 46228 Teil 4 sowie Abisolierwerkzeug K 43/2 und Presswerkzeug K30/3		SK303P		
Lieferumfang	Farbe	Beschreibung	Menge	Seite
K432		Automatische Abisolierzange	1	
K303		Mechanisches Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,14 - 10 mm ²	1	
4698	□	Aderendhülsen 0,5 mm ²	400	
4708	■	Aderendhülsen 0,75 mm ²	400	
4718	■	Aderendhülsen 1 mm ²	400	
4728	■	Aderendhülsen 1,5 mm ²	400	
4738	■	Aderendhülsen 2,5 mm ²	200	
47410	■	Aderendhülsen 4 mm ²	200	
47512	■	Aderendhülsen 6 mm ²	100	
47612	■	Aderendhülsen 10 mm ²	100	



■ SK 30/3 S

Sortimentskasten, Kunststoff, mit isolierten Aderendhülsen 0,5 - 10 mm²
DIN 46228 Teil 4 und Presswerkzeug K 30/3

Eigenschaften

- Abmessungen: 275x230x83 mm

Artikel		Artikel-Nr.		
Sortimentskasten mit isolierten Aderendhülsen 0,5 - 10 mm ² DIN 46228 Teil 4 und Presswerkzeug K 30/3		SK303S		
Lieferumfang	Farbe	Beschreibung	Menge	Seite
K303		Mechanisches Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,14 - 10 mm ²	1	
4698	□	Aderendhülsen 0,5 mm ²	100	
4708	■	Aderendhülsen 0,75 mm ²	100	
4718	■	Aderendhülsen 1 mm ²	100	
4728	■	Aderendhülsen 1,5 mm ²	100	
4738	■	Aderendhülsen 2,5 mm ²	50	
47410	■	Aderendhülsen 4 mm ²	50	
47512	■	Aderendhülsen 6 mm ²	30	
47612	■	Aderendhülsen 10 mm ²	30	

