**1.0mm Pitch**

**SERIES**

# 6232

## 1.0mmピッチ NON-ZIF RA SMT
## 1.0mmPitch LIF RA SMT

### 上接点 Top contact




### 下接点 Bottom contact




| 極数 NO. OF POS | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 3 | 2.0 | 4.1 | 6.6 |
| 4 | 3.0 | 5.1 | 7.6 |
| 5 | 4.0 | 6.1 | 8.6 |
| 6 | 5.0 | 7.1 | 9.6 |
| 7 | 6.0 | 8.1 | 10.6 |
| 8 | 7.0 | 9.1 | 11.6 |
| 9 | 8.0 | 10.1 | 12.6 |
| 10 | 9.0 | 11.1 | 13.6 |
| 11 | 10.0 | 12.1 | 14.6 |
| 12 | 11.0 | 13.1 | 15.6 |
| 13 | 12.0 | 14.1 | 16.6 |
| 14 | 13.0 | 15.1 | 17.6 |
| 15 | 14.0 | 16.1 | 18.6 |
| 16 | 15.0 | 17.1 | 19.6 |
| 17 | 16.0 | 18.1 | 20.6 |
| 18 | 17.0 | 19.1 | 21.6 |
| 19 | 18.0 | 20.1 | 22.6 |
| 20 | 19.0 | 21.1 | 23.6 |
| 21 | 20.0 | 22.1 | 24.6 |
| 22 | 21.0 | 23.1 | 25.6 |
| 23 | 22.0 | 24.1 | 26.6 |
| 24 | 23.0 | 25.1 | 27.6 |
| 25 | 24.0 | 26.1 | 28.6 |
| 26 | 25.0 | 27.1 | 29.6 |
| 27 | 26.0 | 28.1 | 30.6 |
| 28 | 27.0 | 29.1 | 31.6 |
| 29 | 28.0 | 30.1 | 32.6 |
| 30 | 29.0 | 31.1 | 33.6 |




適用 FPC/FFC
APPLICABLE FPC/FFC

| 種類 KIND | 公差 TOLERANCE | | |
|---|---|---|---|
| | P | W | M |
| FPC | ±0.02 | +0.1 −0.05 | ±0.05 |
| FFC | ±0.05 | ±0.03 | ±0.1 |

**注文コード ORDERING CODE**

**XX 6232 1XX 10X 800+**

**RoHS 対応品**
RoHS Compliant Product

- 00：トレー梱包 TRAY PACKAGE
- 極数 NUMBER OF POSITIONS
- 接点位置 CONTACT POSITION
  - 2：下接点 BOTTOM CONTACT
  - 3：上接点 TOP CONTACT
- スズ銅めっき Sn-Cu Plated

エンボス梱包品：04 6232 1XX 10X 800+
Tape & Reel Package：04 6232 1XX 10X 800+

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

**1.0mm Pitch**

**SERIES**

# 6232 エンボス梱包品

## Tape and Reel Package













| 型番 PART NO. | 極数 NO. OF POS | A | B |
|---|---|---|---|
| 04 6232 103 10X 800+ | 3 | 3.6 | 6.9 |
| 104 | 4 | 4.6 | 7.9 |
| 105 | 5 | 5.6 | 8.9 |
| 106 | 6 | 6.6 | 9.9 |
| 107 | 7 | 7.6 | 10.9 |
| 108 | 8 | 8.6 | 11.9 |
| 109 | 9 | 9.6 | 12.9 |
| 04 6232 110 10X 800+ | 10 | 10.6 | 13.9 |

| 型番 PART NO. | 極数 NO. OF POS | A | B |
|---|---|---|---|
| 04 6232 111 10X 800+ | 11 | 11.6 | 14.9 |
| 112 | 12 | 12.6 | 15.9 |
| 113 | 13 | 13.6 | 16.9 |
| 114 | 14 | 14.6 | 17.9 |
| 115 | 15 | 15.6 | 18.9 |
| 116 | 16 | 16.6 | 19.9 |
| 117 | 17 | 17.6 | 20.9 |
| 04 6232 118 10X 800+ | 18 | 18.6 | 21.9 |

| 型番 PART NO. | 極数 NO. OF POS | A | B |
|---|---|---|---|
| 04 6232 119 10X 800+ | 19 | 19.6 | 22.9 |
| 120 | 20 | 20.6 | 23.9 |
| 121 | 21 | 21.6 | 24.9 |
| 122 | 22 | 22.6 | 25.9 |
| 123 | 23 | 23.6 | 26.9 |
| 124 | 24 | 24.6 | 27.9 |
| 04 6232 125 10X 800+ | 25 | 25.6 | 28.9 |

| 型番 PART NO. | 極数 NO. OF POS | A | B |
|---|---|---|---|
| 04 6232 126 10X 800+ | 26 | 26.6 | 29.9 |
| 127 | 27 | 27.6 | 30.9 |
| 128 | 28 | 28.6 | 31.9 |
| 129 | 29 | 29.6 | 32.9 |
| 04 6232 130 10X 800+ | 30 | 30.6 | 33.9 |




**注文コード ORDERING CODE**

**04 6232 1XX 10X 800+**

**RoHS 対応品**
RoHS Compliant Product

- 800+ : スズ銅めっき Sn-Cu Plated
- 1XX : 極数 NUMBER OF POSITIONS
- 10X : バリエーション VARIATION CODE
  - 2：下接点タイプ ボス無 BOTTOM CONTACT TYPE WITHOUT BOSS
  - 3：上接点タイプ ボス無 TOP CONTACT TYPE WITHOUT BOSS

トレー梱包品：00 6232 1XX 10X 800+
TRAY PACKAGE：00 6232 1XX 10X 800+

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包数量 1000個/リール
PACKING QUANTITY：1000/Reel

**1.0mm Pitch**

**SERIES**

# 6232

## 1.0mmピッチ NON-ZIF ストレート SMT 片面接点
## 1.0mmPitch LIF Vertical SMT Single- sided contact
















| 種類 KIND | 公差 TOLERANCE | | |
|---|---|---|---|
| | P | W | M |
| FPC | ±0.02 | +0.1 −0.05 | ±0.05 |
| FFC | ±0.05 | ±0.03 | ±0.1 |

| 極数 NO. OF POS | 型番 ASSEMBLY NUMBER | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 00 6232 103 006 800+ | 2.0 | 4.1 | 6.0 |
| 4 | 104 | 3.0 | 5.1 | 7.0 |
| 5 | 105 | 4.0 | 6.1 | 8.0 |
| 6 | 106 | 5.0 | 7.1 | 9.0 |
| 7 | 107 | 6.0 | 8.1 | 10.0 |
| 8 | 108 | 7.0 | 9.1 | 11.0 |
| 9 | 109 | 8.0 | 10.1 | 12.0 |
| 10 | 110 | 9.0 | 11.1 | 13.0 |
| 11 | 111 | 10.0 | 12.1 | 14.0 |
| 12 | 112 | 11.0 | 13.1 | 15.0 |
| 13 | 113 | 12.0 | 14.1 | 16.0 |
| 14 | 114 | 13.0 | 15.1 | 17.0 |
| 15 | 115 | 14.0 | 16.1 | 18.0 |
| 16 | 116 | 15.0 | 17.1 | 19.0 |
| 17 | 117 | 16.0 | 18.1 | 20.0 |
| 18 | 118 | 17.0 | 19.1 | 21.0 |
| 19 | 119 | 18.0 | 20.1 | 22.0 |
| 20 | 120 | 19.0 | 21.1 | 23.0 |
| 21 | 121 | 20.0 | 22.1 | 24.0 |
| 22 | 122 | 21.0 | 23.1 | 25.0 |
| 23 | 123 | 22.0 | 24.1 | 26.0 |
| 24 | 124 | 23.0 | 25.1 | 27.0 |
| 25 | 125 | 24.0 | 26.1 | 28.0 |
| 26 | 126 | 25.0 | 27.1 | 29.0 |
| 27 | 127 | 26.0 | 28.1 | 30.0 |
| 28 | 128 | 27.0 | 29.1 | 31.0 |
| 29 | 129 | 28.0 | 30.1 | 32.0 |
| 30 | 00 6232 130 006 800+ | 29.0 | 31.1 | 33.0 |

**注文コード ORDERING CODE**

**00 6232 1XX 006 800+**

- 00：トレー梱包 TRAY PACKAGE
- 極数 NUMBER OF POSITIONS
- 800+：スズ銅めっき Sn-Cu Plated

**RoHS 対応品**
RoHS Compliant Product

エンボス梱包品：04 6232 1XX 015 800+
Tape & Reel Package：04 6232 1XX 015 800+

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

**1.0mm Pitch**

**SERIES**

# 6232 エンボス梱包品

## Tape and Reel Package




| 型番 | | | | | 極数 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 6232 | 103 | 015 | 800+ | 3 | 3.7 | 6.3 | 8.7 |
| | | 104 | | | 4 | 4.7 | 7.3 | 9.7 |
| | | 105 | | | 5 | 5.7 | 8.3 | 10.7 |
| | | 106 | | | 6 | 6.7 | 9.3 | 11.7 |
| | | 107 | | | 7 | 7.7 | 10.3 | 12.7 |
| | | 108 | | | 8 | 8.7 | 11.3 | 13.7 |
| | | 109 | | | 9 | 9.7 | 12.3 | 14.7 |
| 04 | 6232 | 110 | 015 | 800+ | 10 | 10.7 | 13.3 | 15.7 |




| 型番 | | | | | 極数 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 6232 | 111 | 015 | 800+ | 11 | 11.7 | 14.3 | 16.7 |
| | | 112 | | | 12 | 12.7 | 15.3 | 17.7 |
| | | 113 | | | 13 | 13.7 | 16.3 | 18.7 |
| | | 114 | | | 14 | 14.7 | 17.3 | 19.7 |
| | | 115 | | | 15 | 15.7 | 18.3 | 20.7 |
| | | 116 | | | 16 | 16.7 | 19.3 | 21.7 |
| | | 117 | | | 17 | 17.7 | 20.3 | 22.7 |
| 04 | 6232 | 118 | 015 | 800+ | 18 | 18.7 | 21.3 | 23.7 |




| 型番 | | | | | 極数 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 6232 | 119 | 015 | 800+ | 19 | 19.7 | 22.3 | 24.7 |
| | | 120 | | | 20 | 20.7 | 23.3 | 25.7 |
| | | 121 | | | 21 | 21.7 | 24.3 | 26.7 |
| | | 122 | | | 22 | 22.7 | 25.3 | 27.7 |
| | | 123 | | | 23 | 23.7 | 26.3 | 28.7 |
| | | 124 | | | 24 | 24.7 | 27.3 | 29.7 |
| 04 | 6232 | 125 | 015 | 800+ | 25 | 25.7 | 28.3 | 30.7 |




| 型番 | | | | | 極数 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 6232 | 126 | 015 | 800+ | 26 | 26.7 | 29.3 | 31.7 |
| | | 127 | | | 27 | 27.7 | 30.3 | 32.7 |
| | | 128 | | | 28 | 28.7 | 31.3 | 33.7 |
| | | 129 | | | 29 | 29.7 | 32.3 | 34.7 |
| 04 | 6232 | 130 | 015 | 800+ | 30 | 30.7 | 33.3 | 35.7 |

**注文コード ORDERING CODE**

**04 6232 1XX 015 800+**

04：エンボス梱包 Tape & Reel

極数 NUMBER OF POSITIONS

800+：スズ銅めっき Sn-Cu Plated

**RoHS 対応品**
RoHS Compliant Product

トレー梱包品：00 6232 1XX 006 800+
Tray Package：00 6232 1XX 006 800+

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包数量 900個/リール
PACKING QUANTITY：900/Reel

**1.0mm Pitch**

**SERIES**

# 6232

## 1.0mmピッチ NON-ZIF RA DIP 下接点
## 1.0mmPitch LIF RA Through hole Bottom contact













| 種類 KIND | 公差 TOLERANCE | | |
|---|---|---|---|
| | P | W | M |
| FPC | ±0.02 | +0.1 −0.05 | ±0.05 |
| FFC | ±0.05 | ±0.03 | ±0.1 |

適用 FPC/FFC
APPLICABLE FPC/FFC

| 極数 NO. OF POS | 型番 ASSEMBLY NUMBER | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 00 6232 003 104 800+ | 2.0 | 4.1 | 6.0 |
| 4 | 004 | 3.0 | 5.1 | 7.0 |
| 5 | 005 | 4.0 | 6.1 | 8.0 |
| 6 | 006 | 5.0 | 7.1 | 9.0 |
| 7 | 007 | 6.0 | 8.1 | 10.0 |
| 8 | 008 | 7.0 | 9.1 | 11.0 |
| 9 | 009 | 8.0 | 10.1 | 12.0 |
| 10 | 010 | 9.0 | 11.1 | 13.0 |
| 11 | 011 | 10.0 | 12.1 | 14.0 |
| 12 | 012 | 11.0 | 13.1 | 15.0 |
| 13 | 013 | 12.0 | 14.1 | 16.0 |
| 14 | 014 | 13.0 | 15.1 | 17.0 |
| 15 | 015 | 14.0 | 16.1 | 18.0 |
| 16 | 016 | 15.0 | 17.1 | 19.0 |
| 17 | 017 | 16.0 | 18.1 | 20.0 |
| 18 | 018 | 17.0 | 19.1 | 21.0 |
| 19 | 019 | 18.0 | 20.1 | 22.0 |
| 20 | 020 | 19.0 | 21.1 | 23.0 |
| 21 | 021 | 20.0 | 22.1 | 24.0 |
| 22 | 022 | 21.0 | 23.1 | 25.0 |
| 23 | 023 | 22.0 | 24.1 | 26.0 |
| 24 | 024 | 23.0 | 25.1 | 27.0 |
| 25 | 025 | 24.0 | 26.1 | 28.0 |
| 26 | 026 | 25.0 | 27.1 | 29.0 |
| 27 | 027 | 26.0 | 28.1 | 30.0 |
| 28 | 028 | 27.0 | 29.1 | 31.0 |
| 29 | 029 | 28.0 | 30.1 | 32.0 |
| 30 | 00 6232 030 104 800+ | 29.0 | 31.1 | 33.0 |

**注文コード ORDERING CODE**

**00 6232 0XX 104 800+**

**RoHS 対応品**
RoHS Compliant Product

00：トレー梱包
TRAY PACKAGE

極数 NUMBER OF POSITIONS

スズめっき Sn Plated

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

**1.0mm Pitch**

**SERIES**

# 6232

## 1.0mmピッチ NON-ZIF ストレート DIP 片面接点
## 1.0mmPitch LIF Vertical Through hole Single- sided contact













SECT X-X




基板取付寸法（コネクタ搭載側）
MOUNTING LAYOUT
(t=1.2~1.6)




| 種類 KIND | 公差 TOLERANCE | | |
|---|---|---|---|
| | P | W | M |
| FPC | ±0.02 | +0.1 −0.05 | ±0.05 |
| FFC | ±0.05 | ±0.03 | ±0.1 |

適用 FPC/FFC
APPLICABLE FPC/FFC

| 極数 NO. OF POS | 型番 ASSEMBLY NUMBER | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 00 6232 003 XXX 800+ | 2.0 | 4.1 | 6.0 |
| 4 | 004 | 3.0 | 5.1 | 7.0 |
| 5 | 005 | 4.0 | 6.1 | 8.0 |
| 6 | 006 | 5.0 | 7.1 | 9.0 |
| 7 | 007 | 6.0 | 8.1 | 10.0 |
| 8 | 008 | 7.0 | 9.1 | 11.0 |
| 9 | 009 | 8.0 | 10.1 | 12.0 |
| 10 | 010 | 9.0 | 11.1 | 13.0 |
| 11 | 011 | 10.0 | 12.1 | 14.0 |
| 12 | 012 | 11.0 | 13.1 | 15.0 |
| 13 | 013 | 12.0 | 14.1 | 16.0 |
| 14 | 014 | 13.0 | 15.1 | 17.0 |
| 15 | 015 | 14.0 | 16.1 | 18.0 |
| 16 | 016 | 15.0 | 17.1 | 19.0 |
| 17 | 017 | 16.0 | 18.1 | 20.0 |
| 18 | 018 | 17.0 | 19.1 | 21.0 |
| 19 | 019 | 18.0 | 20.1 | 22.0 |
| 20 | 020 | 19.0 | 21.1 | 23.0 |
| 21 | 021 | 20.0 | 22.1 | 24.0 |
| 22 | 022 | 21.0 | 23.1 | 25.0 |
| 23 | 023 | 22.0 | 24.1 | 26.0 |
| 24 | 024 | 23.0 | 25.1 | 27.0 |
| 25 | 025 | 24.0 | 26.1 | 28.0 |
| 26 | 026 | 25.0 | 27.1 | 29.0 |
| 27 | 027 | 26.0 | 28.1 | 30.0 |
| 28 | 028 | 27.0 | 29.1 | 31.0 |
| 29 | 029 | 28.0 | 30.1 | 32.0 |
| 30 | 00 6232 030 XXX 800+ | 29.0 | 31.1 | 33.0 |

**注文コード ORDERING CODE**

**00 6232 0XX XXX 800+**

- 00：トレー梱包 TRAY PACKAGE
- 極数 NUMBER OF POSITIONS
- バリエーション VARIATION CODE
  - 006：キンク付 WITH KINK
  - 007：キンク無 WITHOUT KINK
- 800+：スズめっき Sn Plated

**RoHS 対応品**
RoHS Compliant Product

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.