



C-FILTER D-SUB STANDARD

Lötkelch – gedrehte Kontakte – für Kabel bis AWG 20




RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784

BUCHSENLEISTE




| No. of pos. | A -0.76 | B -0.25 | C                                         |
|-------------|---------|---------|-------------------------------------------|
| 09          | 31.19   | 16.46   | 25.00 <sup>+0.12</sup> / <sub>-0.13</sub> |
| 15          | 39.52   | 24.79   | 33.30 <sup>+0.15</sup> / <sub>-0.10</sub> |
| 25          | 53.42   | 38.50   | 47.04 <sup>+0.13</sup> / <sub>-0.10</sub> |
| 37          | 69.70   | 54.96   | 63.50 <sup>+0.13</sup> / <sub>-0.10</sub> |

Montageart: Durchgangsloch




Montageart: Innengewinde



BESCHREIBUNG


- geeignet für Kabel bis AWG 20
- Montagearten:
  - mit Durchgangsloch Ø 3 mm
  - mit Innengewinde 4-40 UNC oder M3
- Gütestufe 3 (auch in Gütestufe 1 lieferbar)
- Gehäuse: Stahl verzinkt (Messing verzinkt auf Anfrage)

STIFTLEISTE




| No. of pos. | A -0.76 | B +0.25 | C                                         | D -0.3 |
|-------------|---------|---------|-------------------------------------------|--------|
| 09          | 31.19   | 16.79   | 25.00 <sup>+0.12</sup> / <sub>-0.13</sub> | 6.12   |
| 15          | 39.52   | 25.12   | 33.30 <sup>+0.15</sup> / <sub>-0.10</sub> | 6.12   |
| 25          | 53.42   | 38.84   | 47.04 <sup>+0.13</sup> / <sub>-0.10</sub> | 5.99   |
| 37          | 69.70   | 55.30   | 63.50 <sup>+0.13</sup> / <sub>-0.10</sub> | 5.99   |

Montageart: Durchgangsloch



Montageart: Innengewinde



BESTELLDATEN

Kapazität 180 pF

| BUCHSENLEISTE |                       |               |
|---------------|-----------------------|---------------|
| Polzahl       | Montageart            | Bestellnummer |
| 09            | Durchgangsloch        | 242 A 26740 X |
| 15            | Durchgangsloch        | 242 A 26750 X |
| 25            | Durchgangsloch        | 242 A 26760 X |
| 37            | Durchgangsloch        | 242 A 26770 X |
| 09            | Innengewinde 4-40 UNC | 242 A 26900 X |
| 15            | Innengewinde 4-40 UNC | 242 A 26910 X |
| 25            | Innengewinde 4-40 UNC | 242 A 26920 X |
| 37            | Innengewinde 4-40 UNC | 242 A 26930 X |
| 09            | Innengewinde M3       | 242 A 27060 X |
| 15            | Innengewinde M3       | 242 A 27070 X |
| 25            | Innengewinde M3       | 242 A 27080 X |
| 37            | Innengewinde M3       | 242 A 27090 X |

| STIFTLEISTE |                       |               |
|-------------|-----------------------|---------------|
| Polzahl     | Montageart            | Bestellnummer |
| 09          | Durchgangsloch        | 241 A 26840 X |
| 15          | Durchgangsloch        | 241 A 26850 X |
| 25          | Durchgangsloch        | 241 A 26860 X |
| 37          | Durchgangsloch        | 241 A 26870 X |
| 09          | Innengewinde 4-40 UNC | 241 A 27000 X |
| 15          | Innengewinde 4-40 UNC | 241 A 27010 X |
| 25          | Innengewinde 4-40 UNC | 241 A 27020 X |
| 37          | Innengewinde 4-40 UNC | 241 A 27030 X |
| 09          | Innengewinde M3       | 241 A 27160 X |
| 15          | Innengewinde M3       | 241 A 27170 X |
| 25          | Innengewinde M3       | 241 A 27180 X |
| 37          | Innengewinde M3       | 241 A 27190 X |

# C-FILTER D-SUB STANDARD

Lötkehl – gedrehte Kontakte – für Kabel bis AWG 20

## BESTELLDATEN

### Kapazität 370 pF

| BUCHSENLEISTE |                       |               | STIFTLISTE |                       |               |
|---------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| Polzahl       | Montageart            | Bestellnummer | Polzahl    | Montageart            | Bestellnummer |
| 09            | Durchgangsloch        | 242 A 26780 X | 09         | Durchgangsloch        | 241 A 26880 X |
| 15            | Durchgangsloch        | 242 A 26790 X | 15         | Durchgangsloch        | 241 A 26890 X |
| 25            | Durchgangsloch        | 242 A 26800 X | 25         | Durchgangsloch        | 241 A 26900 X |
| 37            | Durchgangsloch        | 242 A 26810 X | 37         | Durchgangsloch        | 241 A 26910 X |
| 09            | Innengewinde 4-40 UNC | 242 A 26940 X | 09         | Innengewinde 4-40 UNC | 241 A 27040 X |
| 15            | Innengewinde 4-40 UNC | 242 A 26950 X | 15         | Innengewinde 4-40 UNC | 241 A 27050 X |
| 25            | Innengewinde 4-40 UNC | 242 A 26960 X | 25         | Innengewinde 4-40 UNC | 241 A 27060 X |
| 37            | Innengewinde 4-40 UNC | 242 A 26970 X | 37         | Innengewinde 4-40 UNC | 241 A 27070 X |
| 09            | Innengewinde M3       | 242 A 27100 X | 09         | Innengewinde M3       | 241 A 27200 X |
| 15            | Innengewinde M3       | 242 A 27110 X | 15         | Innengewinde M3       | 241 A 27210 X |
| 25            | Innengewinde M3       | 242 A 27120 X | 25         | Innengewinde M3       | 241 A 27220 X |
| 37            | Innengewinde M3       | 242 A 27130 X | 37         | Innengewinde M3       | 241 A 27230 X |

### Kapazität 830 pF

| BUCHSENLEISTE |                       |               | STIFTLISTE |                       |               |
|---------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| Polzahl       | Montageart            | Bestellnummer | Polzahl    | Montageart            | Bestellnummer |
| 09            | Durchgangsloch        | 242 A 26820 X | 09         | Durchgangsloch        | 241 A 26920 X |
| 15            | Durchgangsloch        | 242 A 26830 X | 15         | Durchgangsloch        | 241 A 26930 X |
| 25            | Durchgangsloch        | 242 A 26840 X | 25         | Durchgangsloch        | 241 A 26940 X |
| 37            | Durchgangsloch        | 242 A 26850 X | 37         | Durchgangsloch        | 241 A 26950 X |
| 09            | Innengewinde 4-40 UNC | 242 A 26980 X | 09         | Innengewinde 4-40 UNC | 241 A 27080 X |
| 15            | Innengewinde 4-40 UNC | 242 A 26990 X | 15         | Innengewinde 4-40 UNC | 241 A 27090 X |
| 25            | Innengewinde 4-40 UNC | 242 A 27000 X | 25         | Innengewinde 4-40 UNC | 241 A 27100 X |
| 37            | Innengewinde 4-40 UNC | 242 A 27010 X | 37         | Innengewinde 4-40 UNC | 241 A 27110 X |
| 09            | Innengewinde M3       | 242 A 27140 X | 09         | Innengewinde M3       | 241 A 27240 X |
| 15            | Innengewinde M3       | 242 A 27150 X | 15         | Innengewinde M3       | 241 A 27250 X |
| 25            | Innengewinde M3       | 242 A 27160 X | 25         | Innengewinde M3       | 241 A 27260 X |
| 37            | Innengewinde M3       | 242 A 27170 X | 37         | Innengewinde M3       | 241 A 27270 X |

### Kapazität 1300 pF

| BUCHSENLEISTE |                       |               | STIFTLISTE |                       |               |
|---------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| Polzahl       | Montageart            | Bestellnummer | Polzahl    | Montageart            | Bestellnummer |
| 09            | Durchgangsloch        | 242 A 26860 X | 09         | Durchgangsloch        | 241 A 26960 X |
| 15            | Durchgangsloch        | 242 A 26870 X | 15         | Durchgangsloch        | 241 A 26970 X |
| 25            | Durchgangsloch        | 242 A 26880 X | 25         | Durchgangsloch        | 241 A 26980 X |
| 37            | Durchgangsloch        | 242 A 26890 X | 37         | Durchgangsloch        | 241 A 26990 X |
| 09            | Innengewinde 4-40 UNC | 242 A 27020 X | 09         | Innengewinde 4-40 UNC | 241 A 27120 X |
| 15            | Innengewinde 4-40 UNC | 242 A 27030 X | 15         | Innengewinde 4-40 UNC | 241 A 27130 X |
| 25            | Innengewinde 4-40 UNC | 242 A 27040 X | 25         | Innengewinde 4-40 UNC | 241 A 27140 X |
| 37            | Innengewinde 4-40 UNC | 242 A 27050 X | 37         | Innengewinde 4-40 UNC | 241 A 27150 X |
| 09            | Innengewinde M3       | 242 A 27180 X | 09         | Innengewinde M3       | 241 A 27280 X |
| 15            | Innengewinde M3       | 242 A 27190 X | 15         | Innengewinde M3       | 241 A 27290 X |
| 25            | Innengewinde M3       | 242 A 27200 X | 25         | Innengewinde M3       | 241 A 27300 X |
| 37            | Innengewinde M3       | 242 A 27210 X | 37         | Innengewinde M3       | 241 A 27310 X |