

小型クレモン錠

CREMONE BOLTS

PAT.PEND.



表面
Front



裏面
Rear

A-363-2A-R

特 徴 Feature

- ローコストタイプのクレモン錠です。
- 面付けタイプで取付け及びメンテナンスが簡単です。
- 防水タイプ
- 右用・左用(本図・写真共右用です。)
- Low-cost type cremone bolts.
- Surface attachment type: It's easy to install and maintain.
- Waterproof.
- The left-hand or right-hand use.(drawings and photo show the right-hand use)

仕 様 ●材 質

- 本体カバー／ポリプロピレン(PP)
- 表面カバー・ハンドル・錠前キャップ／アルミニウム合金(ADC)
- サムターン／亜鉛合金(ZDC)
- 上下ラッチユニット／冷間圧延鋼(SPCC)
- 表面仕上
- 表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン／焼付塗装(グレー)
- 上下ラッチユニット／亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

用 途 納 期 備 考

- 適用扉厚：32～52mm
- 標準色：グレー
- シェルター・キュービクル等機器の強力密閉
- 標準品・・・納期お問合せください
- 錠前は別売です。
- C-375(1282～1283ページ)よりお選びください。
- ロッド棒は別売です。
- AC-25-R-363(135ページ)をご使用ください。
- レバー固定用ねじは筐体取付後、確実に締め込んでください。

Specifi- cations

- Material
- Main body cover: Polypropylene (PP)
- Surface cover, handle and cylinder cap: Aluminum alloy (ADC).
- Thumb turn: Zinc alloy (ZDC)
- Latch unit: Cold rolled plate (SPCC)
- Finish
- Surface cover, handle, cylinder cap, thumb turn: Backed (Gray)
- Latch unit: Zinc plating chrome treatment (MFZn-C)
- Applicable door thickness: 32 to 52mm
- Standard color: Gray
- Shelter and cubicle
- Lock is optional.
- Use C-375. (See page 1282 to 1283.)
- Rods are optional.
- Use AC-25-R-363. (See page 135.)
- Be sure to firmly tighten the screw for securing the lever after installing the casing.

付属品 Accessories



ラッチ上下セット
Latches



A-363-2CA

A-343-H

脱着ハンドルタイプ(A-363-2C)も
製作します。

商品番号 Product No.	RoHS	CAD	備考 Remarks	製品質量 Mass (g)	コード Code	単 価 Price	数量 Quantity	量販価格 Bulk Price
A-363-2A-L	●	2D/3D	両面ハンドル・※鍵穴付き・左開き用 Both-side handles・With lock hole・Left-hand use	1,950	03384	¥13,000	5個～	¥12,350
A-363-2A-R	●	2D/3D	両面ハンドル・※鍵穴付き・右開き用 Both-side handles・With lock hole・Right-hand use	1,950	03327	¥13,000	5個～	¥12,350
A-363-2NA-L	●		両面ハンドル・鍵穴なし・左開き用 Both-side handles・Without lock hole・Left-hand use	1,830	03407	¥12,000	5個～	¥11,400
A-363-2NA-R	●		両面ハンドル・鍵穴なし・右開き用 Both-side handles・Without lock hole・Right-hand use	1,830	03408	¥12,000	5個～	¥11,400
A-363-2B-L	●	2D	片面ハンドル・※鍵穴付き・左開き用 One-side handle・With lock hole・Left-hand use	1,800	03386	¥12,000	5個～	¥11,400
A-363-2B-R	●	2D	片面ハンドル・※鍵穴付き・右開き用 One-side handle・With lock hole・Right-hand use	1,800	03385	¥12,000	5個～	¥11,400
A-363-2NB-L	●	2D	片面ハンドル・鍵穴なし・左開き用 One-side handle・Without lock hole・Left-hand use	1,670	03409	¥11,000	5個～	¥10,450
A-363-2NB-R	●	2D	片面ハンドル・鍵穴なし・右開き用 One-side handle・Without lock hole・Right-hand use	1,670	03410	¥11,000	5個～	¥10,450
A-363-2CA-L	●	2D	脱着ハンドル・※鍵穴付き・左開き用 Detachable handle・With lock hole・Left-hand use	1,975	03411	¥15,000	5個～	¥14,250
A-363-2CA-R	●	2D	脱着ハンドル・※鍵穴付き・右開き用 Detachable handle・With lock hole・Right-hand use	1,975	03412	¥15,000	5個～	¥14,250
A-363-2CB-L		2D/3D	脱着ハンドル・鍵穴付き・左開き用 Detachable handle・With lock hole・Left-hand use	1,790	03413	¥14,000	5個～	¥13,300
A-363-2CB-R	●	2D	脱着ハンドル・鍵穴付き・右開き用 Detachable handle・With lock hole・Right-hand use	1,790	03414	¥14,000	5個～	¥13,300
A-343-H	●	2D	ハンドル Handle	219	02208	¥2,800	5個～	¥2,688

※錠前は付属していません。 ※Cylinder is optional.
●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

