

Produkt

RK 4/18-L



Reihenklemmengehäuse, Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, inkl. 8 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54, 2 Anbaustutzen M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm, IP54, 1 Anbaustutzen M32, Dichtbereich 11 - 23 mm, IP54

grau, ohne Klemmen

Artikel: RK 4/18-L

Technische Daten

Maße:

Breite:	182 mm
Länge:	180 mm
Höhe:	90 mm

Werkstoff:

Kasten:	Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035
Deckel:	Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Eigenschaften:

Schutzart:	IP66/IP54 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp. (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	100%
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	50%
Schlagfestigkeit:	IK07 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
Schutzklasse:	II - Schutzisoliert nach VDE 0106
Halogenfrei:	√
Schwermetallfrei:	√

PVC-frei:	√
Silikonfrei:	√
Witterungsbeständigkeit:	-
UV-Beständigkeit:	-
Brennverhalten nach UL:	HB nach UL94
Brennverhalten nach VDE:	650 °C nach VDE 0471/ EN 60695
Geeignet für Außenanwendung:	-
Leitungseinführungen:	√
Bestückung:	Normschiene NS 35
