






△₁ Teile— Nr. wahlweise angebracht
PN OPTIONAL BROUGHT IN

2 Kammer— Nr. wahlweise angebracht
CAVITY— No. OPTIONAL BROUGHT IN

△₃ Firmenlogo wahlweise angebracht
MANUFACTURER-LOGO OPTIONAL BROUGHT IN

△₄ Befeuchtet bevor dem verpacken
MOISTURIZED BEFORE PACKING


5 !!vorsicht!! stellen sie nicht heraus 
teile zum zu trocknen umwelt für lange
zeit vor gebrauch

!!CAUTION!! DO NOT EXPOSE  PARTS TO DRY ENVIRONMENT FOR LONG TIME BEFORE USE

6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER
D.RENAUD/D.SINISI

7 POSSIBLE MOLD DETENTS ON THE INNER EDGES OF THE PART,
FREE POSITION ALONG THE EDGES; SIZE MAX 0.3mm.

4	—	3-926 522-3	A	—	PA 6.6(V-0)	ORANGE	—	—
	4	—	2-926 522-1	A	—	ZYTEL 101	SCHWARZ	—
	—	1-926 522-3	S	—	PA 6.6(V-0)	ORANGE	—	—
	—	1-926 522-2	R	—	PA 6.6(V-0)	NATUR	—	—
6	—	1-926 522-1	S	—	PA 6.6(V-0)	SCHWARZ	—	—
	OBSOLETE	—	926 522-6	R	—	ZYTEL E 103	SCHWARZ	—
	—	—	926 522-5	R	—	ZYTEL 101	BLAU	—
	OBSOLETE	—	926 522-4	R	—	ZYTEL 101	GELB	—
	OBSOLETE	—	926 522-3	R	—	ZYTEL 101	ROT	—
	—	—	926 522-2	R	—	ZYTEL 101	NATUR	—
	—	—	926 522-1	R	—	ZYTEL 101	SCHWARZ	—
	CUSTOMER PART NO	TE PART NO	REV.	PCS.	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN D. Jakobeit 11-NOV-98		 TE Connectivity			
DIMENSIONS: MASSENNHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME 2 POS.POSITIVE LOCK GEHAEUSE			
		0 PLC ± 0.2 1 PLC ± 0.2 2 PLC ± 0.2 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES / WINKEL ± 1° 30'		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. — APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. —		SIZE A3	
MATERIAL —		FINISH / OBERFLAECHE / FARBE —		WEIGHT GEWICHT —		CAGE CODE 00779 DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-926522	
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG				SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 1 OF VON 1	
				REV S4			