



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル
T 型
ハンドル
丸型
小型
押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

A-1140-W トリガーハンドル

トリガー付防水レバーロックハンドル WATERPROOF HANDLES WITH TRIGGERS

A-1140-W
ステンレス製

自然回転防止 握りやすい大型トリガー機構

キュービクル式非常電源専用受電設備基準適合品 (A-1140-W-1)
PAT.PEND.




特 徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
- トリガーを握って回転させる安全機構
- 防水タイプ (Oリング・シートパッキン使用)
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter.
- Trigger gripping and turning safety mechanism.
- Waterproof. (using O-ring and sheet packing)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- For both left-hand and right-hand use.

- 仕 様 ●材 質: ステンレス鋼铸件 (SUS304)
- 表面仕上: 鏡面パフ研磨
 - 付 属 品: 大ナット・ビスセット・キー2本
- 用 途 ●屋外キュービクル・配分電盤
- 納 期 ●標準在庫品
- 備 考 ●マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せください。
- SUS316も製作致します。お問合せください。
 - 扉の締込みにはロッド棒用ローラーユニット (AC-25-RA・RB・RC) と組合せてご使用ください。
 - 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。


- Speci- ●Material: Cast stainless steel (SUS304)
fications ●Finish: Mirror surface buffing
- Accessories: Two keys, large nut and screws

- Specific- ●Outdoor cubicles and power/
use distribution boards.
- Remarks ●Use rod roller unit (AC-25-RA/RB/RC) together for securing door.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	鍵番号 Key No.	L	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
A-1140-W-1-1-TAK60	●	2D/3D	TAK60	152	9.8	540	04140	¥11,500	5個～	¥11,100
A-1140-W-1-1-2002	●	2D/3D	2002				01722	¥12,000	5個～	¥11,520
A-1140-W-1-1	●		0200				03950	¥11,500	5個～	¥11,100
A-1140-W-1-2	●	2D/3D	鍵なし Without lock	120	8.8	530	01723	¥9,000	5個～	¥8,640
A-1140-W-2-1-TAK60	●	2D/3D	TAK60			515	04141	¥11,000	5個～	¥10,600
A-1140-W-2-1	●	2D	0200				01839	¥11,000	5個～	¥10,600
A-1140-W-2-2	●	2D/3D	鍵なし Without lock	102	8.8	490	01725	¥8,900	5個～	¥8,550
A-1140-W-3-1-TAK60	●	2D/3D	TAK60			480	04142	¥9,900	5個～	¥9,504
A-1140-W-3-1	●	2D	0200				01840	¥9,900	5個～	¥9,504
A-1140-W-3-2	●	2D/3D	鍵なし Without lock				01727	¥8,600	5個～	¥8,260

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。



**止め金
Stopper plate**

止め金は646～650ページの□10
穴の中から選びください。
Select the stopper plate with
10-hole on page 646 to 650.

**ハンドルの強度試験 (A-1140-W-1)
Handle strength inspection (A-1140-W-1)**

名 称 Name	荷重方向 Direction of load	耐荷重N Load resistance
ハンドル Handle	①引張り Tension	980
	②圧迫 Pressure	
	③垂直 Vertical	
鍵 部 Lock	④捻り Twist	490
止金具取付け部 Stopper plate installing section	⑤引張り Tension	

※大量のご注文は更に安くになります

※大量のご注文は更にお安くなります。