

Steckhülsen und Flachstecker isoliert 4,8 mm

Clips femelles et languettes plates isolés

Receptacles and taps insulated

DIN 46245/2

* ausgenommen
* excepté
* excepted

UL-No. E235796

mit Stützhülse

Werkstoff:

MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:

PVC -10°C bis +75°C

PA -55°C bis +105°C

Strombelastbarkeit:

0.5 – 1.0 mm²/10A max.

1.5 – 2.5 mm²/15A max.

avec douille-support

Matière:

MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:

PVC -10°C à +75°C

PA -55°C à +105°C

Intensité admissible:

0.5 – 1.0 mm²/10A max.

1.5 – 2.5 mm²/15A max.

with extra support-sleeve

Material:

MS sn = tin-plated brass

Temperature range:


PVC -10°C up to +75°C

PA -55°C up to +105°C


Current carrying capacity:

0.5 – 1.0 mm²/10A max.


1.5 – 2.5 mm²/15A max.




PVC									
mm²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	A mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	4.8 x 0.5		3901	46245/T2	19.5	10.5	1.7	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
	22-18	4.8 x 0.8		3902	46245/T2	19.5	10.5	1.7	
1.5-2.5	16-14	4.8 x 0.5		3904	46245/T2	19.5	10.5	2.3	
	16-14	4.8 x 0.8		3905	46245/T2	19.5	10.5	2.3	



PVC									
mm²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	øD mm		Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	4.8 x 0.5		396105	*	19.5	1.7		3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
	22-18	4.8 x 0.8		396108	*	19.5	1.7		
1.5-2.5	16-14	4.8 x 0.5		396205	*	20	2.3		
	16-14	4.8 x 0.8		396208	*	20	2.3		



PA									
mm²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	øD mm		Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	4.8 x 0.5		396405	*	20	1.7		3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
	22-18	4.8 x 0.8		396408	*	20	1.7		
1.5-2.5	16-14	4.8 x 0.5		396505	*	20	2.3		
	16-14	4.8 x 0.8		396508	*	20	2.3		



PVC									
mm²	AWG	Grösse Grandeur Size	Farbe Couleur Colour	Artikelnummer Numéro d'article Part-No.	DIN	L mm	A mm	øD mm	Werkzeuge Outils Toolings
0.5-1	22-18	4.8 x 0.5		392805	*	19.5	10.5	1.7	3974n, 3983p.1, 3984c, 3984cx, 3984o, 3984ox, 3986c, 3986n, 3986s
	22-18	4.8 x 0.8		392808	*	19.5	10.5	1.7	
1.5-2.5	16-14	4.8 x 0.5		393405	*	19.5	10.5	2.3	
	16-14	4.8 x 0.8		393408	*	19.5	10.5	2.3	