

NUMBER
917994

三 角 法 (3rd ANGLE PROJECTION)





METRIC

SIMILAR C-178885

単位: ㎜ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/'83



NOTES;

- △ MUST BE KEPT BETWEEN **Z** AND 2mm.
- THE MATING CAP HOUSING PART NUMBER, 176242
- APPLIED CONTACT PART NUMBER .040, 175265, 175266
.070, 175275, 175276, 175268, 175269
- APPLICABLE PRODUCT SPEC, 108-5342
- △ RETAINER COLOR : ALL WHITE

注 :

- △ **Z** 面より 2mm の範囲で測定
- 嵌合相手ハウジング型番 : 176242
- 内装するリセプタクル型番 .040 端子, 175265, 175266
.070 端子, 175275, 175276, 175268, 175269
- 適用製品規格番号, 108-5342
- △ リテーナは全て白色

灰 (DARK GRAY)	917994-6
青 (BLUE)	917994-5
橙 (ORANGE)	917994-3
黒 (BLACK)	917994-2
白 (WHITE)	917994-1
△ 色 (COLOR)	型番 (P/N)

Copyright ©1995 年 日本電気株式会社					Copyright ©1995 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.					AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan		
組合電線断面 (WIRE RANGE)					被覆外径 (INSULATION DIA.)					名称 (NAME)		
mm ² (AWG -)					mmφ					.040/.070 HYBRID I/O CONN. MK-II 26Pos. PLUG HOUSING (OUT RIB) .040/.070 ハイブリッド I/O コネクタ マークII 26極 プラグハウジング (外リブ)		
材料 (MATERIAL)					色 (COLOR)					一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		
PBT					SEE TABLE 表参照					10以下 : ±0.2 10~30 : ±0.25 30~100 : ±0.3 100以上 : ±0.5		
DR. T.SHINOHARA 5/22'95					DE. T.SHINOHARA 5/22'95					LOC 番号 (No.)		
CHK. D.MATSUURA 5/19'95					APP. A.TOMITA 5/22'95					B J 917994		
LTR 変更 (REVISION RECORD)					DR. CHK. DATE					尺度 (SCALE) REV. SHEET		
										2-1 A1 1 OF 1		

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面