


E2000®/APC - E2000®/APC - Duplex Jumper



Art.-Nr.	Faser	Mantel	Steckertype	VPE
00933.x	I-VH 2E 9/125µ OS2	gelb	E2000® grün 8°	1

Standardlängen in Meter:
0.5 - 1.0 - 2.0 - 3.0 - 5.0 - 7.5 - 10.0 - 15.0 - 20.0

Technische Daten	
E2000® Stecker	Singlemode
Einfügedämpfung max.	< 0.3 dB @1310dB
Rückflusdämpfung	> 60 dB
Temperatur	- 25°C ~ 70°C
Kabel Daten	
Kabeltyp	9/125µ OS2 Duplex Zip Twin
Außendurchmesser (mm)	2.8 * 5,6
Gewicht (kg/km)	13.2
Zugkraft (N) Installation	150
Min.Biegeradius (mm) Installation	35
Max. Dämpfung	≤ 0.35 dB @1310 nm ≤ 0.22 dB @1550 nm

Nr	Beschreibung	Stückzahl
1	E2000®/APC Stecker	2
2	E2000®/APC Stecker	2
3	Knickschutztülle grün	2
4	Knickschutztülle rot	2
5	Schrumpfschlauch schwarz	2
6	SM Duplex 9/125µ OS2 LSZH Kabel, gelb	

- Anwendung:**
- Geeignet für Innenverkabelung
- Kabeleigenschaften:**
- Verstärkungselement aus Aramidgarn sichert Zugbelastbarkeit
 - Flammwidriger Mantel (LSZH)
- Spezifikationen:**
- Endflächenprüfung gemäß OP-03-05001
 - Test Standard : GR-326-CORE
 - Inklusive Testprotokoll mit Seriennummer
 - LWL Kabel gemäß IEC 60793-2
 - E2000® Stecker gemäß IEC 60154-15

RoHS
konform

Created BT	Date 12.01.11	E2000®/APC - E2000®/APC Duplex Jumper 00933.x	File:00933.x_de
Last rev. EP	Date 13.01.11		