

**RAFIX 22 FS - Not-Halt-Taster, beleuchtbar, Fenster rot,  
Entsperrung durch Drehen**

**1.30.253.001/0300**



**Approbationen**

TÜV IEC 60947-5-x, 60904, 60073

UL listed UL 508, C22.2 No. 14-M91

CCC true

**Allgemein**

Blendenform Konischer Pilz  
Blendenfarbe rot  
Bundform rund

**Einbaumaße**

Pilzdurchmesser 30 mm  
Bauhöhe 33,2 mm  
Einbautiefe 9,2 mm  
Einbauöffnung 22,3 mm  
Tasterraster 33,2 mm  
Bunddurchmesser 29,8 mm

**Mechanischer Aufbau**

Befestigung Gewindering  
Kontaktfunktion rastend  
Beleuchtbarkeit ja, Fenster transparent rot  
Rückstellung durch Rechtsdrehung

**Mechanische Kennwerte**


Anschlagfestigkeit min. 100 N

**Sonstige Angaben**

Arbeitstemperatur min. -25 °C  
Arbeitstemperatur max. +70 °C  
Robustheit gemäß IEC 600 68-2-3 und 2-30  
Lebensdauer min. (Schaltzyklen) 50.000 Zyklus  
Schutzart frontseitig IP65  
Lagertemperatur min. -40 °C  
Lagertemperatur max. +80 °C  
Umweltbeständigkeit nach IEC 60068-2-14, -30, -33 und -78  
Salznebel IEC 600 68-2-11

08.02.2012

Einbauöffnung nach IEC 60947-5-1



Version beleuchtbar, rot, Drehen

