

密閉用埋込みハンドル

EMBEDDED HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

PAT.PEND.



FA-816-1-C



FA-816-3



キーNo.T0230
Key

クレモン

ローラー
締め

特装密閉
ハンドル

フリーザー
密閉

平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L 型
ハンドル

T 型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク





ワイヤ

ワイヤ

ワイヤ

ワイヤ


ワイヤ




保冷・冷凍車用
For chill & cold storage vehicles

ドライバン用
For dry van

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions
(FA-816-1, FA816-2)



使用例
Example of application



扉の外観がスッキリ
Appearance of the doors is neat.


FA-816
アルミニウム製

 ハンドル・取手
つまみ・周辺機器

A

クレモン

ローラー
締め
 SPECIALY-EQUIPPED HANDLES
特装密閉
ハンドル
フリーザー
密閉平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL 型
ハンドルT 型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

TAKIGEN

総合 24

161

特 徴 Feature


- パイプは扉内部に埋込される為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。
- ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。
- ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケータが突起します。

- The pipes are embedded inside the door, so that the appearance of the doors will not be spoiled, creating a neat image.
- A snatch lock mechanism is used in the handle lock, so the door can be opened by one-touch operation.
- Red indicator protrudes if handle is not firmly locked.
- Closing of door can be visually checked for safety.



- 仕 様**
- 材 質：アルミニウム合金(ADC)
 - 表面仕上：焼付塗装(シルバーメタリック)
 - 付 属 品：キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)(166・167ページ参照。)
- 用 途**
- 中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車
 - 標準品・・・納期お問合せください
 - パイプは別売です。
 - 本体のみ(フック・キーパーなし)も販売します。
 - 鍵番号指定等のキープランも設定できます。
 - 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1367ページ)を塗布してください。

- Specifi-
cations**
- Material: Aluminum alloy (ADC)
 - Finish: Baked (silver metallic)
 - Accessories: Two keys. The hook and keeper (FA-1815-S) are included. (See page 166・167 for detail.)

- Specific-
use**
- Medium and small size specially equipped vehicles, dry van, cold storage vehicles.
- Remarks**
- Pipe is optional.
 - The main unit (without hook and keeper) is also sold by request.
 - The key number assignment for a specific purpose can be set.
 - To prolong the life of the product, apply a regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1367) to the sliding parts.



取付け方法 Installation method (FA-816-1)


 (FA-816-3)
(FA-816-4)


商品番号 Product No.	標準品 Standard	本体のみ Main unit	L1	H1	H2	P1	P2	P3	φD	付属フック・キーパー Included hook & keeper	適用パイプ Applicable pipe	製品質量(g) Mass	標準品 Standard				本体のみ Main unit			
	 	 											コード Code	単 価 Price	数量 Quantity	単価 Price	コード Code	単 価 Price	数量 Quantity	単価 Price
FA-816-1-A		2D/3D 	22.5	35	17.5	35	26.5	70	21	FA-1815-S-1	φ27.2 t=2.8~3.0	2,075	60749	¥12,000	4個~	¥11,520	905348	¥9,900	5個~	¥9,504
FA-816-1-B		2D/3D 							15.5	FA-1815-S-2	φ21.7 t=2.8~3.0	1,925	60750	¥11,000	4個~	¥10,560	905349	¥8,900	5個~	¥8,544
FA-816-1-C		2D/3D 							12	FA-1815-S-5	φ17.3 t=2.3	1,780	60274	¥11,500	4個~	¥11,100	901053	¥8,700	5個~	¥8,360
FA-816-2-A		2D/3D 		52.5	35	40	31.5	65	21	FA-1815-S-1	φ27.2 t=2.8~3.0	2,240	60751	¥13,000	4個~	¥12,480	905350	¥11,000	4個~	¥10,560
FA-816-2-B		2D/3D 							15.5	FA-1815-S-2	φ21.7 t=2.8~3.0	2,090	60286	¥12,000	4個~	¥11,520	901054	¥9,900	5個~	¥9,504
FA-816-2-C		2D/3D 	12						FA-1815-S-5	φ17.3 t=2.3	1,945	60752	¥12,100	4個~	¥11,700	905351	¥9,300	5個~	¥8,930	
FA-816-3		2D/3D 	19.5	35	17.5	35	26.5	60	12	FA-1815-S-5	φ17.3 t=2.3	915	60347	¥10,400	4個~	¥10,000	901700	¥7,600	5個~	¥7,300
FA-816-4		2D 	19.0	52.5	35			62	12	FA-1815-S-5	φ17.3 t=2.3	1,520	60612	¥11,000	4個~	¥10,560	901701	¥8,200	5個~	¥7,872

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。