

BLITZ Schellen ohne Nagel


| | |
|---------------------------------|--|
| Einsatztemperatur: | -40°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 100°C |
| Material: | Schlagfestes Polyethylen |
| Ausstattung: | <ul style="list-style-type: none"> - Für Nägel mit Ø 2 mm - Putzschonende Auflagefläche - Exakte Nagelführung |
| Chemische Beständigkeit: | Laugen und anorganische Säuren |
| Spannungsrisssgefahr: | Niedrig |

| Type | WISKA-No. RAL 7035 | | |
|-------|-----------------------|----------|---------|
| WB 7 | 10060867 | 100/1000 | 4 - 7 |
| WB 11 | 10060868 | 100/1000 | 7 - 11 |
| WB 14 | 10060869 | 100/1000 | 10 - 14 |
| WB 20 | 10060870 | 100/1000 | 14 - 20 |
| WB 25 | 10060871 | 50/500 | 20 - 25 |