





Polklemme
 - mit unverlierbarem Knebelkopf

Best.-Nr. POL 102 / .. (Farbe)
 - Kontaktwerkstoff Messing
 - Kontaktteile **vernickelt**
 - Isolierteile Polycarbonat

Farben: siehe Tabelle
 andere Farben auf Anfrage



Polklemme
 - mit unverlierbarem Knebelkopf

Best.-Nr. POL 201 / .. (Farbe)
 - Kontaktwerkstoff Messing
 - Kontaktteile **vernickelt**
 - Isolierteile Polycarbonat

Farben: siehe Tabelle
 andere Farben auf Anfrage

Allgemeine Angaben				Technische Daten				
Best.-Nr.	Anzugsdrehmoment der Muttern	Farben	Anschluss					
				Durchgangswiderstand	Bemessungswiderstand	Bemessungsspannung	Bemessungsstrom	Temperatur- Einsatzbereich
POL 102 / .. (Farbe) Kontaktteile vernickelt	6 Nm	schwarz rot blau	M8 x 0,75	< 0,4 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	100 A	- 25 °C ... + 115 °C	
POL 201 / .. (Farbe) Kontaktteile vernickelt	15.5 Nm	gelb grün	M12 x 1	< 0,3 mΩ	30 V _{AC} 60 V _{DC}	200 A	- 25 °C ... + 115 °C	

andere Ausführungen auf Anfrage