

Centronics-Steckverbinder, Stecker, Konfektionsversion**Centronics-connectors, male, assembly type****Gehäuse**

Stahl

Kontakte

Phosphor Bronze

IsolierkörperPBT glasfaserverstärkt
UL94 V-0**Betriebsstrom**

5A

Durchschlagsspannung

1000V AC 1 Minute

Isolationswiderstand

1000MΩ min. (500V DC)

Betriebstemperatur

-55°C bis +105°C

Shell

Steel

Contacts

Phosphor bronze

InsulatorPBT glass fibre reinforced
UL94 V-0**Current rating**

5A

Withstanding voltage

1000V AC 1 minute

Insulation resistance




1000MΩ min. (500V DC)

Operating temperature

-55°C to +105°C

Dimension

No. of Contacts	A	B	C	D	E	F	G	H
14	12.96	25.60	38.10	29.00	8.20	21.60	39.90	7.0
24	23.76	36.30	48.80	39.90	8.60	21.00	39.60	9.0
36	36.72	49.30	61.80	53.20	7.90	22.60	40.50	11.5
50	51.84	64.40	77.00	68.10	8.60	24.90	44.30	12.5



Bestellcode : **A** - **57** / **x** - **M**
 Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Option ersetzen
 Please replace „x“ with appropriate option listed below

1.

1.

Polzahl
 14, 24, 36, 50

No. of contacts
 14, 24, 36, 50