



**NiTO - the solution
for professionals**

NiTO Heavy Duty

Industripistol
Industrial Spray gun
Industriepistole
Pistolet industriel



www.nito.com





NiTO Heavy Duty

DK	GB	D	F
Anvendelse - Til spule- og rengøringsopgaver indenfor industri og håndværk, hvor man ønsker en robust pistol, der tåler stød og fald og er vand-besparende i brug - Til vand med eller uden sæbeopløsning, f.eks. afskyllning, afvaskning, spuling og sæbeudlægning - Strålen er trinløs variabel fra en koncentreret stråle til en stråle med en spredningsvinkel på 60° - Strålekarakteristik kan forudindstilles med justerskrue Materialer: Gummi: Perbunan Ventilhus: Messing MS58 Ventildele: Rustfrit stål Dyse: Messing MS58 Fjeder: Rustfrit stål O-ring: EPDM 90 Shore Pakninger: Klingerit IT 200 Tilkoblingsmuligheder: Standard: 1/2" indvendig RG, 1/2", 5/8", 3/4" og 1" slangenippler. 1/2", 3/4" og 1" NiTO koblinger – her opnås en optimal tilslutning, da slangen kan dreje under betjeningen.	Application - For Flushing and cleaning jobs in industries and tasks requiring a sturdy gun that is capable of withstanding impact and that saves water when in use - For water with or without soap solution, e.g. for rinsing, washing, flushing and detergents - Infinitely variable spray characteristics, from a concentrated spray to a spray with a dispersion angle of 60 degrees - Spray characteristics can be adjusted using a tool Materials: Rubber parts: Perbunan Housing: Brass MS58 Valve: Stainless steel Nozzle: Brass MS58 Spring: Stainless steel O-rings: EPDM 90 Shore Gasket: Klingerit IT 200 Attachment options: Standard: 1/2" BSP, 1/2", 5/8", 3/4" and 1" hose nipples. 1/2", 3/4" and 1" NiTO couplings – giving you an optimum connection, as the hose can be turned during the operation.	Anwendung - Für Spül- und Reinigungsaufgaben in Industrie und Handwerk, wo eine wassersparende und gegen Stöße und das Hinunterfallen widerstandsfähige Pistole verlangt wird - Für Wasser mit oder ohne Seifen-Lösungen, z.b. für Abspülen, Abwaschen, Abspritzen sowie Auftragen von Seife - Stufenlos variabel, von einem konzentrierten Strahl bis zu einem Strahl mit einem Streuwinkel von 60° - Die Charakteristik des Strahls ist mit Werkzeug einstellbar Materialen: Gummi: Perbunan Ventilgehäuse: Messing MS58 Ventilteile: Rostbeständiger Stahl Düse: Messing MS58 Feder: Rostbeständiger Stahl O-ring: EPDM 90 Shore Dichtung: Klingerit IT 200 Anschlussmöglichkeiten: Standard: 1/2" IG, 1/2", 5/8", 3/4" und 1" Schlauchtüllen. 1/2", 3/4" und 1" NiTO Steckkupp-lungen. Letzteres bietet die optimale Verbindung zum Schlauch, der Schlauch kann während der Arbeit drehen.	Utilisation - Lavage à grande eau, nettoyage industriel et dans les métiers ayant besoin d'un pistolet de nettoyage robuste qui résiste aux chutes et coups éventuels tout en économisant l'eau - Pour eau avec ou sans dis-solutions savonneuses, par exemple pour rinçage, lavage, lavage à grande eau et dispersion de savon liquide - Le jet est réglable en continu: d'un jet droit à un jet à ouvert 60° - Le jet se règle avec un outil Matériau: Caoutchouc: Perbunan Corps de valve: Laiton MS58 Partie interne de la valve: Acier inoxydable Gicleur: Laiton MS58 Ressort: Acier inoxydable Joint torique: EPDM 90 Shore Joint: Klingerit IT 200 Raccordements: Filet femelle de 1/2" (standard) Les embouts pour tuyaux 1/2", 5/8", 3/4" et 1". Les coupleurs NiTO 1/2", 3/4" et 1" permettent d'obtenir le raccordement optimal, le tuyau pouvant tourner librement pendant l'utilisation.

Tilbehør:



Accessories:



Zubehör:



Accessoires:



Specifications:

Working pressure:
Temperature:
Må ikke anvendes med damp!
Weight

Max. 25 bar
Max. 80° C
Not to be used with steam!
0,9 Kg

Darf nicht bei Dampf angewandt werden!

À ne pas utiliser avec la vapeur!

Kapacitet (v/5 bar):
25 l/min. ved koncentreret stråle
42 l/min. ved fuld spredning

Capacity (at 5 bar):
When jet spray 25 l/min.
When wide spray pattern 42 l/min.

Kapazität (bei 5 Bar):
25 L/Min. (Strahl)
42 L/Min. (Sprühstrahl)

Débit (à 5 bars):
25 l/min. pour en jet "crayon"
42 l/min. en jet parapluie



NiTO A/S
H.C. Oerstedsvvej 4
DK-6100 Haderslev
www.nito.com

Rev.: 29.06.2005

