


HICON ▶ Audio ▶ **HICON XLR KABEL-STECKVERBINDER****TOP SELLER**

1



2

3-pol XLR, vernickelte Kontakte

Metallgehäuse Silbermatt-Finish (velvet chrome), Kunststoffkappe schwarz
mit transparentem Ring für Ihre individuelle Beschriftung.
 Standardzugentlastung für Kabel-Ø 4,0 bis 8,5 mm.



Mit transparentem Codiering für Ihre nachträgliche individuelle Beschriftung!

BESCHREIBUNG

- 1 3-pol male. Gedrehte, vernickelte Kontakte
 2 3-pol female. Vernickelte Kontakte

**BESTELL-NR.
male****HI-X3CM****BESTELL-NR.
female****HI-X3CF****EMPF.
VK-PREIS**

3



4



5



6

3-pol XLR, versilberte Kontakte

Metallgehäuse schwarz.
 Standardzugentlastung für Kabel-Ø 4,0 bis 8,5 mm.

BESCHREIBUNG

- 3 3-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte, **Kunststoffkappe schwarz**
 4 3-pol female. Versilberte Kontakte, **Kunststoffkappe schwarz**
 5 3-pol male. Gedrehte, versilberte Kontakte, **Metallkappe schwarz**
 6 3-pol female. Versilberte Kontakte, **Metallkappe schwarz**

**BESTELL-NR.
male****HI-X3CM-B****HI-X3CM-M****BESTELL-NR.
female****HI-X3CF-B****HI-X3CF-M****EMPF.
VK-PREIS**

Inkl. Zugentlastung
 HI-XSR40 für Kabel-Ø
 von 2,0 bis 5,0 mm



7



8

3-pol XLR, vergoldete Kontakte

Metallgehäuse und Metallkappe schwarz.
 Standardzugentlastung für Kabel-Ø 4,0 bis 8,5 mm.

BESCHREIBUNG

- 7 3-pol male. Gedrehte, vergoldete Kontakte
 8 3-pol female. Vergoldete Kontakte

**BESTELL-NR.
male****HI-X3CM-G****HI-X3CF-G****BESTELL-NR.
female****HI-X3CF-G****EMPF.
VK-PREIS**

Mit transparentem Codiering für Ihre nachträgliche individuelle Beschriftung!