

ポップハンドル


POP HANDLES

堅牢化ポップハンドル

PAT.PEND.



A-417-B

キーNo.Z00288
Key

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
A-417-B	●	○	750	01939	¥4,200	5個～ ¥4,032

●: RoHS指令対応品

▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。


A-417-B
亜鉛合金製

特徴 Feature

- 日本自動販売機工業会規格品錠前が組込み可能
- 錠前強制抜取り防止機構
- ダブルラッチ機構により確実に施錠できます。
- 錠前はプラスドライバー1本で簡単に交換できます。
- ハンドルを押込むだけのワンアクション施錠
- 標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用
- 左右兼用型(カムを裏返すと左右の入替えができます。)
- A standard lock approved by Japan Vending Machine Industry Association can be incorporated.
- Forcible lock detachment prevention mechanism is incorporated.
- Ensure locking thanks to double-latch mechanism.
- Lock can be changed by using a plus head screwdriver.
- One-touch locking only by pressing the handle.
- Standard lock is a personal coin lock type (C-288).
- For both left-hand and right-hand use. (the left-hand or right-hand use can be changed by reversing the cam)

- 仕様
- 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
 - 表面仕上: クロムめっき (MzCr)
 - 同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作致します。
 - 最大鍵違い数: 17万7,000通り
 - 付属品: キー2本・取付け板・ビスセット
- 動作
- 開扉時はキーを右に回し、ポップアップしたハンドルを左(右)に回します。
 - 閉扉時はキーを抜き、ハンドルを元の位置に戻し、押込み施錠します。

- 用途
- 自動販売機・環境機器・制御盤
 - 標準在庫品
- 納期
- マスターシステムの組みが可能です。お問合せください。

- Specifications
- Material: Zinc alloy (ZDC)
 - Finish: Chrome plating (MzCr)
 - Keyed alike and key difference are available.
 - No. of max. key differences: 177,000
 - Accessories: Two keys, installation plate and screws

- Operation
- To open door turn key clockwise and then turn popped-up handle counterclockwise.
 - To close door return handle to original position and press it for lock.



クレモン

ローラー
継り特装密閉
ハンドルフリーザー^{密閉}平面
スイング

ギア式

平面
ハンドル
POP HANDLES
 ポップ
ハンドル
 リフト
ハンドル
 アジャスト
ハンドル

ラッチ式