

クレモン

ローラー
締り特装密閉
ハンドルフリーザー^{密閉}
平面
スイング

ギア式

平面
ハンドルポップ
ハンドルリフト
ハンドルアジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドルL型
ハンドルT型
ハンドル丸型
小型

押ボタン

取手

つまみ

止め金
ロッド棒ジョイント
リンク

ワイヤ

コンテナーハンドル

CONTAINER HANDLES



FA-810-1



FA-810-C-2



FA-810-C-4

ワンタッチのハンドル受けがございます。
One-touch lock handle catches is also available.

詳細は178~190ページをご参照ください。
See pages 178~190 for detail.


商品番号 Product No.	RoHS 20/3D	CAD 20/3D	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
FA-810-1	●	●	4,570	60078	¥10,400	5個～	¥9,984
FA-810-2	●	●	2,900	60079	¥5,100	5個～	¥4,900
FA-810-3	●	●	1,900	60080	¥4,500	5個～	¥4,320

商品番号 Product No.	適用パイプ径 Applicable pipe diameter	(L ₁)	L ₂	(L ₃)	L ₄	(L ₅)	L ₆	(L ₇)	(W ₁)	W ₂	W ₃	(W ₄)	(H ₁)	(H ₂)	(H ₃)	H ₅	(H ₆)	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	φD	φd	t
FA-810-1	Φ27.2(t=3)	49	341	160~220	/	152	82	22.5	26	133	37	14	31.5	54	12	10	32	/	56	96.5	114	27.2	9	2.3
FA-810-2	Φ27.2(t=3)	53	246	125~155	16	33	82	18	21	92	37	11.5	31.5	51	13	7	32	34	56	71.5	77	27.2	8	2.3
FA-810-3	Φ21.7(t=3)	38	207	120	16	33	77	16	19	105	35	8.5	24	37.5	8	7	23	44.5	49	68.5	77	21.7	8	2


●: RoHS指令対応品

▲: RoHS指令に対応可能です。



※大量のご注文は更にお安くなります。



ガイド詳細



受け本体寸法

FA-810
鉄製

特徴 Feature

●左右兼用型

●For both left-hand and right-hand use.

仕様

●材質: 鋳鉄(FCD400)

●表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

用途

●コンテナ車・冷凍冷蔵車・保冷車専用

納期

●標準在庫品

備考

●ハンドルとパイプは組立していません。パイプは別売です。

●軸受けはポリエチレン製(PE)のため常温でご使用ください。高温環境下でのご使用はお問合せください。(FA-810-1/2)

Specifi- ●Material: Ferrum casting iron (FCD400)
cations ●Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specific use ●Containers, chill and cold storage vehicles

Remarks ●The handle and the pipe are not assembled. The pipe is optional.

●The bearing is made of polyethylene (PE) and should be used at ordinary temperature. Please contact Takigen if it will be used in a high-temperature environment.(FA-810-1/2)