

トリガーハンドル

WATERPROOF HANDLES WITH TRIGGERS

自然回転防止 握りやすい大型トリガー機構



A-140-W-1-1



A-140-W-3-1



キーNo.TAK60
Key

キーNo.0200
Key

特徴 Feature

- 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-W-TAK60)
- 開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止(手で握らないと回転しません)
- 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
- 左右兼用型
- The lock comes standard with the TAK60, a new-style reversible key with an easy-to-use dustproof shutter. (A-140-W-TAK60)
- Trigger is locked automatically at both locking and unlocking positions so rod is prevented from naturally falling. (does not turn unless gripped by hand)
- Waterproof (using O-ring and sheet packing)
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材質: 亜鉛合金(ZDC)
- 表面仕上: クロムめっき(MZCr)
- 鍵番号: TAK60・0200
- 付属品: キー2本・大ナット・ビスセット

用途

- キュビクル・制御盤
- 標準在庫品

- マスター・システム、指定同番、鍵違いも製作します。お問合せください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め致します。

Specifications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Key No.: TAK60, 0200
- Accessories: Two keys, large nut and screws

Specific use

- Cubicles and control boards

- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

使用方法


Application method



裏面のトリガーを握って回してください。
Rear grip the trigger and Turn it.

止め金


Stopper plate



止め金は646～650ページの□10穴の中からお選びください。
Select the stopper plate with 10-hole on page 646 to 650.


パネル穴明け寸法

Panel drilling dimensions



ハンドルの強度試験(A-140-W-1)

Handle strength inspection (A-140-W-1)



名称 Name	荷重方向 Direction of load	耐荷重N Load resistance
ハンドル Handle	Ⓐ引張り Tension	980
	Ⓑ圧迫 Pressure	
	Ⓒ垂直 Vertical	
鍵部 Lock	Ⓓ捻り Twist	490
	Ⓔ引張り Tension	
	Ⓕ引張り Tension	

商品番号 Product No.	RoHS 2D/3D	鍵番号 Key No.	L	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
							数量 Quantity	単価 Price
A-140-W-1-1-TAK60	● 2D/3D	TAK60			540	04039	¥2,500	20個～ ¥2,400
A-140-W-1-1	● 2D/3D	0200				01210	¥2,500	20個～ ¥2,400
A-140-W-1-2	● 2D/3D	鍵なし Without lock			530	01315	¥2,000	20個～ ¥1,920
A-140-W-2-1-TAK60	● 2D/3D	TAK60			515	04040	¥2,450	20個～ ¥2,352
A-140-W-2-1	● 2D/3D	0200				01316	¥2,450	20個～ ¥2,352
A-140-W-2-2	● 2D/3D	鍵なし Without lock			505	01317	¥1,900	20個～ ¥1,824
A-140-W-3-1-TAK60	● 2D/3D	TAK60			490	04041	¥2,400	20個～ ¥2,304
A-140-W-3-1	● 2D/3D	0200				01318	¥2,400	20個～ ¥2,304
A-140-W-3-2	● 3D	鍵なし Without lock			480	01319	¥1,800	20個～ ¥1,728

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



A

クレモン

ローラー
締り

特装密閉
ハンドル

フリーザー

密閉
平 面
スイング

ギア式

平 面
ハンドル

ポップ
ハンドル

リフト
ハンドル

アジャスト
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リンク

フック式

ロック
ハンドル

L型
ハンドル

T型
ハンドル

丸型
小型

押ボタン

取 手

つまみ

止め金
ロッド棒

ジョイント
リンク

ワイヤ

18.01

TAKIGEN

総合 24

493