


E-DAT Industry RJ45 field jack insert

- Cat.6A, 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an)
- Versionen für Beschaltung nach TIA-A, TIA-B oder PROFINET
- 8-adriger feldkonfektionierbares RJ45-Modul; kein Spezialwerkzeug nötig
- AWG 27/7 - 22/7; AWG 24/1 - 22/1 möglich
- keine ausladenden Konturen
- 2 x FS 2,8 mm Erdanschluss für Potenzialausgleich auf der Kabelleite
- erhöhte Vibrations- und Schockfestigkeit durch 4 Federn an den Schirmblechen
- in Verbindung mit Flansch Var. 1, 4, 5 und 14 einsetzbar mit Schutzart IP67
- in Verbindung mit der Universal Prüfbuchse einsetzbar mit Schutzart IP65
- besteht aus nur 2 Teilen, einfach zu konfektionieren
- robustes Zinkdruckgussgehäuse
- problemlos wiederanschießbar



[Bild vergrößern](#)

Funktionsabbildungen



[Katalog-
Maßzeichnung](#)

Artikel

Bestell-Nr	1401100810MI	
Ausführung	8(8) TIA-A	
Preisgruppe	TAE	
EAN-Nr	4250184114277	
Downloads	Ausschreibungstext 1401100810MI Word (doc, 29 KB)	download
	Ausschreibungstext 1401100810MI Txt (txt, 1,15 KB)	download
Bestell-Nr	1401800810MI	
Ausführung	8(8) TIA-B	
Preisgruppe	TAE	
EAN-Nr	4250184116578	
Downloads	Ausschreibungstext 1401800810MI Word (doc, 26 KB)	download
	Ausschreibungstext 1401800810MI Txt (txt, 1,16 KB)	download
Bestell-Nr	1401900810MI	
Ausführung	Profinet	
Preisgruppe	TAE	
EAN-Nr	4250184116561	