






A	=	6.2 ± 0.1
B	=	6.2 ± 0.1
C	=	1.9 ± 0.1
D	=	1.9 ± 0.1




- ① PINCEMENT ADMIS SUR FACE $\boxed{-A-}$ 0.2 MAX
 ② PINCEMENT ADMIS 0.15 MAX
 ③ PINCEMENT ADMIS 0.1 MAX
 ④ PINCEMENT TOTAL ADMIS 0.4 MAX

-COUPE BB-





-COUPE AA-



- SPEC PRODUIT : 108-15072
- SPEC CONDITIONNEMENT : 107-15131

CE PLAN, PROPRIETE D'AMP DE FRANCE, DONNE DES
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES. IL EST TRANSMIS DANS
LE SEUL BUT DE DONNER A PSA LA POSSIBILITE DE
VERIFIER QUE LES PIECES AINSI REPRESENTES SONT
ACCOUPLABLES ET INTERCHANGEABLES AVEC DES PIECES
D'AUTRES FOURNISSEURS. CE PLAN NE DOIT PAS ETRE
COPIE OU FOURNI A D'AUTRES PERSONNES SANS UN
ACCORD ECRIT D'AMP DE FRANCE.

-DETAIL C-
(ECH=8)



-	-	-
C144519-9	JAUNE	4-3
C144519-8	ORANGE	3-5
C144519-7	BLEU	3-6
C144519-6	VERT	1-6
C144519-5	ROUGE	2-6
C144519-4	GRIS	1-5
C144519-3	MARRON	2-4
C144519-2	NOIR	2-5
C144519-1	BLANC	1-4
REFERENCE	COULEUR	DETROMPAGE

TT	-	-	-			6
	-	-	-			
	-	-	-			
	-	-	-			F
	-	-	-			
	-	-	-			E
	-	-	-			
	-	-	-			
	-	-	-			D
N	-	-	-			
DECOUPAGE PSA MASSE ESTIMEE APPROPRIATION	(1) MATIERE (2) TRAITEMENT (3) REVETEMENT	DESIGNATION	NUMERO PIECE	plans piece INDICE		

JUPE DE VERROUILLAGE	Matiers: ZAMAK 5	2
BOITIER P.C. 7V. MIC 4 & DBLE VERROU.	Matiers: PA 6/6 20X PV	1

DESSIN CLIENT UNIQUEMENT
POUR REFERENCES

AMP	AMP DE FRANCE 95301 PONTOISE
CLASSE	

OTHERS: FIL		ISOLANT		TYPE		SUPPL. "A"	
EN	TOLERANCES SAUF INDICATION ± 0,2 ± 0,2	ECHELLE 5:1	LOC F	D	N° C144519	REV E	
BOITIER PC NIC 4 7 V. A DOUBLE VERROU. ASSEMBLE							1 / 1

PLAN CLIENT