

アイナット

EYE NUTS



B-1132

ステンレス製

B-132

鉄製

螺番・ステ
周辺機器

B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き差し
蝶番

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

特装車
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー

PERIPHERAL EQUIPMENT
周辺機器 (B)

- 仕 様 ●材 質: B-1132/ステンレス鋼材(SUS304)
B-132/一般構造用圧延鋼材(SS)
●表面仕上: B-1132/電解研磨
B-132/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
- 用 途 ●キュービクル・配分電盤
- 納 期 ●標準品・・・即納します
- 備 考 ●本品はJIS(日本工業規格)B1169に準じた製品です。



- Specifi- ●Material: B-1132: Stainless steel (SUS304)
cations B-132: Rolled steel for general structure (SS)
●Finish: B-1132: Electrolytic treatment
B-132: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
- Specific use ●Cubicles and power / distribution boards
- Remarks ●Conformity to JIS B1169




B-1132-36



B-1132-16




使用例 Example of application



垂直つり Vertical suspending 45度つり 45° suspending

悪い例 Incorrect examples



- 45度つりの使用荷重は、ナットの座面が密着し、2個のナットの向きが使用例のように同一平面内にある場合に適用する。
- When applying a 45° suspending load, nut bearing surface must be fully stuck and direction of two nuts be the same flat surface as shown in the figure.

商品番号 Product No.		RoHS		CAD		H ₁ (参考) (reference)	H ₂	φD ₁	φD ₂	φD ₃	φD ₄	M	使用荷重KN(kgf) Working Load		製品質量(g) Mass	コード Code		単 価 Price		量販価格 Bulk Price			
ステンレス Stainless	鉄 Iron	ステンレス Stainless	鉄 Iron	ステンレス Stainless	鉄 Iron								垂直つり Vertical suspending	45度つり(2個につき) 45° suspending (2pcs)		ステンレス Stainless	鉄 Iron	ステンレス Stainless	鉄 Iron	数量 Quantity		単価 Price	
																				ステンレス Stainless	鉄 Iron	ステンレス Stainless	鉄 Iron
B-1132-8	B-132-8	●	▲			39.3	23	32.6	20	6.3	16	8	0.785(80)	30	10785	10373	¥240	¥120	32個～	60個～	¥233	¥115	
B-1132-10	B-132-10	●	▲		2D	48.5	28	41	25	8	20	10	1.47(150)	65	10786	10374	¥310	¥120	32個～	60個～	¥301	¥115	
B-1132-12	B-132-12	●	●			61	36	50	30	10	25	12	2.16(220)	120	10787	10375	¥460	¥140	20個～	50個～	¥446	¥136	
B-1132-16	B-132-16	●	●			72	42	60	35	12.5	30	16	4.41(450)	210	10788	10376	¥730	¥250	16個～	40個～	¥708	¥243	
B-1132-20	B-132-20	●	●			86	50	72	40	16	35	20	6.18(630)	380	10789	10377	¥1,200	¥430	12個～	40個～	¥1,164	¥417	
B-1132-22	B-132-22	●	●			98	58	81	44	18	40	22	7.35(750)	570	10790	10378	¥2,050	¥640	12個～	30個～	¥1,989	¥621	
B-1132-24	B-132-24	●	●			111	66	90	50	20	45	24	9.32(950)	835	10791	10379	¥2,600	¥810	8個～	20個～	¥2,522	¥786	
B-1132-30	B-132-30	●	●			135	80	110	60	25	60	30	14.7(1500)	1,660	12969	12960	¥7,900	¥4,000	4個～	5個～	¥7,663	¥3,880	
B-1132-36	B-132-36	●	●			161.5	95	133	70	31.5	70	36	22.6(2300)	2,910	12970	12961	¥15,000	¥5,800	4個～	5個～	¥14,400	¥5,626	
B-1132-42	B-132-42	●	▲			184.5	109	151	80	35.5	80	42	31.9(3260)	5,300	12971	12962	¥26,000	¥12,000	4個～	5個～	¥25,220	¥11,520	
B-1132-48	B-132-48	●	▲			208	123	170	90	40	90	48	42.3(4320)	6,800	12972	12963	¥40,000	¥14,000	4個～	5個～	¥38,800	¥13,580	
B-1132-64	B-132-64	●	▲			256	151	210	110	50	110	64	84.7(8650)	10,600	12973	12964	¥99,000	¥39,000	4個～	5個～	¥96,030	¥37,830	
	B-132-80		▲			317	184	266	140	63	130	80	141(14400)	23,000		12965		¥72,000		5個～		¥69,840	

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。