




Linsenkopfschraube DIN EN ISO 7045 - M5x12 - 8.8
lens head screw DIN EN ISO 7045 - M5x12 - 8.8


Sechskantmutter ISO 4032 - M5 - 8.8
hexagonal nut ISO 4032 - M5 - 8.8



Fächerscheibe A5,3-FSt-DIN 6798
serrated lock washer



A mm	C mm	H mm	S mm	d mm	D mm	D1 mm	T mm	Artikel-Nr.
40	25	9	5	4	10,5	5,3	2,5	0.87.0092.0
50	30	11,5	6	6	12,5	6,4	3	0.87.0093.0
60	36	15	8	8	16,5	8,5	3,7	0.87.0094.0



RAL 9005
Tiefschwarz - deep black



Roh- / Ausgangsteil

Zul. Abw.
ISO 2768-mK
ISO 8015

Oberflächen
ISO 1302

Werkstoff
Polycarbonate

STUV Mat.-Nr. ---

0 g
cm³

Abmessung

Benennung

Maßstab

hinge

1:1

with counter sunk screw

Format

A4H

Zeichnungsnummer

08700920-08700940

Blatt

01

von 1 Bl.

Steinbach & Vollmann
GmbH + Co. KG
42579 Heiligenhaus
www.stuv.de



Zust.	Änderung					Datum	Name	Urspr.: OSK167900000							Ers. f.:					Ers. d.:						
ISO 2768 mK	Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinkligk.			Symmetrie			Laut	
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300		300 bis 1000
mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2