








COD.	DESCRIPTION - PART	WEIGHT (g)	TE ORDER-NO.	ASSY- REV	QTY	TE PART-NO.	TE ASSY-NO.	DESCRIPTION - PART	MATERIAL	SURFACE COLOUR	ITEM
A	2POS. 8MM HV. REC HSE. 90 DEG. ASSY. SEALED 2pol. gedichtete Assy. 8mm HV. 90 Grad	141.6	4-2141154-1	A	1	0-2208243-1	-	CPA	PA6-(GF10-GB20) PN 0-0703293-1	RED / rot SIM/aehnlich RAL 3000	8
					1	0-2208242-1	-	Adapter	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	DUSTY GRAY / Staubgrau SIM/aehnlich RAL 7037	7
					1	0-2141153-1	-	LEVER, 2POS. 90 DEG Spannhebel, 2pos. 90 Grad	PA66-GF30 PN 0-0704115-1	BLACK/schwarz SIM/aehnlich RAL 9005 (9011)	6
					1	-	0-2141146-1	2POS. MCON-1.2. REC HSG. 90 DEG. Assy 2pol. MCON-1.2. Dichtungshalter-Assy. 90 Grad	-	-	5
					1	0-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung - 90 Grad	Elastisch LR3065/30A. Komponente A + B PN 0-1573806-1 ALTERNATIVE / Alternativ Elastisch LR3003 / 30A. Komponente A + B	WHITE/weiß SIM/aehnlich RAL 9010	4
					2	-	0-2177597-1	ASSY: ISULATION INSERT - SHIELDING Assy: Isolationsseinsatz - Schirmung	-	-	3
					2	-	0-2177596-1	ASSY: ISULATION INSERT - SHIELDING Assy: Isolationsseinsatz - Schirmung	-	-	2
					1	4-2141147-1	-	2POS. 8MM HV. REC HSG. 90 DEG. SEALED 2pol. Gehaeuse. 8mm HV. REC HSG. 90 Grad. gedichtet	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	DUSTY GRAY / Staubgrau SIM/aehnlich RAL 7037	1
D	2POS. 8MM HV. REC HSE. 90 DEG. ASSY. SEALED 2pol. gedichtete Assy. 8mm HV. 90 Grad	141.6	1-2141154-4	E	1	0-2208243-1	-	CPA	PA6-(GF10-GB20) PN 0-0703293-1	RED / rot SIM/aehnlich RAL 3000	8
					1	0-2208242-1	-	Adapter	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	DUSTY GRAY / Staubgrau SIM/aehnlich RAL 7037	7
					1	0-2141153-4	-	LEVER, 2POS. 90 DEG Spannhebel, 2pos. 90 Grad	PA66-GF30 PN 0-0704115-1	CLARET VIOLET Bordeauxviolett. SIM/aehnlich RAL 4004	6
					1	-	0-2141146-1	2POS. MCON-1.2. REC HSG. 90 DEG. Assy 2pol. MCON-1.2. Dichtungshalter-Assy. 90 Grad	-	-	5
					1	0-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung - 90 Grad	Elastisch LR3065/30A. Komponente A + B PN 0-1573806-1 ALTERNATIVE / Alternativ Elastisch LR3003 / 30A. Komponente A + B	WHITE/weiß SIM/aehnlich RAL 9010	4
					2	-	0-2177597-1	ASSY: ISULATION INSERT - SHIELDING Assy: Isolationsseinsatz - Schirmung	-	-	3
					2	-	0-2177596-1	ASSY: ISULATION INSERT - SHIELDING Assy: Isolationsseinsatz - Schirmung	-	-	2
					1	0-2141147-4	-	2POS. 8MM HV. REC HSG. 90 DEG. SEALED 2pol. Gehaeuse. 8mm HV. REC HSG. 90 Grad. gedichtet	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	ORANGE SIM/aehnlich RAL 2003	1
C	2POS. 8MM HV. REC HSE. 90 DEG. ASSY. SEALED 2pol. gedichtete Assy. 8mm HV. 90 Grad	141.6	1-2141154-3	E	1	0-2208243-1	-	CPA	PA6-(GF10-GB20) PN 0-0703293-1	RED / rot SIM/aehnlich RAL 3000	8
					1	0-2208242-1	-	Adapter	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	DUSTY GRAY / Staubgrau SIM/aehnlich RAL 7037	7
					1	0-2141153-3	-	LEVER, 2POS. 90 DEG Spannhebel, 2pos. 90 Grad	PA66-GF30 PN 0-0704115-1	BLUE / blau SIM/aehnlich RAL 5012 (5005)	6
					1	-	0-2141146-1	2POS. MCON-1.2. REC HSG. 90 DEG. Assy 2pol. MCON-1.2. Dichtungshalter-Assy. 90 Grad	-	-	5
					1	0-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung - 90 Grad	Elastisch LR3065/30A. Komponente A + B PN 0-1573806-1 ALTERNATIVE / Alternativ Elastisch LR3003 / 30A. Komponente A + B	WHITE/weiß SIM/aehnlich RAL 9010	4
					2	-	0-2177597-1	ASSY: ISULATION INSERT - SHIELDING Assy: Isolationsseinsatz - Schirmung	-	-	3
					2	-	0-2177596-1	ASSY: ISULATION INSERT - SHIELDING Assy: Isolationsseinsatz - Schirmung	-	-	2
					1	0-2141147-3	-	2POS. 8MM HV. REC HSG. 90 DEG. SEALED 2pol. Gehaeuse. 8mm HV. REC HSG. 90 Grad. gedichtet	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	ORANGE SIM/aehnlich RAL 2003	1
B	2POS. 8MM HV. REC HSE. 90 DEG. ASSY. SEALED 2pol. gedichtete Assy. 8mm HV. 90 Grad	141.6	1-2141154-2	E	1	0-2208243-1	-	CPA	PA6-(GF10-GB20) PN 0-0703293-1	RED / rot SIM/aehnlich RAL 3000	8
					1	0-2208242-1	-	Adapter	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	DUSTY GRAY / Staubgrau SIM/aehnlich RAL 7037	7
					1	0-2141153-2	-	LEVER, 2POS. 90 DEG Spannhebel, 2pos. 90 Grad	PA66-GF30 PN 0-0704115-1	WHITE / Weiss SIM/aehnlich RAL 9010 (9001)	6
					1	-	0-2141146-1	2POS. MCON-1.2. REC HSG. 90 DEG. Assy 2pol. MCON-1.2. Dichtungshalter-Assy. 90 Grad	-	-	5
					1	0-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung - 90 Grad	Elastisch LR3065/30A. Komponente A + B PN 0-1573806-1 ALTERNATIVE / Alternativ Elastisch LR3003 / 30A. Komponente A + B	WHITE/weiß SIM/aehnlich RAL 9010	4
					2	-	0-2177597-1	ASSY: ISULATION INSERT - SHIELDING Assy: Isolationsseinsatz - Schirmung	-	-	3
					2	-	0-2177596-1	ASSY: ISULATION INSERT - SHIELDING Assy: Isolationsseinsatz - Schirmung	-	-	2
					1	0-2141147-2	-	2POS. 8MM HV. REC HSG. 90 DEG. SEALED 2pol. Gehaeuse. 8mm HV. REC HSG. 90 Grad. gedichtet	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	ORANGE SIM/aehnlich RAL 2003	1
A	2POS. 8MM HV. REC HSE. 90 DEG. ASSY. SEALED 2pol. gedichtete Assy. 8mm HV. 90 Grad	141.6	1-2141154-1	E	1	0-2208243-1	-	CPA	PA6-(GF10-GB20) PN 0-0703293-1	RED / rot SIM/aehnlich RAL 3000	8
					1	0-2208242-1	-	Adapter	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	DUSTY GRAY / Staubgrau SIM/aehnlich RAL 7037	7
					1	0-2141153-1	-	LEVER, 2POS. 90 DEG Spannhebel, 2pos. 90 Grad	PA66-GF30 PN 0-0704115-1	BLACK / schwarz SIM/aehnlich RAL 9005 (9011)	6
					1	-	0-2141146-1	2POS. MCON-1.2. REC HSG. 90 DEG. Assy 2pol. MCON-1.2. Dichtungshalter-Assy. 90 Grad	-	-	5
					1	0-2141152-1	-	RADIAL SEAL 23.9x43.3 Radialdichtung - 90 Grad	Elastisch LR3065/30A. Komponente A + B PN 0-1573806-1 ALTERNATIVE / Alternativ Elastisch LR3003 / 30A. Komponente A + B	WHITE/weiß SIM/aehnlich RAL 9010	4
					2	-	0-2177597-1	ASSY: ISULATION INSERT - SHIELDING Assy: Isolationsseinsatz - Schirmung	-	-	3
					2	-	0-2177596-1	ASSY: ISULATION INSERT - SHIELDING Assy: Isolationsseinsatz - Schirmung	-	-	2
					1	0-2141147-1	-	2POS. 8MM HV. REC HSG. 90 DEG. SEALED 2pol. Gehaeuse. 8mm HV. REC HSG. 90 Grad. gedichtet	PA66-GF30 PN 0-0702281-1 W. 2.5%-4% BATCH PN 0-1573806-1	ORANGE SIM/aehnlich RAL 2003	1



VIEWS WITHOUT LEVER
Ansichten ohne Hebel
CODINGS
Kodierung
1:1

- NOTES:
Bemerkungen:
- ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text
 - PACKAG ACC. SPEC.: V - 2141154
Verpackung nach Spec.: V - 2141154
 - SPECIFIED WIRE RANGE: SEE
Spezifizierter Leitungsquerschnitt: siehe
 - SUPPLY CONDITION: LEVER IN ENDOCKING POSITION.
CPA closed
Anlieferungszustand: Hebel in Endraststellung. CPA geschlossen
 - SUPPLIER MARK
Lieferantenkennzeichnung
 - CAVITY IDENTIFICATION
Kammerbezeichnung

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE-PART-NO. TE-Teile-Nr.
7	ENTIRE ASSEMBLY SEE OVERVIEW DRAWING 2 POS. 8MM HV PLUG HOUSING Gesamtzusammenbau siehe Uebersichtszeichnung 2 pol. 8mm HV Steckergehaeuse	2282334
	PRODUCT-SPEC. Produkt-Spez.	108-94268
	APPLICATION-SPEC Verarbeitungs-Spez.	114-94052



1- -1 AS SHOWN
wie gezeichnet

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ISO STANDARDS.		DATE: 18 JUN 2012 BY: W. Sander		 ETE TE Connectivity	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ISO STANDARDS.		DATE: 22 JUN 2012 BY: W. Sander			
MATERIAL: SEE TABLE		FINISH: SEE TABLE		2POS, 8mm HV, REC HSE, 90DEC, ASSY, SEALED 2pol, gedichtete Assy, 8mm HV, 90GRAD	
MATERIAL: SEE TABLE		FINISH: SEE TABLE		CUSTOMER DRAWING KUNDENTECHNUNG	
MATERIAL: SEE TABLE		FINISH: SEE TABLE		WEIGHT Gewicht	
MATERIAL: SEE TABLE		FINISH: SEE TABLE		PART NUMBER Teilnummer	
MATERIAL: SEE TABLE		FINISH: SEE TABLE		SIZE Größe	
MATERIAL: SEE TABLE		FINISH: SEE TABLE		DRAWING NO. Zeichnungsnummer	
MATERIAL: SEE TABLE		FINISH: SEE TABLE		RESTRICTED TO NUR FÜR	
MATERIAL: SEE TABLE		FINISH: SEE TABLE		REV	

