

Intended For Welded Screw Ø
Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø
Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø

-

Tensile Force (N)
Tenue au serrage (N)
Schlaufenhaltekraft (N)

-

Hole Size
Trou Ø
Loch Ø

-

Panel Thickness
Epaisseur Support
Blechdicke

-

Bundle Ø
Toron Ø
Buendel Ø




-

Material
Matière
Werkstoff

Galvanisierter Stahl(GS)/
galvanised steel (GS)

Tolerances
Dimension without tolerances
details to:
Tolérances
Cotes sans tolérances:
Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben nach:

PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION



Revision level Indice Aenderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung	Changed Modifié Geaendert	Date Datum	Approved Approuvé Geprueft	Date Datum
Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid					
1	1	Bei Artikel SC32 Biegeradius von 70 in 60 geaendert	Langeloh	26.11.09	Schiwek	26.11.09
2	2	informative Massangaben aktualisiert	Langeloh	02.08.13	Villbrandt	02.08.13

Alle Masze haben ausschliesslich informativen Charakter/
All dimensions are for information purposes only

Artikelbezeichnung/ product type	Nennmass/ nominal size	Aussendurchmesser/ outer diameter ØD	Innendurchmesser/ inner diameter Ød	Biegeradius/ bend radius min. R	Projektnr./ project no.
SC10	10	9.1	6.8	25	GPN-09-0318
SC12	12	13.2	10.0	30	GPN-09-0319
SC16	16	16.4	12.9	40	GPN-09-0320
SC20	20	20.6	16.8	45	GPN-09-0321
SC25	25	24.6	20.9	55	GPN-09-0322
SC32	32	32.0	27.8	70	GPN-09-0323
SC40	40	42.5	37.3	80	GPN-09-0324
SC50	50	53.2	48.0	90	GPN-09-0325
SC63	63	62.5	57.0	115	GPN-09-0326
SC75	75	77.0	69.4	150	GPN-09-0327

Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	Drawn Dessiné Par Gezeichnet	Adler	10.08.09	Scale Echelle Maszstab	./.	Project Number Numéro de projet Projektnummer	siehe Tabelle/ see table
	Approved Approuvé Par Geprueft	Langeloh	10.08.09	Title Titre Benennung	Schutzschlauch SC... Protective conduit SC...		
HellermannTyton				Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr	09-0318-001-CSG		
Manchester Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228 Trappes Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60 Tornesch Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400				Format D.Size	A3		
					Sheet Page Blatt	1 / 1	