



Beispiel

Bestellzeichen: AB 081209H
Artikelnummer: 7083610
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074058782
E-Nummer:
Finland: 3435468
Dänemark: 8212003334
Schweden: 7083610
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	120	80	90
inch:	4.7	3.1	3.5

Materials:

Material: ABS
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: RAL 7035
Rostfreier Stahl

Deckelschraubenmaterial:

Dichtungsmaterial: Polyurethan

Temperatur Bereich:

Kurzzeit: -40 ... 80 °C
Dauergebrauch: -40 ... 60 °C
Kurzzeit: -40 ... 175 °F
Dauergebrauch: -40 ... 140 °F

Zubehör:

TM 0812 Montageplatte
TRM 0808 Tragschiene TS 15
TRM 0812 Tragschiene TS 15
ARH 12 Tragschiene TS 35
TF 28037 Befestigungslasche
TH A Plastik-Scharniere, grau

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 66/67
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13

Zertifikate:

Gost R

EURONORD PC/ABS 120x80x55-90

