

トラック用あおりヒンジ

TRUCK DECK DOOR HINGES



B-1877
ステンレス製

特 徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- カール部を溶接しています。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- The curled section is welded.

仕 様 ● 材 質 : ステンレス鋼板(SUS304)

● 表面仕上 : パレル研磨

用 途 ● 特装車・平ボディー

納 期 ● 標準品・・・納期お問合せください



Specifi- ● Material: Stainless steel (SUS304)

cations ● Finish: Barrel polishing

Specific- ● Specially equipped vehicles and flat
use body vehicles.



B-1877-1



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	H	製品質量(g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
B-1877-1	●	2D/3D	35	620	11427	¥2,900	10個～ ¥2,784
B-1877-2	●	2D/3D	25	610	11428	¥2,900	10個～ ¥2,784
B-1877-3	●	2D/3D	23	600	11429	¥2,900	10個～ ¥2,784

● : RoHS指令対応品

▲ : RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

蝶番・ステー
周辺機器



B

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し
蝶番

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

EQUIPPED VEHICLES

特装車
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特殊
蝶番